



1 2 3 4 5 6 7 8


Anzugsdrehmoment: 1.0 Nm
Assembly torque:




K11LOC - ---




Nur Einsatz dargestellt
View only insert




(A) Weitere Kodierungen in Richtung "A"
further codings in direction "A"
(nur Gehaeuse dargestellt / view only housing)



K11LAC - ---





K11LCC - ---



K11LFC - ---

empfohlene Abisolierlaenge
/recommended cable preparation



2:1

*) Darstellung nur Beispiel
figure on only for example

K11L_C-P14LCC0-7700	> 7.0 - 7.7 mm
K11L_C-P14LCC0-7200	> 6.0 - 7.2 mm
K11L_C-P14LCC0-6200	> 5.0 - 6.2 mm
K11L_C-P14LCC0-5200	> 4.0 - 5.2 mm
K11L_C-P14LCC0-4200	> 3.0 - 4.2 mm
K11L_C-P14LCC0-3200	> 2.0 - 3.2 mm
K11L_C-P14LCC0-2200	> 1.5 - 2.2 mm
Oxaion-ID	KabelØ cableØ

Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials:	Cu-Legierung
Gehaeuse/Housing:	/cu-alloy
Kontakte/Contacts:	Cu-Legierung
	/cu-alloy
Isolierkoerper/Insulation Body:	PEEK
Oberflaechen/Surfaces:	matt verchromt
Gehaeuse/Housing:	matt chrome-plated
Kontakte/Contacts:	gal. Au
Schutzart/Protection class:	IP 50
	im gesteckten Zustand
	/plugged condition

KontaktØ/ContactØ:	Ø0.5 mm
Anschluß/Termination:	0.08mm
Loet/solder	AWG 28
Pruefspannung/Test Voltage:	(A) 0.9 kV AC (SAE AS 13441)
Strombelastung/Current Load:	(A) 4 A
Einzelkontakte/single contacts:	

(A) Bei den hier dargestellten ODU-Steckverbindern handelt es sich nach DIN EN 61984:2009 um Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC) !
/the pictured ODU-connectors are in relation to DIN EN 61984:2009 connectors without switching capacity (COC) !

 Allgemeintoleranz/general tol.: DIN ISO 2768-mH Tolerierung / Tolerancing: DIN ISO 8015 Status/state: Approved		Benennung/description: Kabelteil cpl.		Werkstoff: material: see BOM
Version: revision: A		CAD-Nr.: design-ID: 00034219		Maßstab: scale: 4:1
Erstellt/prepared: 11.12.2006 Geaendert/revised: 03.04.2019 Freigabe/released: 04.04.2019 ODU-MUEHLDOERF Datum/date Name/name		Teile-ID: part-ID: Oxaion-Nr.: K11L_C-P14LCC0-__00 Ursprung/origin.: K11LOC-P14LCC0-..00		Format: size: A3
				Einheit: dim.: mm
				Bl.: sheet: 1

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

ODU:

[K11LAC-P14LCC0-4200](#)