


DMA シリーズ
SERIES

60°C 1000時間品
Load Life: 60°C 1000 hours

DMB シリーズ
SERIES

70°C 1000時間品
Load Life: 70°C 1000 hours

RoHS
compliance



◆規格表／SPECIFICATIONS

項目 Items	DMA	DMB
カテゴリ温度範囲 Category Temperature Range	−25~+60°C	−25~+70°C
定格電圧範囲 Rated Voltage Range	2.5Vdc	
静電容量許容差 Capacitance Tolerance	±20% (20°C)	
高温及び低温特性 Characteristics at High and low Temperatures	静電容量変化率 Capacitance Change	$ \Delta C/C(+20^{\circ}\text{C}) \leq 30\%$
	ESR	規格値の4倍以下 (−25°Cにおいて) Max, 4 times of value at 20°C(at −25°C)
耐久性 Endurance	60°C (DMA)又は70°C (DMB)中で1000時間定格電圧印加後、下記項目を満足すること。 After 1000 hours with rated voltage at 60°C (DMA) or 70°C (DMB), the capacitors shall meet the following requirements.	
	静電容量変化率 Capacitance Change	$ \Delta C/C(\text{initial}) \leq 30\%$
	ESR	規格値の3倍以下 Max, 3 times of the specification
高温貯蔵 Storage at High emperature	60°C (DMA)又は70°C (DMB)中で1000時間無負荷放置後、上記耐久性と同じ要求性能を満足すること。 After 1000 hours without load at 60°C (DMA) or 70°C (DMB), the capacitors shall meet the same requiremnts specified for endurance.	

◆呼称方法／PART NUMBER

□□□	□□□	□□□	M	□□□	□□	D×L
定格電圧 Rated Voltage	シリーズ名 Series	静電容量 Capacitance	静電容量許容差 Capacitance Tolerance	副記号 Option	リード加工記号 Lead Forming	ケースサイズ Case Size

リード加工記号: アルミ電解コンデンサの項目をご参照ください。 / Lead Forming: Please refer to aluminum electrolytic capacitors section.

◆寸法図／DIMENSIONS

(mm)

スリーブ
SLEEVE (PET)

ϕd

$\oplus$
 $\ominus$

$F \pm 0.5$

$\phi D + 0.5 \text{ MAX}$

$L + 2.0 \text{ MAX}$ 15 MIN 4 MIN

ϕD	8	10	12.5	16	18	20	22
ϕd	0.6	0.6	0.6	0.8	0.8	1.0	1.0
F	3.5	5.0	5.0	7.5	7.5	10.0	10.0

◆標準品一覧表／STANDARD SIZE

**：リード加工記号／Lead Forming

シリーズ Series	定格電圧 Rated Voltage(Vdc)	静電容量 Capacitance(F)	ESR (Ω/20°C, 1kHz)	φD x L (mm)	品番 Part No.
DMA	2.5	50	0.1	18×35.5	2.5DMA50M**18×35.5
		60		18×40	2.5DMA60M**18×40
		100		20×55	2.5DMA100M**20×55
		190		22×65	2.5DMA190M**22×65
DMB	2.5	2.2	1	8×16	2.5DMB2R2M**8×16
		3.3		8×20	2.5DMB3R3M**8×20
		4.7		10×20	2.5DMB4R7M**10×20
		10	0.2	10×35	2.5DMB10M**10×35
		15		12.5×25	2.5DMB10M**12.5×25
		22		12.5×30	2.5DMB15M**12.5×30
		30	0.1	16×25	2.5DMB22M**16×25
		50		16×31.5	2.5DMB30M**16×31.5
		70		18×40	2.5DMB50M**18×40
		100		20×45	2.5DMB70M**20×45
		150		20×55	2.5DMB100M**20×55
				22×65	2.5DMB150M**22×65

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Rubycon:](#)

[2.5DMA190M22X65](#) [2.5DMB100M20X55](#) [2.5DMB10M10X35](#) [2.5DMB22M16X25](#) [2.5DMB2R2M8X16](#)
[2.5DMB3R3M8X20](#) [2.5DMB4R7M10X20](#) [2.5DMB50M18X40](#)