




B

A

B

A



注記

- △ 1. かん合相手オス端子サイズ: 9.5mm
- △ 2. カバーの保持力は、49N以上とする。
- △ 3. 端子の保持力は、98N以上とする。

NOTES

- △ 1. MATING PAIR OF MALE TERMINAL SIZE: 9.5mm
- △ 2. COVER RETENTION FORCE: 49N OR OVER.
- △ 3. TERMINAL RETENTION FORCE: 98N OR OVER.

SEC. A-A

ASSEMBLY PART NO. AND CH. CODE	NO.	△ PART NO. AND CH. CODE	PART NAME	MATERIAL	COLOR	QTY.
△ 7327-6120, A	①	7227-6120	△ HIGH CURRENT FUSE LINKS (大電流ヒューズ) A ₃ -TYPE FUSE ELEMENT SUB ASSEMBLY 50A	COPPER ALLOY	—	1
	②	7123-3923-50	△ HIGH CURRENT FUSE LINKS (大電流ヒューズ) A ₃ -TYPE HOUSING	△ PA6T-G	RED	1
	③	7157-8058	△ HIGH CURRENT FUSE LINKS (大電流ヒューズ) COVER 50A	PES	—	1

						CUSTOMER		CUSTOMER PART NO.		CUSTOMER DWG NO.		MATL. SPEC.		SEE TABLE		TREAT. & F IN.		ISSUE MARK	
△		2013/04/23		ADDITION OF RATED VOLTAGE ETC. [A]		A. Q		C13-Z186											
		1996/08/23		NEW		H. K		C96-M495											
LET		DATE		REVISION RECORD		NO.		CHKD		TRIAL PART NO.		NAME		HIGH CURRENT FUSE LINKS					