






Empfohlenes Lochbild
Bestückungsseite
Toleranzen nach DIN IEC 326
Teil 3 sehr fein 1:1



- Anschlußloch $\varnothing 1.3^{+0.1}$
- Fixierloch $\varnothing 3.5^{+0.1}$



Aufschrift

1010 μ
G01

Wechsler 1-polig

Schalt-Betätigungskraft 0.45 bis 1.05 N
Differenzweg ≤ 0.9 mm

Auf Verpackung
MARQUARDT
1010.8502 μ

G01 entspricht:
2(0.5)/250~50E3 T85



Für Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.				Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS				Pause COPY		Blatt SHEET		Typ K	Zeichn./DRAWING NO. 1010.8502	Index
Für Winkel FOR ANGLE ± 2°					Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES		Laengen LENGTH	Radien RADII	Original DIN A4	Maßstab SCALE 2:1				
		0-6	± 0.1			± 0.2								
		>6-15	± 0.15			± 0.3								
		>15-30	± 0.2			± 0.5								
		>30-70	± 0.3			± 10%								
		>70-120	± 0.4											
		>120-200	± 0.8											
c			g	31243	08.02.01	pfu	CAD Medusa			Z	Schnappschalter			
b			f	29167	03.11.00	pfu	gez./DRAWN BY 03.11.00 pfu							
a			e	21123	11.10.91	Wa	gepr./CHECKED BY							
			d				Ersatz für/REPLACEMENT OF Z.g.l.Nr.vom 29.06.82			MARQUARDT Marquardt GmbH, D-78604 Rietheim-Weilheim				
Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY	Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY									