






Empfohlenes Lochbild, Bestückungsseite
Toleranzen nach DIN IEC 326 Teil 3 sehr fein



- Anschlußloch $\varnothing 1.3^{+0.1}$
- Fixierloch $\varnothing 1.3^{+0.1}$

Aufschrift

1017 μ
Auf Verpackung
MARQUARDT
1017.5701 μ
0.1A 24V 50E3 T85



Schließer 1-polig

Schalt-Betätigungskraft 0.15 bis 0.5 N
Kontaktteile versilbert

Diese Unterlage ist geistiges Eigentum der Marquardt GmbH. Schutzvermerk nach DIN 34 beachten. Copyright reserved.

Für Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.		PROJECTION		Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES		Laengen LENGTH Radien RADII		Pause COPY	Blatt SHEET Original DIN A4		Maßstab SCALE 5:1	Typ K	Zeichn./DRAWING NO. 1017.5701	Index
Für Winkel FOR ANGLE ± 2°		ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES		Laengen LENGTH Radien RADII		Maßstab SCALE 5:1								
e		i		h		g		CAD Medusa		Z		Federsatz		
d 33664		13.06.02 bz		h		g		gez./DRAWN BY 13.06.02 bz						
c 17287		09.06.86 Wa		g		f		gepr./CHECKED BY						
Ausg. ISSUE		Änderung REVISION		gez. DRAWN BY		Ausg. ISSUE		Änderung REVISION		gez. DRAWN BY		MARQUARDT Marquardt GmbH, D-78604 Rietheim-Weilheim		