




Flachstecker DIN 46 244-A 2,8-0,8
(EN 61058 / EN 61210)

Aufschrift
 Schließer 1-polig
 Schalt-Betätigungskraft 0.9 bis 1.7 N
 Differenzweg ≤ 2.4 mm
 1019
 6(2)/250~T85

Diese Unterlage ist geistiges Eigentum der Marquardt GmbH. Schutzvermerk nach DIN 34 beachten. Copyright reserved.

Für Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.			Allgemeintoleranzen UNTERLANCED DIMENSIONS					Pause COPY	Blatt SHEET		Typ K	Zeichn./DRAWING NO. 1019.2101	Index e	
			PROJECTION 	Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES		Laengen LENGTH	Radien RADII		Original DIN A4	Maßstab SCALE 2:1				
0-6	± 0.1	± 0.2												
>6-15	± 0.15	± 0.3												
>15-30	± 0.2	± 0.5												
Für Winkel FOR ANGLE ± 2° 			>30-70	± 0.3	± 10%	0	10	20	30 mm					
			>70-120	± 0.4										
			>120-200	± 0.6										
c	22912	25.08.94	Lm	g			CAD Medusa		Z	Schnappschalter				
b	22795	10.05.94	gue	f			gez./DRAWN BY 25.08.94 gue							
a				e	29172	07.04.00	gue	gepr./CHECKED BY			MARQUARDT			
				d	24557	20.01.97	gc	Ersatz für/REPLACEMENT OF Z.gl.Nr.vom 14.02.84						
Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY		Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY				Marquardt GmbH, D-78604 Rietheim-Weilheim				