




Flachstecker DIN 46 244-A 2,8-0,8
(EN 61058 / EN 61210)

Aufschrift



1019

6(2)/250~T85



5A 125-250V AC

R57

öffner 1-polig

Schalt-Betätigungskraft

0.9 bis 1.7 N


Differenzweg

≤ 2.4 mm

Sockel braun

Auf Verpackung

03429062



Für Form und Lage				ALLgemeintoleranzen UNTELERANCED DIMENSIONS				Pause COPY		Blatt SHEET		Typ K	Zeichn./DRAWING NO. 1019.5501	Index h																			
FOR SHAPE AND LOC.				PROJECTION		Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm				Original DIN A4					Maßstab SCALE 2:1																		
Für Winkel FOR ANGLE ± 2°						ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES		<table><tr><td></td><td>Laengen LENGTH</td><td>Radien RADII</td></tr><tr><td>0-6</td><td>± 0.1</td><td>± 0.2</td></tr><tr><td>>6-15</td><td>± 0.15</td><td>± 0.3</td></tr><tr><td>>15-30</td><td>± 0.2</td><td>± 0.5</td></tr><tr><td>>30-70</td><td>± 0.3</td><td></td></tr><tr><td>>70-120</td><td>± 0.4</td><td rowspan="2">± 10%</td></tr><tr><td>>120-200</td><td>± 0.8</td></tr></table>			Laengen LENGTH	Radien RADII	0-6	± 0.1	± 0.2	>6-15	± 0.15	± 0.3	>15-30	± 0.2	± 0.5	>30-70	± 0.3		>70-120	± 0.4	± 10%	>120-200	± 0.8	0 10 20 30 mm		Schnappschalter	
	Laengen LENGTH	Radien RADII																															
0-6	± 0.1	± 0.2																															
>6-15	± 0.15	± 0.3																															
>15-30	± 0.2	± 0.5																															
>30-70	± 0.3																																
>70-120	± 0.4	± 10%																															
>120-200	± 0.8																																
c	22658	08.02.94		g	29172	07.04.00	gue	CAD Medusa		Z	MARQUARDT Marquardt GmbH, D-78604 Rietheim-Weilheim																						
b				f	24557	20.01.97	gc	gez./DRAWN BY 08.03.96 gue																									
i				e	24206	11.07.96	gue	gepr./CHECKED BY																									
h	30811	14.12.00 pfu		d	23872	08.03.96	gue	Ersatz für/REPLACEMENT OF Z.gL.Nr.vom 02.05.79																									
Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY		Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY																											