

1

2

3

4

A


B

C



D

E

operating force
Betätigungskraft $F=7N \pm 2.5N$



plug in / Flachstecker
ähnL. DIN 46 244-A 4.8-0.8



Marking
Aufschrift



168..

12(8)/250~ T100/55

10(8)/250 ~ 5E4



12A 125 - 250 VAC

1/2 HP 125-250 VAC

R 97 


date code of manufacture:
year / week

acc. to DIN EN 60062


Herstelljahr/-woche

nach DIN EN 60062

on box:
Auf Verpackung: E 01L 10001



operating position	Schaltstellung	h
OFF	AUS	24.0
ON	EIN	21.3
block	Block	19.7



SPST

suitable for appliances of class II


Ausschalter 1-polig

Für Geräte der Klasse II geeignet

Allgemeintoleranzen/UNTOLERANCED DIMENSIONS

Für Längen und Radien FOR LENGTHS AND RADII.	Abmaße in mm Für Nennmaßbereich in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES		
	bis/UP TO	über/OVER	über/OVER
	6	6 bis/UP TO 30	30
±	0.2	0.4	0.4

PROJECTION



Pause
COPY

Blatt
SHEET

Original
DIN

Maßstab
SCALE

A4

1:1

0 10 20 30 mm

gez./DRAWN BY 10.04.96 RS
gepr./CHECKED BY

Ersatz für/REPLACEMENT OF

Zeichn./DRAWING NO.

K

1681.1301

Appliance Switch
Geräteschalter

MARQUARDT

Marquardt GmbH, D-78604 Rietheim-Weilheim

Schutzvermerk
nach DIN 34 beachten
COPYRIGHT RESERVED

d			i		
c			h		
b	34660	11.09.02 hhe	g		
a	25995	01.04.98 mej	f		
			e		
Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY	Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY