

A




B

C

D

E

operating force
Betätigungskraft $F=7N \pm 2.5N$



plug in / Flachstecker
ähnl. DIN 46 244-A 4.8-0.8

Marking
Aufschrift



168..

12(8)/250~ T100/55

10(8)/250 ~ 5E4



12A 125 - 250 VAC


1/2 HP 125-250 VAC

R 97 


date code of manufacture:
year / week

acc. to DIN EN 60062

Herstelljahr/-woche
nach DIN EN 60062



operating position	Schaltstellung	h
OFF	AUS	26.5
ON	EIN	23.8
block	Block	22.2



SPST


suitable for appliances of class II

Ausschalter 1-polig
Für Geräte der Klasse II geeignet

Allgemeintoleranzen/UNTOLERANCED DIMENSIONS

Für Längen und Radien FOR LENGTHS AND RADII.	Abmaße in mm Für Nennmaßbereich in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES		
	bis/UP TO	über/OVER	über/OVER
	6	6 bis/UP TO 30	30
±	0.2	0.4	

PROJECTION



Pause
COPY

Blatt
SHEET

Original
DIN

Maßstab
SCALE

A4

1:1

0 10 20 30 mm

gez./DRAWN BY 28.04.92 mej
gepr./CHECKED BY

Ersatz für/REPLACEMENT OF

Zeichn./DRAWING NO.

K

1681.3101

Appliance Switch
Geräteschalter

MARQUARDT

Marquardt GmbH, D-78604 Rietheim-Weilheim

Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY	Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY
d	22973	23.09.94 Sb	i		
c	22526	02.11.93 Sb	h		
b	22365	13.08.93 mej	g	34660	11.09.02 hhe
a	22094	15.03.93 mej	f	23951	09.04.96 RS
			e	23240	09.03.95 Sb