





Aufschrift:
Marking:

© 2420.0102

14(4) / 250 ~ μ 50E3



Hersteldatum:
Herstellort/ -jahr/ -woche/ -tag
nach Marquardt Standard


Date code of manufacture:
plant / year / week / day
acc. to Marquardt standard

Kraft in Ruhestellung
force in free position 24 N ± 10 N


Kraft an Schalterpunkt
force at operating position 30 N ± 10 N

Kraft in Endstellung
force at total travel position 35 N ± 10 N

Beigelegte Bedienungsanleitung beachten
Please observe user manual for further information



Schaltbild
circuit diagramm



-	-					-		2420.0102-XX			
Figure	Type					Customer No.		Art.No.-PI			
General tolerances						Sheet 01			Ident. K	Document number 24200102	Index d
All dimensions are in millimetres		Shape and location 	Angle ± 2 °	Edge tolerance 							
					0-6	± 0.15	± 0.2				
					>6-15	± 0.2	± 0.3				
					>15-30	± 0.25	± 0.5				
					>30-70	± 0.4	± 10%				
					>70-120	± 0.6					
					>120	± 0.8					
d	123519		2019-06-12		TRIGUIK		System NX V11.0				
c	74959		2011-08-25		FRT						
b	73342		2011-04-19		HHE		Replacement of V09111320				
a	71861		2011-02-01		FRT						
Index	MEC-No.		Date (YYYY-MM-DD)		Edited by		MARQUARDT				