




Notas:

Espessura : 0,40mm
Descascar o cabo com 5,0mm
Desenho de Produto : PEF-75024
Tolerância não Indicada : ±0,3.
Medidas em mm.

Catálogo

☐ Granel

☒ Fita

☐ Pós Estanhado

☐ Pré-Estanhado

☐ Sem Banho

☐ W Estanhado Brilhante

☐ TB35 Estanho Fosco

☐ TR8 Est. Brilhante 6µm min.

☐ N Niquelado

☐ AG Prateado

☐ Sem Papel

☐ P Com Papel

PC002-XTR8P	-	15395838	01
PC002-XP	-	33501060	01
Part Number	Part Revision	Part Number	Part Revision
MVL		DELPHI	

PC012 - X_P	FITA	0.5 - 1.5	2.15 - 2.80	Bronze	ESTANHADO
PC002 - X_P				Latão 70/30	
PC012 - XP				Bronze	S/TRATAMENTO
PC002 - XP				Latão 70/30	
Nº de Catálogo	Acondicionamento	Seção mm ²	Isol mm	Material ②	Tratamento Superficial
03.01.13	SIVA	CABO		Delphi P/N added ECO 420757	R A
31.08.00	Bruno			Invertido Matéria Prima	R 02
16.10.98	Rodrigo			Acresc. Tabela	R 01
Data	Des	Ass	Aprov	SUBSTITUICAO-DE	
27.08.98	Rodrigo			SAP-75552	