

# C-FILTER D-SUB ADAPTER – HIGH DENSITY

Buchsenleiste / Stiftleiste – gedrehte Kontakte – flache Bauform




RoHS compliant – CSA listed, File No.: LR 115000-1 – UL listed, File No.: E202784

## BESCHREIBUNG

- Montagearten:  
mit Rändelschraube 4-40 UNC oder M3
- Gütestufe 3 (auch in Gütestufe 1 lieferbar)
- Gehäuse: Stahl verzinkt

## PRODUKTZEICHNUNG

C-Filter Ausführung



No. of pos.	A -0.76	B1 -0.25	B2 +0.25	C	D -0.3
15	31.19	16.46	16.79	25.00 <sup>+0.12</sup> <sub>-0.13</sub>	6.10
26	39.52	24.79	25.12	33.30 <sup>+0.15</sup> <sub>-0.10</sub>	6.12
44	53.42	38.50	38.84	47.04 <sup>+0.13</sup>	5.99
62	69.70	54.96	55.30	63.50 <sup>+0.13</sup>	5.99

## BESTELLDATEN

BUCHSENLEISTE / STIFBLEISTE MIT C-FILTER			BUCHSENLEISTE / STIFBLEISTE MIT C-FILTER		
Polzahl	Montageart	Bestellnummer	Polzahl	Montageart	Bestellnummer
<b>Kapazität 180 pF</b>					
15	Rändelschraube 4-40 UNC	243 A 11600 X	15	Rändelschraube M3	243 A 11720 X
26	Rändelschraube 4-40 UNC	243 A 11610 X	26	Rändelschraube M3	243 A 11730 X
44	Rändelschraube 4-40 UNC	243 A 11620 X	44	Rändelschraube M3	243 A 11740 X
62	Rändelschraube 4-40 UNC	243 A 11630 X	62	Rändelschraube M3	243 A 11750 X
<b>Kapazität 370 pF</b>					
15	Rändelschraube 4-40 UNC	243 A 11640 X	15	Rändelschraube M3	243 A 11760 X
26	Rändelschraube 4-40 UNC	243 A 11650 X	26	Rändelschraube M3	243 A 11770 X
44	Rändelschraube 4-40 UNC	243 A 11660 X	44	Rändelschraube M3	243 A 11780 X
62	Rändelschraube 4-40 UNC	243 A 11670 X	62	Rändelschraube M3	243 A 11790 X
<b>Kapazität 830 pF</b>					
15	Rändelschraube 4-40 UNC	243 A 11680 X	15	Rändelschraube M3	243 A 11800 X
26	Rändelschraube 4-40 UNC	243 A 11690 X	26	Rändelschraube M3	243 A 11810 X
44	Rändelschraube 4-40 UNC	243 A 11700 X	44	Rändelschraube M3	243 A 11820 X
62	Rändelschraube 4-40 UNC	243 A 11710 X	62	Rändelschraube M3	243 A 11830 X

# Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

## CONEC:

[243A11640X](#) [243A11650X](#) [243A11720X](#) [243A11730X](#) [243A11800X](#) [243A11620X](#) [243A11630X](#) [243A11780X](#)  
[243A11750X](#) [243A11820X](#) [243A11810X](#) [243A11660X](#) [243A11740X](#) [243A11830X](#) [243A11610X](#) [243A11700X](#)  
[243A11710X](#) [243A11790X](#) [243A11760X](#)