



HOW TO ORDER:

TABLE I: CONNECTOR DIMENSIONS

SHELL SIZE	A THREAD CLASS 2B	V THREAD CLASS 2A	ØQ MAX.
11	.750-.1P-.2L-D.S.	3/4-20 UNEF	1.028 (26.1)
13	.875-.1P-.2L-D.S.	7/8-20 UNEF	1.141 (29.0)
15	1.062-.1P-.2L-D.S.	1-20 UNEF	1.263 (32.1)
17	1.125-.1P-.2L-D.S.	1 1/8-18 UNEF	1.387 (35.2)
19	1.312-.1P-.2L-D.S.	1 1/4-18 UNEF	1.513 (38.4)
23	1.500-.1P-.2L-D.S.	1 7/16-18 UNEF	1.703 (43.3)
25	1.625-.1P-.2L-D.S.	1 9/16-18 UNEF	1.825 (46.4)
29	1.812-.1P-.2L-D.S.	1 7/8-16 UN	2.143 (54.4)
33	2.000-.1P-.2L-D.S.	2 1/16-16 UNS	2.329 (59.2)

NOTES:

1. INTERPRET PER MIL-STD-100.
2. SEE MIL-C-28840 FOR ADDITIONAL DESIGN DETAILS.

3 GLENAIR NF = CLASS A
 GLENAIR ZU = CLASS B

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Circular MIL Spec Connector](#) ***category:***

Click to view products by [Glenair](#) ***manufacturer:***

Other Similar products are found below :

[89075GULPR](#) [0025-262-542](#) [0025-264-3014](#) [58-570121-04S](#) [0134-213-1208](#) [0134-213-2209](#) [0025-258-000](#) [60-042022-07P](#) [60-042022-19P](#)
[60-042022-23P](#) [60-042217-10P](#) [0114-201-1278](#) [012-0467-000](#) [602GB06EG24-61SN](#) [0134-201-1207](#) [0134-213-1006](#) [6104-207-2302](#) [6104-](#)
[208-1902](#) [61-168211-04P](#) [61-168617-10P](#) [6131-202-19149P](#) [6131-204-21149P](#) [6131-208-13149P](#) [6131-209-17149P](#) [6131-210-11149P](#) [6131-](#)
[211-19149P](#) [6131-216-19149P](#) [6131-259-21149P](#) [6131-259-23149P](#) [6131-265-17149P](#) [6131-265-19149P](#) [CS3100A18-1P-472](#) [CS3100A-36-](#)
[77P](#) [CS3101A-16-55P](#) [CS3102A-10SL-55P](#) [CS3102A-14S-58P](#) [CS3102A-32-17P](#) [CS3102A32-25S](#) [CS3102C18-4P-472](#)
[CS3106A10SL3S004](#) [CS3106A-18-73S](#) [CS3108A-14S-52S](#) [CS3108A-28-51S](#) [6162-233-1277](#) [6162-324-1231](#) [M243082296Z](#)
[M2884010AC1S1](#) [CT0-24-10SC](#) [CT0M20-7PCAU](#) [M28840/17AC1G3](#)