



NOTA NOTE	SPECIFICATIONS
1	CONNECTEUR DOIT ETRE CONFORME AU CDC: FEMALE CONNECTOR ACCORDING TO PSA SPECIFICATION: 96 238 404 99
2	CONNECTEUR SUIVANT: FEMALE CONNECTOR ACCORDING TO: -CLASSE DE TEMPERATURE T3 SELON B217050 REV A -TEMPERATURE CLASS T3 ACCORDING TO B217050 REV A -CLASSE DE VIBRATION MOTEUR SELON B217050 REV A -ENGINE VIBRATOR CLASS ACCORDING TO B217050 REV A -CLASSE ETANCHEITE 2 SELON B217050 REV A -SEALING CLASS 2 ACCORDING TO B217050 REV A
3	PRECONISATION D'UTILISATION: USER'S MANUAL: PU 071
4	ALVEOLE SUIVANT: CAVITY ACCORDING TO STE: 96 288 230 99
5	CONNECTEUR ET POSITION ALVEOLE CONFORMES AU PLAN D'INTERFACE: FEMALE CONNECTOR AND CAVITY'S POSITION ACCORDING TO: 211FT0289 ET/AND STE 96 339 622 99
6	CONDUCTEUR SUIVANT/ WIRE ACCORDING TO: STE :96 418 794 99
7	CONDITIONNEMENT SUIVANT NORME: PACKAGING ACCORDING TO STANDARD: E73 03 1506
8	DIAMETRE DE FILS / WIRE DIAMETER Ø1.5 MINI=1.40 MAXI=2.80 Ø2.8 MINI=1.60 MAXI=3.45
9	MASSE DU PRODUIT LIVRABLE / DELIVERY CONNECTOR WEIGHT: 12g
10	CHARNIERE DE PLAQUETTE ARRIERE ABSENTE OU CASSEE ADMISE NO WAFER HINGE OR WAFER HINGE BROKEN ALLOWED
11	DEFAUTS D'ASPECT SUR ZONES NON FONCTIONNELLES ADMIS VISUAL DEFECTS ON NO FUNCTIONNAL AREAS ALLOWED





MATIERE CORPS PORTE-CLIPS
FEMALE HOUSING'S MATERIAL




PORTE-CLIPS 6V MIXTE
6 WAY MIXED FEMALE HOUSING


PORTE-CLIPS 6V 1.5
6 WAY 1.5 FEMALE HOUSING



INDICE ENSEMBLE MONTE OU INDICE CORPS
REVISION LEVEL



PORTE-CLIPS 6V 1.5 FEMALE HOUSING 6W 1.5	PORTE-CLIPS FEMALE HOUSING	211 I 8 077	PBT 0% FV PBT 0% GF	GRIS GREY
	GRILLE GRID	211 M 1 125	PBT 15% FV PBT 15% GF	MARRON BROWN
		211 M 4 125		JAUNE YELLOW
		211 M 5 125		VERT GREEN
PORTE-CLIPS 6V MIXTE FEMALE HOUSING 6W MIXED	GROMMET GROMMET	211 M 137	SILICONE 30Sh SILICON 30Sh	BLEU BLUE
	JOINT INTERFACIAL INTERFACE SEAL	211 M 077	SILICONE 30Sh SILICON 30Sh	BLEU BLUE
	PORTE-CLIPS FEMALE HOUSING	211 I 0 075	PBT 0% FV PBT 0% GF	NOIR BLACK
	GRILLE GRID	211 M 0 123	PBT 15% FV PBT 15% GF	NOIR BLACK
		211 M 6 123		BLEU BLUE
		211 M 8 123		GRIS GREY
	GROMMET GROMMET	211 M 110	SILICONE 30Sh SILICON 30Sh	VERT GREEN
	JOINT INTERFACIAL INTERFACE SEAL	211 M 077	SILICONE 30Sh SILICON 30Sh	BLEU BLUE
	DESIGNATION DESCRIPTION	REF. ORIGINE LEGACY'S REFERENCE	MATIERE MATERIAL	COULEUR COLOUR



PORTE-CLIPS 6V MIXTE
6 WAY MIXED FEMALE HOUSING

PORTE-CLIPS 6V 1.5
6 WAY 1.5 FEMALE HOUSING

PORTE-CLIPS 6V MIXTE 6 WAY MIXED FEMALE HOUSING			PORTE-CLIPS 6V 1.5 6 WAY 1.5 FEMALE HOUSING			VUE F VIEW F ±0.10	
NOIR BLACK	BLEU BLUE	GRIS GREY	MARRON BROWN	JAUNE YELLOW	VERT GREEN	COULEUR COLOUR	
211 PC 06 9S 0 149	211 PC 06 9S 6 149	211 PC 06 9 S 8 149	211 PC 06 2 S 1 149	211 PC 06 2 S 4 149	211 PC 06 2 S 5 149	PART NUMBER	MVL
A	A	A	A	A	A	PART REVISION	
10866611	10866612	10866614	10865112	10866616	10866615	PART NUMBER	DELPHI
01	01	01	01	01	01	PART REVISION	

ECN-NO. NUMERO ECN		POSITION POSITION	CHANGE DESCRIPTION MODIFICATION	
			DELPHI P/N ADDED	
PRODUCT SPEC. SPECIF. PRODUIT		PACKAGING SPEC. SPECIF. EMBALLAGE	APPLICATION SPEC. SPECIF. APPLICATION	COPYRIGHT DELPHI CORPORATION AND/OR ITS AFFILIATES. ALL RIGHTS RESERVED. REVISED TOUT DROIT EST LA PROPRIETE DE DELPHI CORPORATION AND/OR ITS AFFILIATES. TOUJOURS TOUT DROIT EST LA PROPRIETE DE DELPHI CORPORATION AND/OR ITS AFFILIATES. TOUJOURS TOUT DROIT EST LA PROPRIETE DE DELPHI CORPORATION AND/OR ITS AFFILIATES. TOUJOURS
TOLERANCES TOLERANCES		±0.1 ±2"	MATERIAL MATIERE	ETAT DE SURFACE
CONTRÔLE N° CONTRÔLE N°			COLOUR COULEUR	SEE TABLE
DO NOT MEASURE DRAWING NE PAS MESURER LE DROIT			TOOL NO. OUTIL N°	ECO LEX: 6444 FE
DATE		NAME NOM	TITLE TITRE	DESIGNATION
CREATED BY CRÉÉ PAR		DATE	NAME NOM	TITLE TITRE
MODIFIED BY MODIFIÉ PAR		DATE	NAME NOM	TITLE TITRE
CHECKED BY VÉRIFIÉ PAR		DATE	NAME NOM	TITLE TITRE
APPROVED BY APPR. PAR		DATE	NAME NOM	TITLE TITRE
FILE NAME NOM DE FICHIER		211FT0515	6-WAY HYBRID FEMALE CONNECTOR	
			MINI SEALED "NM" FEMALE CONNECTOR	
			FRA-0102 CAT. NO. 211PC069S1149	
			NO MODIFICATION ALLOWED OUTSIDE / PAS DE MODIFICATION EN DEHORS	
			DRAWING NUMBER REF: PLAN	
			211FT0515	
			SERIAL RELEASED	
			See Table	
			DELPHI ELECTRICAL/ELECTRONIC ARCHITECTURE EPFONN, FRANCE	
			DIMENSION IN DIMENSIONS EN	
			MILLIMETERS MILLIMÈTRES	
			APPROVAL LEVEL NIV. D'APPROBATION	
			SHEET FEUILLE	
			REV. IND.	
			SCALE ECH.	

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Aptiv:](#)

[211PC069S6149](#) [211PC069S8149](#) [211PC069S8149-B](#)