







				POSITION	1								2		3
				NAME	HOUSING STRAP MOUNT								SECONDARY LOCK		SL SEAL
				MATERIAL	PBT GF30 FR17				PBT GF30				PBT GF30 FR17	PBT GF30	LSR 50 SHORE
				COLOR:	BLACK	GRAY	GREEN	BLUE	BLACK	GRAY	GREEN	BLUE	ORANGE	YELLOW	REDDISH-BROWN
				PART-NO.:	33338531	33338530	33338528	33338526	33344878	33344883	33344884	33344885	33282489	33344854	33283927
ASSEMBLY-NO.:	PART-REV	CODING	MATERIAL/WEIGHT	-	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
33341148	01	CODE A	ALL PARTS V0 / 19,8	-	1	---	---	---	---	---	---	---	1	---	1
33341400	01	CODE B		-	---	1	---	---	---	---	---	---	1	---	1
33341401	01	CODE C		-	---	---	1	---	---	---	---	---	1	---	1
33341402	01	CODE D		-	---	---	---	1	---	---	---	---	1	---	1
33347784	01	CODE A	ALL PARTS NVO / 19,2	-	---	---	---	---	1	---	---	---	---	1	1
33347785	01	CODE B		-	---	---	---	---	---	1	---	---	---	1	1
33347786	01	CODE C		-	---	---	---	---	---	---	1	---	---	1	1
33347787	01	CODE D		-	---	---	---	---	---	---	---	1	---	1	1

9	8	7	6	5	4	3							
		POSITION	1				2		3				
		NAME	HOUSING STRAP MOUNT								SECONDARY LOCK		SL SEAL
		MATERIAL	PBT GF30 FR17				PBT GF30				PBT GF30 FR17	PBT GF30	LSR 50 SHORE
		COLOR:	BLACK	GRAY	GREEN	BLUE	BLACK	GRAY	GREEN	BLUE	ORANGE	YELLOW	REDDISH-BROWN
		PART-NO.:	33338531	33338530	33338528	33338526	33344878	33344883	33344884	33344885	33282489	33344854	33283927



NOTES	
-	ON MAIN VIEW ASSEMBLY 33341148 SHOWN (CODE A)
-	DELIVERED CONDITION AS ON MAIN VIEWS - SECONDARY LOCK IN OPEN POSITION
ASSEMBLY INSTRUCTION NO.:	
-	35269104-CUS71 - PRELIMINARY ASSEMBLY
-	35269104-CUS72 - HARNESS ASSEMBLY
-	35269103-CUS73 - CAR ASSEMBLY
MATING PARTS:	
-	2 WAY 6.3 FEMALE CONNECTOR ASM DWG-NO.: 35153949
-	BACKSHELL 90 DEG APTIV DWG-NO.: 35024554 (HT DWG-NO.: 17-2275-001-CS6)
-	BACKSHELL 180 DEG APTIV DWG-NO.: 35024538 (HT DWG-NO.: 17-1461-001-CS6)
-	PROTECTION CAP APTIV DWG-NO.: 35428682 (HT DWG-NO.: 17-2271-001-CS6)
MATING TERMINAL SYSTEM:	
-	5.8 TERMINAL DWG-NO.: 10857383
-	MAX WIRE CROSS SECTION: 6.0MM ²
1	APTIV LOGO
2	MATERIAL NAME ACCORDING TO VDA 260
3	DATE INSERT
4	TOOL CAVITY NUMBER
5	INDEX REPLACEMENT INSERT
6	PART CAVITY NUMBER
7	MOVING DISTANCE OF SECONDARY LOCK
INTERFACE FOR CLIP MOUNTING	
8	HT CLIP NUMBER:
YCCSFT6.5PT0.8-2.5; FT6LG.M.St.Aufn.11	

DIM TO CHECK	DIMENSIONAL RANGE (MM)	CHART	EL
FROM	> 0	> 20	> 30
TO	> 20	> 30	> 70
	> 30	> 70	> 100
	> 70	> 100	> 150
	> 100	> 150	> 200
	> 150	> 200	> 250
	> 200	> 250	> 300
	> 250	> 300	> 400
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED			
	±0.15	±0.2	±0.3
	±0.4	±0.5	±0.6
	±0.8	±1	±1.2
ANGULAR TOLERANCE ±2°			

DWG STATUS				REVISION HISTORY				AUTH	DR	APVD 1	APVD 2
DATE	STG	REV	N/P/CHG	ZONE							
19NO18	R	01			INITIAL RELEASE				P.BAL	P.NAJ	M.GRU
29MR19	R	01	AA	B7 A7	REFERENCE HELLERMANN TYTON DWG-NO. ADDED CLIP REFERENCE CHANGED				K.FAR	M.GRU	K.PIT
27OC20	R	01	AB	B7 69	PROTECTION CAP APTIV DWG-NO.: 35428682 WAS 35274876 PART AVAILABILITY FOR PART NUMBERS 33347784, 33347785, 33347786, 33347787 UPDATED				P.NAJ	M.GRU	

SCALE 1:1

• APTIV •

CONNECTION SYSTEMS
KRAKOW, POLAND

COPYRIGHT 2018 APTIV. ALL RIGHTS RESERVED.

THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF APTIV AND CONTAINS APTIV CONFIDENTIAL INFORMATION. THE REPRODUCTION, DISTRIBUTION AND UTILIZATION OF THIS DOCUMENT OR ITS RELATED CAD MATH DATA, AS WELL AS COMMUNICATION OF ANY CONTENT TO OTHERS, WITHOUT EXPRESS AUTHORIZATION, IS PROHIBITED.

TEN RYSUNEK JEST WŁASNOŚCIĄ APTIV I ZAWIERA POUFNE INFORMACJE POWIĘLANE, ROZPOWISZCZANIE I WYKORZYSTYWANIE TEGO DOKUMENTU LUB ZWIĄZANYCH Z NIM DANYCH CAD, JAK RÓWNIEŻ PRZEKAZYWANIE INNYM JAKIEKOLWIEK ICH ZAWARTOŚCI BEZ NADANIA WYRAŻNYCH UPRAWNIEN, JEST ZABRONIONE.

DR	P.BALAJI	DATE	18NO18
APVD1	P.NAJDUCH	19NO18	
APVD2	M.GRUDZEWSK	20NO18	
APVD3			
APVD4			
APVD5			

SUBSTANCES OF CONCERN AND RECYCLED CONTENT PER APTIV 10949001 SUBSTANCJE NIEBEZPIECZNE I POWTÓRNIIE PRZETWORZONE OKREŚLA APTIV 10949001

MATERIAL

SEE CHART

DRAWING NAME

2 WAY 6.3
CTCS STRAP MOUNT MALE ASSEMBLY

DRAWING NUMBER

35153948

SIZE	SCALE	FRAME NO	SHEET NO	STG	REV	N/P
A1	2:1	1 OF 1	1 OF 1	R	01	AB

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Aptiv:](#)

[33341148](#)