





NOTA	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
	SPECIFICATIONS											
1	CONNECTEUR SUIVANT STE 96 432 578 99 CONNECTOR ACCORDING STE 96 432 578 99											
2	ALVEOLE 2.8mm SUIVANT STE 96 301 961 99 TERMINAL CAVITY 2.8mm ACCORDING TO STE 96 301 961 99											
3	ALVEOLE 8mm SUIVANT STE 96 417 535 99, SAUF COTES INDIQUEES SUR COUPE EE TERMINAL CAVITY 8mm ACCORDING TO STE 96 417 535 99, EXCEPT COTATION ON SECTION E-E											
4	CONDITIONNEMENT SUIVANT NORME E 7703 150 G PACKAGING ACCORDING TO STANDARD E 7703 150 G											
5	MASSE DU PRODUIT LIVRE : 55 g DELIVERY CONNECTOR WEIGHT : 55g											
6	REF PLAN D'INTERFACE MVL : 240FT0115 INTERFACE DRAWING REF MVL: 240FT0115											
7	PRECONISATION D'UTILISATION / USER'S MANUEL REF MVL / MVL'S REF: PU 038											
8	CONTACT ET JUF COMPATIBLES A L'ALVEOLE NG1 TERMINAL AND SINGLE WIRE SEAL COMPATIBLE WITH NG1 CAVITY											



CODAGES / KEYS TOLERANCE ±0.1			
COULEUR / COLOUR		NOIR / BLACK	GRIS / GREY
MVL	INDICE PIECE / PART LEVEL	F	F
	REFERENCE PORTE-CLIPS FEMALE CONNECTOR PART NUMBER	240PC089S0015	240PC089S8015
APTIV	INDICE PIECE / PART LEVEL	02	02
	REFERENCE PORTE-CLIPS FEMALE CONNECTOR PART NUMBER	10812007	13949302
VUE SUIVANT A VIEW A		(34) 14.05	(36) 9.05
		(35) 24.05	(37) 20.05

ISOLANT 8 VOIES / 8 WAY HOUSING	240 1 0 014	33501647	PBT 15% GF (38)	NOIR / BLACK
ISOLANT 8 VOIES / 8 WAY HOUSING	240 1 8 014	33501648	PBT 15% GF (39)	GRIS / GREY
ETRIER / SLIDER	240 M 6 020	33501650	PBT 15% GF (40) (3)	BLEU / BLUE
GRILLE / TPA	240 M 4 017	33501649	PBT 15% GF (41)	JAUNE / YELLOW
JOINT INTERFACIAL / INTERFACIAL SEAL	240 M 019	33501651	SILICONE (42)	VERT / GREEN
DESIGNATION / DESCRIPTION	REF MVL / MVL P/N	REF APTIV / APTIV P/N	MATIERE / MATERIAL	COULEUR / COLOUR



Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Aptiv:](#)

[240PC089S0015](#)