









NOTA	SPECIFICATIONS
1	CONNECTEUR DOIT ETRE CONFORME AU CDC :96 238 404 99 MALE CONNECTOR ACCORDING TO SPECIFICATION PSA :96 238 404 99
2	CONNECTEUR SUIVANT: MALE CONNECTOR ACCORDING TO -CLASSE DE TEMPERATURE T3 SELON B217050 REV A -TEMPERATURE CLASS T3 ACCORDING TO B217050 REV A -CLASSE DE VIBRATION MOTEUR SELON B217050 REV A -ENGINE VIBRATOR CLASS ACCORDING TO B217050 REV A -CLASSE ETANCHEITE 2 SELON B217050 REV A -SEALING CLASS 2 ACCORDING TO B217050 REV A
3	PRECONISATION D'UTILISATION I USER MANUAL REF MVL: PU 008/MVL'S REFERENCE: PU 008
4	ALVEOLE SUIVANT STE: 96 289 050 99 CAVITY ACCORDING TO: STE: 96 289 050 99
5	CONNECTEUR ET POSITION ALVEOLE CONFORMES AU PLAN D'INTERFACE 211FT0289 FEMALE CONNECTOR AND CAVITY'S POSITION ACCORDING TO: DRAWING INTERFACE 211FT0289
6	CONDUCTEUR SUIVANT STE :96 418 794 99 WIRE ACCORDING TO: STE :96 418 794 99
7	CONDITIONNEMENT SUIVANT NORME: E73 03 150G PACKAGING ACCORDING TO STANDARD: E73 03 150G
8	DIAMETRE DE L'ISOLANT DES FILS WIRE INSULATION DIAMETER 1.5 :MINI=1.40 2.8: MINI=1.60 :MAXI=2.80 :MAXI=3.45
9	MASSE DU PRODUIT LIVRABLE :15g DELIVERY CONNECTOR WEIGHT : 15g
10	CHARNIERE DE PLAQUETTE ARRIERE ABSENTE OU CASSEE ADMISE NO WAFER HINGE OR WAFER HINGE BROKEN ALLOWED
11	DEFAUTS D'ASPECT SUR ZONES NON FONCTIONNELLES ADMIS VISUAL DEFECTS ON NO FUNCTIONNAL AREAS ALLOWED
12	ACCROCHAGE SELON STE 96 153 261 99 FIXING ACCORDING TO 96 153 261 99



BOUCHON CAP	210 A 01 5 019	PBT NON CHARGE PBT: 0% GF	VERT GREEN
ISOLANT PORTE-LANGUETTES INSULATION MALE HOUSING	211 1 8 032	PBT NON CHARGE PBT: 0% GF	GRIS GREY
	211 1 6 032		BLEU BLUE
	211 1 0 032		NOIR BLACK
GRILLE TPA	211 M 4 050	PBT: 15% FV PBT: 15% GF	JAUNE YELLOW
GROMMET MAT SEAL	211 M 110	SILICONE 30Sh AUTOLUBRIFIE SILICONE 30Sh SELF LUBRICATING	VERT GREEN
DESIGNATION DESCRIPTION	REF. MVL MVL'S REFERENCE	MATIERE MATERIA	COULEUR COLOUR



			VUE F VIEW F TOLERANCES ± 0.10	
NOIR / BLACK	BLEU / BLUE	GRIS / GREY	COULEUR / COLOUR	
211 PL 06 9 S 0 0 49	211 PL 06 9 S 6 0 49	211 PL 06 9 S 8 0 49	REFERENCE REFERENCE	MVL
A	A	A	INDICE PIÈCE (VOIR MARQUAGE SUR L'ISOLANT MALE PART LEVEL (SEE MARKING MALE HOUSING)	
15396354	10779504	10768570	REFERENCE REFERENCE	DELPHI
01	01	01	REVISION REVISION	

[illegible]

ECHELLE 1:1
SCALE 1:1

**CODAGE NOIR REPRESENTE
BLACK CODING DRAW**

EUR C04 I12 F29

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Aptiv:](#)

[211PL069S6049](#)