








| NOTA | SPECIFICATIONS                                                                                                                                                        |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | CONNECTEUR T III B2 B2I 7050<br><i>MALE CONNECTOR T III B2 B2I 7050</i>                                                                                               |
| 2    | ALVEOLE SUIVANT STE 96 288 230 99<br><i>CAVITY IN ACCORDANCE STE 96 339 230 99</i>                                                                                    |
| 3    | POSITION ALVEOLE SUIVANT STE 96 339 622 99<br><i>CAVITY'S POSITION IN ACCORDANCE WITH STE 96 339 622 99</i>                                                           |
| 4    | ACCROCHAGE SELON STE N° 96 153 261 99<br><i>HANGING IN ACCORDANCE WITH STE 96 153 261 99</i>                                                                          |
| 5    | CONDITIONNEMENT SUIVANT NORME E 7703 150G<br><i>PACKAGING IN ACCORDANCE WITH E 7703 150G</i>                                                                          |
| 6    | MASSE DU PRODUIT = 15 g (ISOLANT + GRILLE + GROMMET)<br><i>WEIGHT OF PRODUCT = 15 g (HOUSING + TPA + MATE SEAL)</i>                                                   |
| 7    | CHARNIERE DE PLAQUETTE ARRIERE ABSENTE OU CASSEE ADMISE<br><i>NO REAR GRID OR REAR GRID HINGE BROKEN ALLOWED</i>                                                      |
| 8    | PARTICULES DE SILICONE DANS LE GROMMET, BOUCHANT PARTIELLEMENT UN ORIFICE, ADMISES<br><i>SILICONE PARTICLES IN MATE SEAL, BLOCKING PARTIALLY AN ORIFICE, ADMITTED</i> |

|                         |      |      |
|-------------------------|------|------|
| Ø DE L'ISOLANT DES FILS | MINI | 1.40 |
| WIRE INSULATION Ø       | MAXI | 2.80 |

|                                                 |                |                                 |                          |
|-------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|--------------------------|
| BOUCHON<br><i>PLUG</i>                          | 210 A 01 5 019 | PBT NON CHARGE<br><i>PBT 0%</i> | VERT<br><i>GREEN</i>     |
| PORTE-<br>LANGUETTES<br><i>MALE<br/>HOUSING</i> | 211 I I 035    | PBT NON CHARGE<br><i>PBT 0%</i> | MARRON<br><i>BROWN</i>   |
|                                                 | 211 I I 5 035  |                                 | VERT<br><i>GREEN</i>     |
|                                                 | 211 I I 4 035  |                                 | JAUNE<br><i>YELLOW</i>   |
|                                                 | 211 I I 8 035  |                                 | GRIS<br><i>GREY</i>      |
|                                                 | 211 I I 6 035  |                                 | BLEU<br><i>BLUE</i>      |
|                                                 | 211 I I 0 035  |                                 | NOIR<br><i>BLACK</i>     |
| GRILLE<br><i>TPA</i>                            | 211 M 4 033    | PBT 15% FV                      | JAUNE<br><i>YELLOW</i>   |
| GROMMET<br><i>MATE SEAL</i>                     | 211 M 109      | SILICONE<br>AUTOLUBRIFIE        | VERT<br><i>GREEN</i>     |
| DESIGNATION                                     | REF. MVL       | MATIERE<br><i>MATERIAL</i>      | COULEUR<br><i>COLOUR</i> |

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                         |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|
|  |  |  |  |  |  | VUE F<br>F VIEW<br>±0.1 |        |
| NOIR<br>BLACK                                                                       | BLEU<br>BLUE                                                                        | GRIS<br>GREY                                                                        | JAUNE<br>YELLOW                                                                     | VERT<br>GREEN                                                                        | MARRON<br>BROWN                                                                       | COULEUR<br>COLOUR       |        |
| 211 PL 03 2 S 0 049                                                                 | 211 PL 03 2 S 6 049                                                                 | 211 PL 03 2 S 8 049                                                                 | 211 PL 03 2 S 4 049                                                                 | 211 PL 03 2 S 5 049                                                                  | 211 PL 03 2 S 1 049                                                                   | REF.                    | MVL    |
| A                                                                                   | A                                                                                   | A                                                                                   | A                                                                                   | A                                                                                    | A                                                                                     | IND.                    |        |
| 10788983                                                                            | 33500321                                                                            | 10863645                                                                            | 10864080                                                                            | 13548595                                                                             | 33500320                                                                              | REF.                    | DELPHI |
| 01                                                                                  | 01                                                                                  | 01                                                                                  | 01                                                                                  | 01                                                                                   | 01                                                                                    | IND.                    |        |

[illegible]

# Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Aptiv:](#)

[211PL032S6049](#)