



DETAIL ALVEOLES 15
DETAIL CAVITIES 15




ECHELLE 5:1 / SCALE 5:1

N° D'EMPREINTE DU PORTE-CLIPS
FEMALE HOUSING CAVITY NUMBER




LE LEVIER CACHE LA MAUVAISE
INDICATION DE SORTIE DE FAISCEAU
LEVER HIDE BAD WIRING OUT INDICATION



DETAIL ALVEOLES 0.635
DETAIL CAVITIES 0.635



ECHELLE 5:1 / SCALE 5:1






SORTIE FAISCEAU A DROITE
RIGHT WIRING OUT




MARQUAGES EN DESSOUS DU LEVIER
(LEVIER ENLEVE POUR CETTE VUE)
MARKING UNDER LEVER COMPONENT
(LEVER REMOVED FOR THIS VIEW)

LOGO DELPHI OU MVL
DELPHI OR MVL LOGO




DATEUR (MOIS/ANNEE)
CLOCK DATE (MONTH/YEAR)





MATIERE DU CORPS DU PORTE CLIPS
FEMALE HOUSING RAW MATERIAL


MARQUAGES EN DESSOUS DU LEVIER
(LEVIER ENLEVE POUR CETTE VUE)
MARKING UNDER LEVER COMPONENT
(LEVER REMOVED FOR THIS VIEW)



SORTIE FAISCEAU A GAUCHE
LEFT WIRING OUT







LE LEVIER CACHE LA MAUVAISE
INDICATION DE SORTIE DE FAISCEAU
LEVER HIDE BAD WIRING OUT INDICATION



MODULE MODULE	PRODUITS ASSOCIES ASSOCIATED PARTS					
	CAPOT COVER	BOUCHON D'ALVEOLES CAVITY PLUG				
		CAVITE 0.635 0.635 CAVITY		CAVITE 1.5 1.5 CAVITY		
	MVL P/N	DELPHI P/N	MVL P/N	DELPHI P/N	MVL P/N	DELPHI P/N
32 VOIES 32 WAY	PP10001522	13851307	PP10001485	13768626	PP10001486	13826722

Ø DE FILS MINI ET MAXI ADMISSIBLE POUR GARANTIR L'ETANCHEITE DU PRODUIT SUITABLE MIN. AND MAX. WIRES Ø TO GUARANTEE THE WATER TIGHTNESS OF THE PRODUCT						
TYPE DE CONTACT TERMINAL SIZE		REFERENCE MVL MVL PART NUMBER	REFERENCE DELPHI DELPHI PART NUMBER	JOINT TUBE SUR FIL WIRE TUBE	Ø MINI MINIMUM Ø	Ø MAXI MAXIMUM Ø
GTS 0.635	0.35mm²	PP10001619	13955989	-	1.30	1.50
	0.50mm²	PP10000489	13648598	-	1.40	1.70
GTS 1.5	0.50mm² - 0.65mm²	PP10001482	13712871	F418400	2.00	2.20
	1.00mm² - 1.30mm²	PP10001483	13741954	F418400	2.10	2.40
	1.40mm² - 2.00mm²	PP10001484	13749482	-	2.30	2.80

NOMENCLATURE
PARTS LIST

CODAGE : EN ACCORD AVEC LA SPECIFICATION NF R 13-462 CODING : IN ACCORDANCE WITH NF R 13-462 SPECIFICATION							
CODAGE NOIR BLACK CODING		CODAGE GRIS GREY CODING		CODAGE MARRON BROWN CODING		CODAGE BLEU BLUE CODING	
							
GAUCHE LEFT	DROITE RIGHT	GAUCHE LEFT	DROITE RIGHT	GAUCHE LEFT	DROITE RIGHT	GAUCHE LEFT	DROITE RIGHT
13741940	13851306	33500507	33500494	33500495	33500496	33500497	33500498
01	01	01	01	01	01	01	01
PPI0001487	PPI0001488	PPI0001506	PPI0001489	PPI0001490	PPI0001491	PPI0001492	PPI0001493
C	C	C	C	C	C	C	C
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
I	I	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NA	NA	I	I	NA	NA	NA	NA
NA	NA	NA	NA	I	I	NA	NA
NA	NA	NA	NA	NA	NA	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I
OTE QTY							

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Aptiv:](#)

[PPI0001487](#) [PPI0001506](#) [PPI0001492](#) [PPI0001487-B](#) [PPI0001488](#) [PPI0001493](#) [PPI0001491-B](#) [PPI0001491](#)
[PPI0001492-B](#) [PPI0001490](#) [PPI0001490-B](#) [PPI0001488-B](#) [PPI0001506-B](#) [PPI0001489-B](#) [PPI0001493-B](#)