





XHBHV

For High Voltages up to 400V DC



(Fixed Choke Coils)

Leaded Inductors



Part No	Inductance	f_L	Tol	Q	f_Q	SRF	DCR	Rated DC Current	
	L (μ H)	(kHz)	$\pm$ (%)	min	(kHz)	min (MHz)	max (Ω)	I_L	I_{sat} typ (mA)
XHBHV-101K-YY	100	20	10	30	796	2.81	0.22	1760	1720
XHBHV-151K-YY	150	20	10	30	796	2.45	0.36	1420	1480
XHBHV-221K-YY	220	20	10	25	796	1.98	0.44	1300	1240
XHBHV-331K-YY	330	20	10	25	796	1.63	0.77	1000	1010
XHBHV-471K-YY	470	20	10	45	252	1.45	0.96	900	850
XHBHV-681X-YY	680	20	5,10	55	252	1.18	1.49	730	710
XHBHV-102X-YY	1000	20	5,10	70	252	0.98	2.20	560	560
XHBHV-152X-YY	1500	20	5,10	70	252	0.80	3.29	500	480
XHBHV-172X-YY	1700	20	5,10	65	252	0.75	4.61	480	430
XHBHV-202X-YY	2000	20	5,10	80	252	0.70	4.74	410	420
XHBHV-222X-YY	2200	20	5,10	75	252	0.65	5.04	400	380
XHBHV-242X-YY	2400	20	5,10	65	252	0.62	5.45	390	360
XHBHV-252X-YY	2500	20	5,10	65	252	0.62	5.53	380	350
XHBHV-272X-YY	2700	20	5,10	65	252	0.62	5.76	370	370
XHBHV-302X-YY	3000	20	5,10	55	252	0.58	6.22	360	330
XHBHV-332X-YY	3300	20	5,10	55	252	0.55	6.52	345	310
XHBHV-352X-YY	3500	20	5,10	55	252	0.50	7.37	330	310
XHBHV-362X-YY	3600	20	5,10	50	252	0.50	7.44	325	290
XHBHV-452X-YY	4500	20	5,10	45	252	0.45	9.48	290	260
XHBHV-472X-YY	4700	20	5,10	40	252	0.42	9.74	285	260
XHBHV-532X-YY	5300	20	5,10	45	252	0.40	12.23	255	250
XHBHV-682X-YY	6800	20	5,10	100	79.6	0.38	14.16	220	220

Core Material : Ferrite

Revision date : 20 Jul 2018

SPQ :	Packing Form	Taped / Reel	Taped / Ammo pack
	Axial	800 [-01]	300 [-02]

Remark : I_L & I_{sat} - see description in Technical Data

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

Fastron:

[XHBHV-151K-02](#) [XHBHV-681J-02](#) [XHBHV-242J-02](#) [XHBHV-152J-02](#) [XHBHV-532J-02](#) [XHBHV-302J-02](#) [XHBHV-172J-02](#) [XHBHV-102J-02](#) [XHBHV-452J-02](#) [XHBHV-362J-02](#) [XHBHV-352J-02](#) [XHBHV-272J-02](#) [XHBHV-331K-02](#) [XHBHV-101K-02](#) [XHBHV-471K-02](#) [XHBHV-332J-02](#) [XHBHV-252J-02](#) [XHBHV-222J-02](#) [XHBHV-682J-02](#) [XHBHV-221K-02](#) [XHBHV-202J-02](#) [XHBHV-472J-02](#) [XHBHV-101K-01](#) [XHBHV-102J-01](#) [XHBHV-151K-01](#) [XHBHV-152J-01](#) [XHBHV-172J-01](#) [XHBHV-202J-01](#) [XHBHV-472J-01](#) [XHBHV-532J-01](#) [XHBHV-681J-01](#) [XHBHV-682J-01](#) [XHBHV-331K-01](#) [XHBHV-332J-01](#) [XHBHV-352J-01](#) [XHBHV-362J-01](#) [XHBHV-452J-01](#) [XHBHV-471K-01](#) [XHBHV-221K-01](#) [XHBHV-222J-01](#) [XHBHV-242J-01](#) [XHBHV-252J-01](#) [XHBHV-272J-01](#) [XHBHV-302J-01](#) [XHBHV-532K-02](#) [XHBHV-332K-01](#) [XHBHV-102K-02](#) [XHBHV-272K-02](#) [XHBHV-222K-01](#) [XHBHV-452K-02](#) [XHBHV-202K-01](#) [XHBHV-362K-02](#) [XHBHV-252K-01](#) [XHBHV-682K-01](#) [XHBHV-352K-01](#) [XHBHV-102K-01](#) [XHBHV-352K-02](#) [XHBHV-202K-02](#) [XHBHV-172K-01](#) [XHBHV-302K-02](#) [XHBHV-681K-01](#) [XHBHV-152K-01](#) [XHBHV-252K-02](#) [XHBHV-362K-01](#) [XHBHV-152K-02](#) [XHBHV-452K-01](#) [XHBHV-172K-02](#) [XHBHV-532K-01](#) [XHBHV-242K-02](#) [XHBHV-222K-02](#) [XHBHV-472K-01](#) [XHBHV-272K-01](#) [XHBHV-472K-02](#) [XHBHV-242K-01](#) [XHBHV-681K-02](#) [XHBHV-302K-01](#) [XHBHV-682K-02](#) [XHBHV-332K-02](#)