

M12 X-cod 8-pol an/- m/- RAIL PP 7.5m



L'image est fournie à titre d'illustration uniquement.
Veuillez vous référer à la description du produit.

Référence	21 40 620 0888 075
Spécification	M12 X-cod 8-pol an/- m/- RAIL PP 7.5m
HARTING eCatalogue	https://harting.com/21406200888075

Identification

Catégorie	Câbles assemblés
Série	Connecteurs circulaires M12
Élément	Cordons
Spécification	Pré-équipé d'un côté
Connecteur 1	M12 Codage X Mâle coudé

Version

Longueur de câble	7.5 m
Nombre de fils	8
Structure du conducteur	4x 2x AWG 24/7
Blindage	Blindé
Nombre de contacts	8
Codage	Codage X
Type de verrouillage	PushPull

Données techniques

Intensité nominale	0.5 A
Tension nominale	48 V AC 60 V DC
Caractéristiques de transmission	Cat. 6 _A Classe E _A jusqu'à 500 MHz
Limite de température	-40 ... +80 °C enlevé -25 ... +70 °C indifférent
Indice de protection selon IEC 60529	IP65 / IP67 condition de couplage



Pushing Performance
Since 1945

Données techniques

Diamètre de câble	8.1 mm $\pm$ 0,3 mm
Rayon de courbure minimal	5 x diamètre de câble (courbure simple)
	6 x diamètre de câble (courbures multiples)

Propriétés du matériau

Matériau (câble)	Copolymère de polyoléfine
Couleur (câble)	Noir

Spécifications et homologations

Spécifications	UN/ECE-R 118
	EN 45545

Informations commerciales

Dimensions du produit conditionné	1
Poids net	123 g
Pays d'origine	Roumanie
Numéro de tarif douanier européen	85444290
GTIN	5713140342439
eCl@ss	27060390 Câble de transmission de données (non classé)

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[HARTING:](#)

[21406200888075](#)