


**JTG06R (MS27484)** — crimp  
straight plug (with grounding fingers)



\*\* Clear iridite finish (gold color),  $N_2O_4$  resistant, to complete order number see page 47.

| Shell Size | L Max. | L <sup>1</sup> Max. | Q Dia. Max. | KK Dia. Max. | KK <sup>2</sup> Max. | F Dia. | V<br>Thread Modified |                     |
|------------|--------|---------------------|-------------|--------------|----------------------|--------|----------------------|---------------------|
|            |        |                     |             |              |                      |        | Class 2A             | Modified Major Dia. |
| 8          | .891   | 1.000               | .734        | .625         | .578                 | .444   | .4375-28UNEF         | .421- .417          |
| 10         | .891   | 1.000               | .844        | .750         | .703                 | .558   | .5625-24UNEF         | .542- .538          |
| 12         | .891   | 1.000               | 1.016       | .875         | .828                 | .683   | .6875-24UNEF         | .667- .663          |
| 14         | .891   | 1.000               | 1.141       | 1.000        | .953                 | .808   | .8125-20UNEF         | .791- .787          |
| 16         | .891   | 1.000               | 1.265       | 1.125        | 1.078                | .909   | .9375-20UNEF         | .916- .912          |
| 18         | .891   | 1.000               | 1.391       | 1.250        | 1.203                | 1.034  | 1.0625-18UNEF        | 1.034-1.030         |
| 20         | .891   | 1.000               | 1.500       | 1.375        | 1.328                | 1.159  | 1.1875-18UNEF        | 1.158-1.154         |
| 22         | .891   | 1.000               | 1.625       | 1.500        | 1.453                | 1.284  | 1.3125-18UNEF        | 1.283-1.279         |
| 24         | .891   | 1.062               | 1.750       | 1.625        | 1.578                | 1.409  | 1.4375-18UNEF        | 1.408-1.404         |

All dimensions for reference only.

# Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

## Amphenol:

[MS27484T18B53S](#) [MS27484T12A3P](#) [MS27484T12A3S](#) [MS27484T16A35PA](#) [MS27484T24A4P](#) [MS27484T22B2P](#)  
[MS27484T10A35PB](#) [MS27484T16F42PA](#) [MS27484T10A35PC](#) [MS27484T22A55S](#) [MS27484T10B13SC](#)  
[MS27484T16F42P](#) [MS27484T24F2SA](#) [MS27484T24F2S](#) [MS27484T20A16S](#) [MS27484T8A35SA](#)  
[MS27484T18A35PA](#) [MS27484T20A35PA](#) [MS27484T16A35SA](#) [MS27484T12A35SA](#) [MS27484T12A35PB](#)  
[MS27484T16A26PA](#) [MS27484T16A6S](#) [MS27484T12A8P](#) [MS27484T10A35P](#) [MS27484T10A35PA](#)  
[MS27484T10A35S](#) [MS27484T10A35SA](#) [MS27484T10A99P](#) [MS27484T12A35P](#) [MS27484T12A35PA](#)  
[MS27484T12A35S](#) [MS27484T12A4S](#) [MS27484T12A8S](#) [MS27484T12A98P](#) [MS27484T12A98S](#) [MS27484T14A18P](#)  
[MS27484T14A18S](#) [MS27484T14A35P](#) [MS27484T14A35S](#) [MS27484T14A35SA](#) [MS27484T16A26P](#)  
[MS27484T16A26S](#) [MS27484T16A35P](#) [MS27484T16A35S](#) [MS27484T16A8P](#) [MS27484T16B42P](#) [MS27484T16B42S](#)  
[MS27484T16B42SA](#) [MS27484T16B55P](#) [MS27484T18A32P](#) [MS27484T18A32S](#) [MS27484T18A35S](#)  
[MS27484T18F28P](#) [MS27484T18F53P](#) [MS27484T18F53PA](#) [MS27484T18F53S](#) [MS27484T20A35P](#)  
[MS27484T20A35S](#) [MS27484T22A21S](#) [MS27484T22A21SA](#) [MS27484T22A35S](#) [MS27484T22B2S](#)  
[MS27484T24A29P](#) [MS27484T24F2PA](#) [MS27484T8A35P](#) [MS27484T8A35S](#) [MS27484T8B6S](#) [MS27484T16A8S](#)  
[MS27484T10A99S](#) [MS27484T14A18PA](#) [MS27484T14A5PA](#) [MS27484T14F37P](#) [MS27484T16A6P](#)  
[MS27484T16A6PA](#) [MS27484T16A8PA](#) [MS27484T18A32PA](#) [MS27484T18B28P](#) [MS27484T22A21PA](#)  
[MS27484T24A29S](#) [MS27484T10A98S](#) [MS27484T16F42SA](#) [MS27484T18A11S](#) [MS27484T8A98SA](#)  
[MS27484T14A35PA](#) [MS27484T8A98P](#) [MS27484T8A98S](#) [MS27484T18B28S](#) [MS27484T20B2S](#) [MS27484T18A35P](#)  
[MS27484T24A35S](#) [MS27484T8A35PA](#) [MS27484T16A35PB](#) [MS27484T10A35PD](#) [MS27484T18A35PB](#)  
[MS27484T14A35PD](#) [MS27484T12A4SA](#) [MS27484T22A21PB](#) [MS27484T18B53PB](#) [MS27484T18A11P](#)