


Conn.



Pin Assignments

Front View

8	Green	20AWG	綠
7	Blue	20AWG	藍
6	Yellow	24AWG	黃
5	Orange	24AWG	橘
4	Red	24AWG	紅
3	Brown	24AWG	棕
2	Black	24AWG	黑
1	Purple	24AWG	紫
Conn.	Wire Color		
Pin Out			


CBD-08AFFM-LL7AXX

XX : 01~99Meters
01 : 01Meter
02 : 02Meters

Cable Length(L):01~99Meters

Note:

- *  Important Dimension To Check
- * Waterproof Rate: IP67
- * Housing: Nylon+GF, Black
- * Female Pin: Copper Alloy, Gold Plated
- * Lock Nut: Nylon+GF, Black
- * O-Ring: EPDM, Black
- * Cable: UL2464 (20AWG*2C+24AWG*6C)+Drain+Al/My,
Black,PVC Jacket,UV Resistant,OD=6.0
- * Cable Length Tolerance: 01M:±40mm
02M~05M:±60mm
06M~10M:±100mm
11M~30M:±200mm
31M~99M:±500mm



UNIT: mm

TOI FRANCE

 $\pm 0.5 \text{ mm}$

TITLE

Middle Cable Lock 8Pin F Conn F Pin

SCALE

SIZE	A4
------	----

SHEET	OF
-------	----

ection item

REV. C

WC-REV. A. 1

Amphenol LTW
安費諾亮泰企業股份有限公司

ITEM NO	DESCRIPTION	QTY	UNIT	PRICE	TOTAL
1	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...
4	...	...	...	...	...
5	...	...	...	...	...
6	...	...	...	...	...
7	...	...	...	...	...
8	...	...	...	...	...
9	...	...	...	...	...
10	...	...	...	...	...
11	...	...	...	...	...
12	...	...	...	...	...
13	...	...	...	...	...
14	...	...	...	...	...
15	...	...	...	...	...
16	...	...	...	...	...
17	...	...	...	...	...
18	...	...	...	...	...
19	...	...	...	...	...
20	...	...	...	...	...
21	...	...	...	...	...
22	...	...	...	...	...
23	...	...	...	...	...
24	...	...	...	...	...
25	...	...	...	...	...
26	...	...	...	...	...
27	...	...	...	...	...
28	...	...	...	...	...
29	...	...	...	...	...
30	...	...	...	...	...
31	...	...	...	...	...
32	...	...	...	...	...
33	...	...	...	...	...
34	...	...	...	...	...
35	...	...	...	...	...
36	...	...	...	...	...
37	...	...	...	...	...
38	...	...	...	...	...
39	...	...	...	...	...
40	...	...	...	...	...
41	...	...	...	...	...
42	...	...	...	...	...
43	...	...	...	...	...
44	...	...	...	...	...
45	...	...	...	...	...
46	...	...	...	...	...
47	...	...	...	...	...
48	...	...	...	...	...
49	...	...	...	...	...
50	...	...	...	...	...
51	...	...	...	...	...
52	...	...	...	...	...
53	...	...	...	...	...
54	...	...	...	...	...
55	...	...	...	...	...
56	...	...	...	...	...
57	...	...	...	...	...
58	...	...	...	...	...
59	...	...	...	...	...
60	...	...	...	...	...
61	...	...	...	...	...
62	...	...	...	...	...
63	...	...	...	...	...
64	...	...	...	...	...
65	...	...	...	...	...
66	...	...	...	...	...
67	...	...	...	...	...
68	...	...	...	...	...
69	...	...	...	...	...
70	...	...	...	...	...
71	...	...	...	...	...
72	...	...	...	...	...
73	...	...	...	...	...
74	...	...	...	...	...
75	...	...	...	...	...
76	...	...	...	...	...
77	...	...	...	...	...
78	...	...	...	...	...
79	...	...	...	...	...
80	...	...	...	...	...
81	...	...	...	...	...
82	...	...	...	...	...
83	...	...	...	...	...
84	...	...	...	...	...
85	...	...	...	...	...
86	...	...	...	...	...
87	...	...	...	...	...
88	...	...	...	...	...
89	...	...	...	...	...
90	...	...	...	...	

DWG NO	
--------	--

CUSTOMER	
----------	--

ALTW

DATE	11/11/2018
DRAWN BY	11/11/2018

Vicky

	CHECKED BY
--	------------

	APPROVED BY
--	-------------

DATE

2014-07-29

	DATE
--	------

	DATE
--	------

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Amphenol:](#)

[CBD-08AFFM-LL7A02](#) [CBD-08AFFM-LL7A05](#) [CBD-08AFFM-LL7A01](#) [CBD-08AFFM-LL7A10](#)