



LJTPQ00R (MS27656) — crimp wall mounting receptacle (back panel mounting)



* To complete order number see page 49.

Shell Size	F Dia. ±.010	L Max.	L ¹ Max.	M +.000 - .005	N Dia.	P Max. Panel Thickness	R (TP)	S +.011 - .010	T Dia. ±.005	V Thread Class 2A (Plated)	Z Max.	KK Dia. Max.	SS Dia. +.000 - .016
9	.444	.453	.641	.820	.572	.234	.719	.938	.128	.4375-28 UNEF	.138	.625	.662
11	.558	.453	.641	.820	.700	.234	.812	1.031	.128	.5625-24 UNEF	.138	.750	.810
13	.683	.453	.641	.820	.850	.234	.906	1.125	.128	.6875-24 UNEF	.138	.875	.960
15	.808	.453	.641	.820	.975	.234	.969	1.219	.128	.8125-20 UNEF	.138	1.000	1.085
17	.909	.453	.641	.820	1.100	.234	1.062	1.312	.128	.9375-20 UNEF	.138	1.125	1.210
19	1.034	.453	.641	.820	1.207	.234	1.156	1.438	.128	1.0625-18 UNEF	.138	1.250	1.317
21	1.159	.484	.672	.790	1.332	.204	1.250	1.562	.128	1.1875-18 UNEF	.168	1.375	1.442
23	1.284	.484	.672	.790	1.457	.204	1.375	1.688	.147	1.3125-18 UNEF	.168	1.500	1.567
25	1.409	.484	.672	.790	1.582	.193	1.500	1.812	.147	1.4375-18 UNEF	.168	1.625	1.692

All dimensions for reference only.

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

Amphenol:

[MS27656E11B4PA](#) [MS27656E13B8SB](#) [MS27656E13B8SD](#) [MS27656E15B5SD](#) [MS27656E15B35PD](#)
[MS27656E15B37PA](#) [MS27656E17B26SB](#) [MS27656E17B26SC](#) [MS27656E17B26SD](#) [MS27656E17B99SA](#)
[MS27656E17B99SC](#) [MS27656E17B99SD](#) [MS27656E19B11PA](#) [MS27656E21B41SC](#) [MS27656E21B41SD](#)
[MS27656E23B21PA](#) [MS27656E23B35PB](#) [MS27656E23B35PD](#) [MS27656E23B35SD](#) [MS27656E25B24P](#)
[MS27656E25B29PC](#) [MS27656E25B35PC](#) [MS27656E25B43SA](#) [MS27656E25B61PC](#) [MS27656P11B35P](#)
[MS27656P13B35PB](#) [MS27656P13B35S](#) [MS27656T11B4SA](#) [MS27656T11B4SC](#) [MS27656T11B99PA](#)
[MS27656T13B4SD](#) [MS27656T13B98SD](#) [MS27656T15B5SD](#) [MS27656T15B18PD](#) [MS27656T15B18SD](#)
[MS27656T15B37SA](#) [MS27656T17B6PC](#) [MS27656T17B6SC](#) [MS27656T17B6SD](#) [MS27656T17B26PC](#)
[MS27656T17B26SC](#) [MS27656T17B26PD](#) [MS27656T17B99SC](#) [MS27656T19B11PC](#) [MS27656T19B32PB](#)
[MS27656T19B32SB](#) [MS27656T19B32PC](#) [MS27656T19B32PD](#) [MS27656T19B32SD](#) [MS27656T19B35SD](#)
[MS27656T21B16SD](#) [MS27656T21B39PC](#) [MS27656T23B21SD](#) [MS27656T23B53PB](#) [MS27656T23B53PD](#)
[MS27656T25B19PC](#) [MS27656T25B19SD](#) [MS27656T25B24PB](#) [MS27656T25B24PC](#) [MS27656T25B29SC](#)
[MS27656T25B29SD](#) [MS27656T25B46PC](#) [MS27656T25B46SC](#) [MS27656T25B46PD](#) [MS27656T25B61SC](#)
[MS27656E17F35SA](#) [MS27656E17F99S](#) [MS27656E21F11PA](#) [MS27656E21F16PA](#) [MS27656E21F16PD](#)
[MS27656E21F35PA](#) [MS27656E21F41PA](#) [MS27656T9F35PA](#) [MS27656T9F35SA](#) [MS27656T9F98PA](#)
[MS27656T9F98SA](#) [MS27656T13F4PA](#) [MS27656T15F5SD](#) [MS27656T15F18PD](#) [MS27656T15F19PB](#)
[MS27656T17F6PB](#) [MS27656T17F8PA](#) [MS27656T17F8PB](#) [MS27656T17F26PB](#) [MS27656T17F26SB](#)
[MS27656T17F26SC](#) [MS27656T19F11PA](#) [MS27656T19F32PB](#) [MS27656T19F32PC](#) [MS27656T19F32SC](#)
[MS27656T19F32PD](#) [MS27656T21F1S](#) [MS27656T21F11PA](#) [MS27656T21F11SA](#) [MS27656T21F11SB](#)
[MS27656T21F16PA](#) [MS27656T21F16SA](#) [MS27656T21F39PA](#) [MS27656T21F41PA](#) [MS27656T21F41SB](#)