




版数	年月日	DCN NO.	詳細	製図	担当	査閲	承認
1	59.5.9	10411	図面汚損ノ為再トレース				




断面B-B
(ポストミ)



断面C-C



フラックス対策インシュレータ形状



断面A-A

表-1

区分 芯数	A ± 0.5	B ± 0.25	C ± 0.3	D $+0.3/0$	E
2	5.5	2.5	2	1.5	1.7
3	8	5	3	2	3
4	10.5	7.5	4	2.5	3
5	13	10	5	3	3
6	15.5	12.5	6	3.5	3
7	18	15	6	6	3
8	20.5	17.5	6	8.5	3
9	23	20	6	11	3
10	25.5	22.5	6	13.5	3

命名法

IL-XP-S3FP2-(N)*

インシュレータ色相
(標準色ハ無記号Bハ黒色)

NEWタイプ(5匹ミ)

適用基板厚サ

インシュレータ形状

コンタクト形状

ピッチ(2.5mm)

配列(SINGLE)

性別(POST)

芯数

シリーズ名

2	インシュレータ	GGナylon	ナニ	1	UL94V-0
1	コンタクト	黄銅	ニッケルメッキ	表-1	

符号	名	称	材	料	仕	上	個	数	備	考
第1版	51年9月1日	三角法	尺	度	重	量	個	数	本	航
製	図	伊藤	名	称	IL-XP-S3FP2-*	(ライトアンクルペンヘッド)	シリーズ	IL	図	番
担	当	式田								
査	閲	森野								
承	認	田								

特に指定のない限り、鋭い角やかえりは除去すること。	仕様書
一般公差	組立図番
特に指定がなければ CTS-4100 による	材料
寸法	仕上
角度	処理
±0.8	X. ±
× ±0.5	X.X' ±
×× ±0.2	偏心量
××× ±	以内

注1. コンタクト先端面取ニメキハ付カナイ。
2. 社標及び金型マークヲ浮出ス。

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

JAE Electronics:

[IL-2P-S3FP2](#) [IL-6P-S3FP2](#) [IL-10P-S3FP2](#) [IL-4P-S3FP2](#) [IL-12P-S3FP2](#) [IL-A-5P-S3L2-3](#) [IL-Y-10S-S15C3](#) [IL-Y-3P-S15T2-EF](#) [IL-S-15S-S2C2-S](#) [IL-10P-S3EN2-1](#) [IL-12P-S3EN2](#) [IL-12P-S3FP2-1](#) [IL-10P-S3FP2-1](#) [IL-C1-5000](#) [IL-A-10P-S3L2-3](#)