

| Kit Part number                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| UL-0603-0805-KIT66                                                                          |
| Description                                                                                 |
| High Q, Ultra-LOW ESR, 0603 and 0805, 250V, 0.1pF~240pF, 66 PN, 20pcs per PN, 1320pcs total |



| typical part list | 0603 Values | Quantity | typical part list | 0803 Values | Quantity |
|-------------------|-------------|----------|-------------------|-------------|----------|
| 0603J250P200BUT   | 0.2pF±0.1pF | 20       | 0805J250P300BUT   | 0.3pF±0.1pF | 20       |
| 0603J250P300BUT   | 0.3pF±0.1pF | 20       | 0805J250P500BUT   | 0.5pF±0.1pF | 20       |
| 0603J250P500BUT   | 0.5pF±0.1pF | 20       | 0805J250P600BUT   | 0.6pF±0.1pF | 20       |
| 0603J250P600BUT   | 0.6pF±0.1pF | 20       | 0805J2501P20BUT   | 1.2pF±0.1pF | 20       |
| 0603J250P800BUT   | 0.8pF±0.1pF | 20       | 0805J2501P80BUT   | 1.8pF±0.1pF | 20       |
| 0603J2501P00BUT   | 1pF±0.1pF   | 20       | 0805J2502P00BUT   | 2pF±0.1pF   | 20       |
| 0603J2501P20BUT   | 1.2pF±0.1pF | 20       | 0805J2502P40BUT   | 2.4pF±0.1pF | 20       |
| 0603J2501P50BUT   | 1.5pF±0.1pF | 20       | 0805J2503P00BUT   | 3pF±0.1pF   | 20       |
| 0603J2501P80BUT   | 1.8pF±0.1pF | 20       | 0805J2503P30BUT   | 3.3pF±0.1pF | 20       |
| 0603J2502P00BUT   | 2pF±0.1pF   | 20       | 0805J2503P60BUT   | 3.6pF±0.1pF | 20       |
| 0603J2502P20BUT   | 2.2pF±0.1pF | 20       | 0805J2504P30BUT   | 4.3pF±0.1pF | 20       |
| 0603J2502P40BUT   | 2.4pF±0.1pF | 20       | 0805J2504P70BUT   | 4.7pF±0.1pF | 20       |
| 0603J2502P70BUT   | 2.7pF±0.1pF | 20       | 0805J2505P10BUT   | 5.1pF±0.1pF | 20       |
| 0603J2503P00BUT   | 3pF±0.1pF   | 20       | 0805J2505P60BUT   | 5.6pF±0.1pF | 20       |
| 0603J2503P30BUT   | 3.3pF±0.1pF | 20       | 0805J2506P20BUT   | 6.2pF±0.1pF | 20       |
| 0603J2503P90BUT   | 3.9pF±0.1pF | 20       | 0805J2506P80BUT   | 6.8pF±0.1pF | 20       |
| 0603J2504P30BUT   | 4.3pF±0.1pF | 20       | 0805J2507P50BUT   | 7.5pF±0.1pF | 20       |
| 0603J2504P70BUT   | 4.7pF±0.1pF | 20       | 0805J2508P20BUT   | 8.2pF±0.1pF | 20       |
| 0603J2505P10BUT   | 5.1pF±0.1pF | 20       | 0805J2500100JUT   | 10pF±5%     | 20       |
| 0603J2506P80BUT   | 6.8pF±0.1pF | 20       | 0805J2500120JUT   | 12pF±5%     | 20       |
| 0603J2508P20BUT   | 8.2pF±0.1pF | 20       | 0805J2500130JUT   | 13pF±5%     | 20       |
| 0603J2500100JUT   | 10pF±5%     | 20       | 0805J2500150JUT   | 15pF±5%     | 20       |
| 0603J2500120JUT   | 12pF±5%     | 20       | 0805J2500180JUT   | 18pF±5%     | 20       |
| 0603J2500150JUT   | 15pF±5%     | 20       | 0805J2500200JUT   | 20pF±5%     | 20       |
| 0603J2500180JUT   | 18pF±5%     | 20       | 0805J2500220JUT   | 22pF±5%     | 20       |
| 0603J2500220JUT   | 22pF±5%     | 20       | 0805J2500270JUT   | 27pF±5%     | 20       |
| 0603J2500240JUT   | 24pF±5%     | 20       | 0805J2500330JUT   | 33pF±5%     | 20       |
| 0603J2500270JUT   | 27pF±5%     | 20       | 0805J2500360JUT   | 36pF±5%     | 20       |
| 0603J2500330JUT   | 33pF±5%     | 20       | 0805J2500430JUT   | 43pF±5%     | 20       |
| 0603J2500390JUT   | 39pF±5%     | 20       | 0805J2500470JUT   | 47pF±5%     | 20       |
| 0603J2500430JUT   | 43pF±5%     | 20       | 0805J2500620JUT   | 62pF±5%     | 20       |
| 0603J2500560JUT   | 56pF±5%     | 20       | 0805J2500680JUT   | 68pF±5%     | 20       |
| 0603J2500680JUT   | 68pF±5%     | 20       |                   |             |          |
| 0603J2500101JUT   | 100pF±5%    | 20       |                   |             |          |

# Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Knowles:](#)

[UL-0603-0805-KIT66](#)