


1/4 ROUND INTERNAL THREAD HANDLES



PART NO.	L ± 1/32	H ± 1/32
8102	1-1/8	1"
8103	1-1/4	
8104	1-1/2	
8105	1-3/4	
8106	2"	
8107	2-1/4	
8108	2-1/2	
8109	2-3/4	
8110	3"	
8111	4"	
8112	5"	
8113	1-1/2	1-1/4
8114	1-3/4	
8115	2"	
8116	2-1/4	
8117	2-1/2	
8118	2-3/4	
8119	3"	
8120	4"	
8121	5"	

PART NO.	L ± 1/32	H ± 1/32
8122	1-1/2	1-1/2
8123	1-3/4	
8124	2"	
8125	2-1/4	
8126	2-1/2	
8127	2-3/4	
8128	3"	
8129	3-1/2	
8130	4"	
8131	4-1/4	
8132	4-1/2	
8133	5"	2"
8134	6"	
8135	3"	
8136	4"	
8137	5"	
8138	6"	

See page 4H for finish codes
For non-standard parts contact Sales Office

ORDERING CODE			
XXXX	XXXX	X	XX
LENGTH & HEIGHT	THREAD	MATERIAL	FINISH

THREAD CODE & DEPTH		
THREAD	CODE	A
6-32	632	3/8
8-32	832	7/16-9/16

MATERIAL	CODE	RoHS
Aluminum	A	YES
Brass	B	YES
Stainless Steel	SS	YES
Steel	S	YES



Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

RAF Electronic Hardware:

[8102-632-SS-0](#) [8110-632-SS-0](#) [8102-632-A-24](#) [8102-832-A-24](#) [8103-632-A-24](#) [8103-832-A-24](#) [8104-632-A-24](#)
[8104-832-A-24](#) [8105-632-A-24](#) [8105-832-A-24](#) [8106-632-A-24](#) [8106-832-A-24](#) [8131-632-SS](#) [8118-632-A](#) [8117-832-](#)
[A-24](#) [8110-832-a](#) [8112-632-a](#) [8114-632-a](#) [8119-632-ss](#) [8120-632-a](#) [8129-832-A-24](#) [8110-832-A-22](#) [8111-632-A-7](#)
[8111-632-SS-20](#) [8115-632-A-24](#) [8128-632-SS-20](#) [8128-832-B-5](#) [8103-832-a](#) [8106-632-SS-20](#) [8107-632-A-24](#) [8107-](#)
[832-A-35](#) [8109-632-SS-20](#) [8110-632-SS-20](#) [8128-632-ss](#) [8128-832-ss](#) [8130-632-ss](#) [8133-832-ss](#) [8136-832-a](#)
[8138-832-a](#) [8110-832-A-24](#) [8135-832-A-24](#) [8103-632-b](#) [8112-832-a](#) [8112-832-ss](#) [8115-632-ss](#) [8117-832-a](#) [8121-](#)
[632-ss](#) [8122-632-ss](#) [8123-632-a](#) [8123-832-ss](#) [8126-632-ss](#) [8129-632-ss](#) [8131-832-a](#) [8136-832-SS-20](#)