

Owner's Manual

USB 3.1 USB-C™ Multi-Port Clip Dock with PD Charging, HDMI, Audio & Card Readers

Model: U442-DOCK15-S

Español 8 • Français 15 • Русский 22

WARRANTY REGISTRATION

Register your product today and be
automatically entered to win an ISOBAR
surge protector in our monthly drawing!

tripplite.com/warranty



1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 • tripplite.com/support

Copyright © 2020 Tripp Lite. All rights reserved.

Product Features

- On-the-go docking station connects to a USB-C port to give your device HDMI video, audio, data and memory card ports.
- USB-C Power Delivery (PD) 3.0 port provides up to 60W of power to your USB-C enabled device.
- Sends crystal-clear 4K x 2K @ 30 Hz video signals to a 4K-enabled HDMI TV or projector.
- USB 2.0 Type-A port supports data transfer speeds up to 480 Mbps and is backward compatible with USB 1.1.
- SD and Micro SD memory card slots can be used simultaneously and support 5 Gbps transfer speeds.
- Listen to music or record a podcast using the available 3.5 mm audio port.
- HDMI 1.4 and HDCP 1.4 compliant.
- Plug-and-play design, no external power or drivers needed.


Package Contents

- U442-DOCK15-S
- Owner's Manual

Optional Accessories:


- P312-Series 3.5 mm Mini Stereo Audio Cables
- P569-Series High Speed HDMI Cables
- U050-XXX-GY-MAX Heavy Duty USB-A to USB Micro-B Cables

Product Overview



- 1 HDMI Port:** Supports resolutions up to 4K x 2K (3840 x 2160) @ 30 Hz
- 2 USB-C Port:** Supports PD 3.0 Charging up to 60W (20V/3A)
- 3 3.5 mm Audio Port:** Supports audio output and microphone input
- 4 Micro SD Card Slot**
- 5 SD Card Slot**
- 6 LED:** Illuminates white when power is supplied
- 7 USB 2.0 Type A:** Supports data transfer rates up to 480 Mbps
- 8 USB 3.1 Type C (Male)**

Installation



- 1 Connect the USB 3.1 Type-C male connector to your USB-C enabled device.

Note: Insert until the clip is fully secured to your device or until a click is heard.

- 2 Using an HDMI cable, such as Tripp Lite's P569-Series (sold separately), connect the HDMI port to your monitor, TV or projector.
- 3 Connect your USB-C device's power supply or adapter to the available USB-C PD 3.0 port.
- 4 Connect headphones or a microphone to the 3.5 mm port.
- 5 Insert an SD or Micro SD memory card into the corresponding slot to access external memory.
Note: Both memory card slots can be used simultaneously.
- 6 Transfer data up to 480 Mbps using the USB 2.0 Type-A port.

Specifications:

Input Connector	
USB-C	(x1) USB 3.1 Type-C (Male)
Output Connectors	
USB-A	(x1) USB 2.0
USB-C	(x1) USB-C PD Charging Only
HDMI	HDMI
Audio	3.5 mm
Memory Cards	(x1) SD, (x1) Micro SD
Environmental	
Operating Temperature	32°F to 122°F (0°C to 50°C)
Operating Humidity	10 to 90% RH, Non-Condensing
Storage Temperature	-4°F to 158°F (-20°C to 70°C)
Storage Humidity	0 to 95% RH, Non-Condensing
Mechanical	
Unit Dimensions	1.3 x 3.9 x 0.5 in. (33 x 99 x 12.7 mm)
Unit Weight	0.1 lb. (0.05 kg)
Specifications	
HDMI Specification	1.4
HDCP Specification	1.4
Max Supported Video Resolution(s)	HDMI: 3840 x 2160 @ 30 Hz
Support Color Depth (HDMI)	36 bit (12 bits per channel)
Chroma Subsampling (HDMI)	YCbCr: 4:4:4, 4:2:2, 4:2:0
Audio Specifications	Stereo Audio and Microphone Input
PD Charging Specification	PD 3.0 (60W)

Warranty & Product Registration

3-Year Limited Warranty

TRIPP LITE warrants its products to be free from defects in materials and workmanship for a period of three (3) years from the date of initial purchase. TRIPP LITE's obligation under this warranty is limited to repairing or replacing (at its sole option) any such defective products. To obtain service under this warranty, you must obtain a Returned Material Authorization (RMA) number from TRIPP LITE or an authorized TRIPP LITE service center. Products must be returned to TRIPP LITE or an authorized TRIPP LITE service center with transportation charges prepaid and must be accompanied by a brief description of the problem encountered and proof of date and place of purchase. This warranty does not apply to equipment which has been damaged by accident, negligence or misapplication or has been altered or modified in any way.

EXCEPT AS PROVIDED HEREIN, TRIPP LITE MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Some states do not permit limitation or exclusion of implied warranties; therefore, the aforesaid limitation(s) or exclusion(s) may not apply to the purchaser.

EXCEPT AS PROVIDED ABOVE, IN NO EVENT WILL TRIPP LITE BE LIABLE FOR DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OF THIS PRODUCT, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. Specifically, TRIPP LITE is not liable for any costs, such as lost profits or revenue, loss of equipment, loss of use of equipment, loss of software, loss of data, costs of substitutes, claims by third parties, or otherwise.

Product Registration

Visit tripplite.com/warranty today to register your new Tripp Lite product. You'll be automatically entered into a drawing for a chance to win a FREE Tripp Lite product!*

* No purchase necessary. Void where prohibited. Some restrictions apply. See website for details.

FCC Notice, Class B

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warranty & Product Registration

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Any changes or modifications to this equipment not expressly approved by Tripp Lite could void the user's authority to operate this equipment.

WEEE Compliance Information for Tripp Lite Customers and Recyclers (European Union)



Under the Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive and implementing regulations, when customers buy new electrical and electronic equipment from Tripp Lite they are entitled to:

- Send old equipment for recycling on a one-for-one, like-for-like basis (this varies depending on the country)
- Send the new equipment back for recycling when this ultimately becomes waste

Use of this equipment in life support applications where failure of this equipment can reasonably be expected to cause the failure of the life support equipment or to significantly affect its safety or effectiveness is not recommended.

Tripp Lite has a policy of continuous improvement. Specifications are subject to change without notice. Photos and illustrations may differ slightly from actual products.



1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 • triplite.com/support

Manual del Propietario

Estación de Conexión con Clip para Puertos Múltiples USB 3.1 USB-C™ con Carga PD, HDMI, Audio y Lectores de Tarjetas

Modelo: U442-DOCK15-S

English 1 • Français 15 • Русский 22



1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 • tripplite.com/support

Copyright © 2020 Tripp Lite. Todos los derechos reservados.

Características del Producto

- La estación de conexión sobre la marcha se conecta a un puerto USB-C para proporcionar a su dispositivo puertos para tarjeta de memoria, video, audio y datos.
- El puerto USB-C Power Delivery (PD) 3.0 proporciona hasta 60W de potencia a su dispositivo equipado con USB-C.
- Envía señales de video nítidas de 4K x 2K a 30 Hz a una TV o proyector HDMI equipado con 4K.
- El puerto USB 2.0 Type-A permite altas velocidades de transferencia de datos de hasta 480 Mbps y es compatible con sistemas anteriores USB 1.1.
- Las ranuras para tarjetas de memoria SD y Micro SD pueden usarse simultáneamente y soportan velocidades de transferencia de 5 Gbps.
- Escuche música o grabe un podcast usando el puerto de audio de 3.5 mm disponible.
- Compatible con HDMI 1.4 y HDCP 1.4.
- Diseño para Conectar y Usar sin necesidad de controladores o fuente de alimentación externa.


Contenido del Empaque

- U442-DOCK15-S
- Manual del Propietario

Accesorios Opcionales:


- Cables de Audio Mini Estéreo de 3.5 mm Serie P312
- Cables HDMI de Alta Velocidad de la Serie P569
- Cables USB-A a USB Micro-B para Servicio Pesado U050-XXX-GY-MAX

Vista General del Producto



- 1 Puerto HDMI:** Soporta resoluciones de video de hasta 4K x 2K (3840 x 2160) a 30 Hz
- 2 Puerto USB-C:** Soporta Carga PD 3.0 de hasta 60W (20V/3A)
- 3 Puerto de Audio de 3.5 mm:** Soporta salida de audio y entrada de micrófono
- 4 Ranura para Tarjeta Micro SD**
- 5 Ranura para Tarjeta SD**
- 6 LED:** Se ilumina de color blanco cuando se suministra energía.
- 7 USB 2.0 Type A:** Soporta velocidades de transferencia de datos de hasta 480 Mbps
- 8 USB 3.1 Type C (Macho)**

Instalación



- 1** Conecte el conector USB 3.1 Type-C macho a su dispositivo equipado con USB-C.
Nota: Inserte hasta que el clip esté completamente asegurado a su dispositivo o hasta que se escuche un clic.
- 2** Usando un cable HDMI, como la Serie P569 de Tripp Lite (vendido por separado), conecte el puerto HDMI a su monitor, TV o proyector.
- 3** Conecte la fuente de alimentación o adaptador de su dispositivo USB-C al puerto USB-C PD 3.0 disponible.
- 4** Conecte los audífonos o un micrófono al puerto de 3.5 mm.
- 5** Para acceder a la memoria externa, inserte una tarjeta SD o Micro SD en la ranura correspondiente.
Nota: Ambas ranuras para tarjetas de memoria pueden usarse simultáneamente.
- 6** Transfiera datos hasta a 480 Mbps usando el puerto USB 2.0 Type-A.

Especificaciones:

Conector de Entrada	
USB-C	(x1) USB 3.1 Type-C (Macho)
Conectores de Salida	
USB-A	(x1) USB 2.0
USB-C	(x1) Solo Carga USB-C PD
HDMI	HDMI
Audio	3.5 mm
Tarjetas de Memoria	(x1) SD, (x1) Micro SD
Ambiental	
Temperatura de Operación	0 °C a 50 °C [32 °F a 122 °F]
Humedad de Funcionamiento	10% a 90% de HR, Sin Condensación
Temperatura de Almacenamiento	-20 °C a 70 °C [-4 °F a 158 °F]
Humedad de Almacenamiento	0 % a 95 % de HR, Sin Condensación
Mecánica	
Dimensiones de la Unidad	33 x 99 x 12.7 mm [1.3" x 3.9" x 0.5"]
Peso de la Unidad	0.05 kg [0.1 lb]
Especificaciones	
Especificación HDMI	1.4
Especificación HDCP	1.4
Máxima(s) Resolución(es) de Video Soportada(s)	HDMI: 3840 x 2160 a 30 Hz
Soportan Profundidad de Color (HDMI)	36 bits (12 bits por canal)
Submuestreo Cromático (HDMI)	YCbCr: 4:4:4, 4:2:2, 4:2:0
Especificaciones de Audio	Entrada de Audio Estéreo y Micrófono
Especificación de Carga PD	PD 3.0 (60W)

Garantía

Garantía Limitada de 3 años

TRIPP LITE garantiza durante un período de tres (3) años desde la fecha de compra inicial que este producto no presenta defectos de materiales ni de mano de obra. La obligación TRIPP LITE bajo esta garantía está limitada a la reparación o reemplazo (a su entera discreción) de cualquier producto defectuoso. Para obtener servicio bajo esta garantía, debe obtener un número de Autorización de Devolución de Mercancía [RMA] de TRIPP LITE o de un centro de servicio autorizado de TRIPP LITE. Los productos deben ser devueltos a TRIPP LITE o a un centro de servicio autorizado de TRIPP LITE con los cargos de transporte prepagados y deben acompañarse con una breve descripción del problema y un comprobante de la fecha y el lugar de compra. Esta garantía no se aplica a equipos que hayan sido dañados por accidente, negligencia o mal uso, o hayan sido alterados o modificados de alguna manera.

EXCEPTO COMO SE INDICA EN EL PRESENTE, TRIPP LITE NO OFRECE GARANTÍAS EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD Y ADECUACIÓN PARA UN DETERMINADO PROPÓSITO. Algunos estados no permiten la limitación o exclusión de garantías implícitas; por lo tanto, las limitaciones o exclusiones antes mencionadas pueden no aplicarse al comprador.

SALVO POR LO INDICADO ANTERIORMENTE, EN NINGÚN CASO TRIPP LITE ASUMIRÁ RESPONSABILIDAD POR DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, ESPECIALES, INCIDENTALES O EMERGENTES QUE SURJAN COMO RESULTADO DEL USO DE ESTE PRODUCTO, INCLUSO SI SE ADVIERTE SOBRE LA POSIBILIDAD DE TAL DAÑO. Específicamente, TRIPP LITE no es responsable por ningún costo, como pérdida de utilidades o ingresos, pérdida de equipos, pérdida del uso de equipos, pérdida de software, pérdida de datos, costos de sustituciones, reclamaciones de terceros o de cualquier otra forma.

Garantía

Información de Cumplimiento con WEEE para Clientes y Recicladores de Tripp Lite (Unión Europea)



Conforme a la Directiva de Residuos de Equipos Eléctricos y Electrónicos (WEEE) y regulaciones aplicables, cuando los clientes adquieren un equipo eléctrico y electrónico nuevo de Tripp Lite están obligados a:

- Enviar equipos viejos para reciclaje del mismo tipo y en la misma cantidad (esto varía de un país a otro)
- Devolver el equipo nuevo para fines de reciclaje una vez que finalmente se convierta en residuo

No se recomienda el uso de este equipo en aplicaciones de soporte de vida en donde razonablemente se pueda esperar que la falla de este equipo cause la falla del equipo de soporte de vida o afecte significativamente su seguridad o efectividad.

Tripp Lite tiene una política de mejora continua. Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso. Las fotografías e ilustraciones pueden diferir ligeramente de los productos reales.



1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 • tripplite.com/support

Manuel de l'utilisateur

Station d'accueil à agrafe multi-ports USB 3.1 USB-C™ avec chargement de la distribution de puissance (PD), HDMI, audio et lecteurs de cartes

Modèle : U442-DOCK15-S

English 1 • Español 8 • Русский 22



1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 • triplite.com/support

Droits d'auteur © 2020 Tripp Lite. Tous droits réservés.

Caractéristiques du produit

- Station d'accueil en mobilité se connecte à un port USB-C pour offrir la vidéo HDMI, l'audio, des ports de données et de cartes mémoire à l'appareil.
- Le port de distribution de puissance (PD) 3.0 USB-C fournit jusqu'à 60 W de puissance à un dispositif activé USB-C.
- Envoie des signaux vidéo 4K x 2K @ 30 Hz clairs comme du cristal vers une télévision HDMI activée 4K ou un projecteur.
- Le port USB 2.0 Type-A prend en charge des vitesses de transfert jusqu'à 480 Mbps et est rétrocompatible à USB 1.1.
- Des fentes pour carte mémoire SD et Micro SD peuvent être utilisées simultanément et prennent en charge des vitesses de transfert de 5 Gbps.
- Écouter de la musique ou enregistrer un balado en utilisant le port audio 3,5 mm disponible.
- Compatible HDMI 1.4 et HDCP 1.4.
- Conception prête à l'emploi, aucun lecteur et aucune alimentation externe requis.


Contenu de l'emballage

- U442-DOCK15-S
- Manuel de l'utilisateur

Accessoires en option :


- Câbles audio mini stéréo de 3,5 mm de la série P312
- Câbles HDMI haute vitesse de la série P569
- Câbles de USB-A à USB Micro-B robustes U050-XXX-GY-MAX

Aperçu du produit



- 1 Port HDMI :** prend en charge des résolutions jusqu'à 4K x 2K (3 840 x 2 160) @ 30 Hz
- 2 Port USB-C :** prend en charge le chargement PD 3.0 jusqu'à 60 W (20 V/3 A)
- 3 Port audio 3,5 mm :** prend en charge la sortie audio et l'entrée microphone
- 4 Fente pour carte Micro SD**
- 5 Fente pour carte SD**
- 6 Voyant à DEL :** s'allume en blanc lorsque de l'alimentation est fournie
- 7 USB 2.0 Type A :** prend en charge des taux de transfert de données pouvant atteindre jusqu'à 480 Mbps
- 8 USB 3.1 Type C (mâle)**

Installation



- 1 Connecter le connecteur mâle USB 3.1 Type-C à un dispositif activé USB-C.

Remarque : Insérer jusqu'à ce que l'agrafe soit complètement fixée au dispositif ou jusqu'à ce qu'un déclic se fasse entendre.

- 2 À l'aide d'un câble HDMI, comme un câble de la série P569 de Tripp Lite (vendu séparément), connecter le port HDMI à un moniteur, à une télévision ou à un projecteur.

- 3 Connecter l'alimentation ou l'adaptateur du dispositif USB-C au port USB-C PD 3.0 disponible.

- 4 Connecter un casque d'écoute ou un microphone au port de 3,5 mm.

- 5 Insérer une carte mémoire SD ou Micro SD dans la fente correspondante pour accéder à la mémoire externe.

Remarque : Les deux fentes pour carte de mémoire peuvent être utilisées simultanément.

- 6 Transfert de données pouvant atteindre jusqu'à 480 Mbps en utilisant le port USB 2.0 Type-A.

Caractéristiques techniques :

Connecteur d'entrée	
USB-C	(x1) USB 3.1 Type-C (mâle)
Connecteurs de sortie	
USB-A	(x1) USB 2.0
USB-C	(x1) chargement PD USB-C seulement
HDMI	HDMI
Audio	3,5 mm
Cartes mémoire	(x1) SD, (x1) Micro SD
Écologique	
Température de fonctionnement	0° à 50 °C (32 à 122 °F)
Humidité de fonctionnement	10 à 90 % HR, sans condensation
Température d'entreposage	-20 à 70 °C (-4 à 158 °F)
Humidité d'entreposage	0 à 95 % HR, sans condensation
Mécanique	
Dimensions de l'appareil	33 x 99 x 12,7 mm (1,3 x 3,9 x 0,5 po)
Poids de l'appareil	0,05 kg (0,1 lb)
Caractéristiques techniques	
Caractéristiques techniques HDMI	1.4
Caractéristiques techniques HDCP	1.4
Résolution(s) vidéo maximale(s) prise(s) en charge	HDMI : 3 840 x 2 160 @ 30 Hz
Profondeur des couleurs prise en charge (HDMI)	36 bits (12 bits par canal)
Sous-échantillonnage de la chrominance (HDMI)	YCbCr : 4:4:4, 4:2:2, 4:2:0
Caractéristiques techniques audio	Entrée audio stéréo et microphone
Caractéristiques techniques du chargement de la distribution de puissance (PD)	PD 3.0 (60 W)

Garantie

Garantie limitée de 3 ans

TRIPP LITE garantit que ses produits sont exempts de vices de matériaux et de fabrication pendant une période de trois (3) ans à partir de la date d'achat initiale. La responsabilité de TRIPP LITE, en vertu de la présente garantie, se limite à la réparation ou au remplacement (à sa seule discrétion) de ces produits défectueux. Pour obtenir une réparation sous la présente garantie, vous devez obtenir un numéro d'autorisation de retour de matériel (RMA) auprès de TRIPP LITE ou d'un centre de réparation reconnu par TRIPP LITE. Les produits doivent être retournés à TRIPP LITE ou à un centre de réparation reconnu par TRIPP LITE en port prépayé et être accompagnés d'une brève description du problème et d'un justificatif de la date et du lieu d'achat. Cette garantie ne s'applique pas au matériel ayant été endommagé suite à un accident, à une négligence ou à une application abusive, ou ayant été altéré ou modifié d'une façon quelconque.

SAUF INDICATION CONTRAIRE DANS LES PRÉSENTES, TRIPP LITE N'ÉMET AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU TACITE, Y COMPRIS DES GARANTIES DE QUALITÉ COMMERCIALE ET D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER. Certains États n'autorisant pas la limitation ni l'exclusion de garanties tacites, les limitations ou exclusions susmentionnées peuvent ne pas s'appliquer à l'acheteur.

À L'EXCEPTION DES DISPOSITIONS CI-DESSUS, TRIPP LITE NE POURRA EN AUCUN CAS ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, SPÉCIAUX, FORTUITS OU CONSÉCUTIFS RÉSULTANT DE L'UTILISATION DE CE PRODUIT, MÊME SI AYANT ÉTÉ AVISÉE DE L'ÉVENTUALITÉ DE TELS DOMMAGES. Plus précisément, Tripp Lite ne pourra être tenu responsable de coûts, tels que perte de bénéfices ou de recettes, perte de matériel, impossibilité d'utilisation du matériel, perte de logiciel, perte de données, frais de produits de remplacement, réclamations d'un tiers ou autres.

Garantie

Renseignements sur la conformité à la directive DEEE pour les clients de Tripp Lite et les recycleurs (Union européenne)



En vertu de la directive et des règlements d'application relatifs aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), lorsque des clients achètent de l'équipement électrique et électronique neuf de Tripp Lite, ils ont droit :

- D'envoyer l'équipement usagé au recyclage pourvu qu'il soit remplacé par un équipement équivalent (cela varie selon les pays)
- De retourner le nouvel équipement afin qu'il soit recyclé à la fin de sa vie utile

Il n'est pas recommandé d'utiliser cet équipement pour des appareils de survie où une défaillance de cet équipement peut, selon toute vraisemblance, entraîner la défaillance de l'appareil de maintien de la vie ou de nuire de façon majeure à sa sécurité ou à son efficacité.

La politique de Tripp Lite en est une d'amélioration continue. Les caractéristiques techniques sont modifiables sans préavis. Les produits réels peuvent différer légèrement des photos et des illustrations.



1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 • triplite.com/support

Руководство пользователя

Многопортовая док-станция USB 3.1 / USB-C™ с фиксатором, функцией зарядки PD Charging, HDMI-портом, аудиоразъемом и считывателями карт

Модель: U442-D0CK15-S

English 1 • Español 8 • Français 15

EAC



1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 • tripplite.com/support

Охраняется авторским правом © 2020 Tripp Lite. Перепечатка запрещается.

Характеристики продукта

- Переносная док-станция, подключаемая к порту USB-C, обеспечивает устройству видеопортом HDMI, аудиоразъемом, интерфейсным разъемом и разъемами для подключения карт памяти.
- Порт USB-C Power Delivery (PD) 3.0 обеспечивает мощность до 60 Вт для питания устройства, оснащенного разъемом USB-C.
- Передает кристально чистые видеосигналы с разрешением 4K x 2K при 30 Гц на телевизор или проектор с интерфейсом HDMI, поддерживающий разрешение 4K.
- Порт USB 2.0 Type-A поддерживает высокие скорости передачи данных (до 480 Мбит/с) и обратно совместим с интерфейсом USB 1.1.
- Разъемы для подключения карт памяти SD и Micro SD могут использоваться одновременно и поддерживают скорости передачи данных до 5 Гбит/с.
- Слушайте музыку или записывайте подкасты с использованием имеющегося аудиопорта диаметром 3,5 мм.
- Соответствует требованиям стандартов HDMI 1.4 и HDCP 1.4.
- Подключение по технологии Plug-and-Play — отсутствие необходимости в драйверах или внешнем источнике питания.


Содержимое упаковки

- Устройство мод. U442-DOCK15-S
- Руководство пользователя

Опциональные комплектующие:


- Кабели с разъемом Mini Stereo Audio 3,5 мм серии P312
- Высокоскоростные HDMI-кабели серии P569
- Сверхмощные кабели U050-XXX-GY-MAX с разъемами USB-A и USB Micro-B

Краткое описание изделия



- 1 Порт HDMI:** поддерживает видеоразрешения до 4K x 2K (3840 x 2160) при 30 Гц
- 2 Порт USB-C:** обеспечивает электропитание по технологии PD 3.0 Charging мощностью до 60 Вт (20 В / 3 А)
- 3 Аудиопорт 3,5 мм:** обеспечивает вывод аудиосигнала и ввод сигнала с микрофона
- 4 Разъем для карты памяти Micro SD**
- 5 Разъем для карты памяти SD**
- 6 СИД:** горит белым цветом при подаче питания
- 7 USB 2.0 Type A:** поддерживает скорости передачи данных до 480 Мбит/с
- 8 USB 3.1 Type-C (штекерный)**

Установка



- 1 Вставьте штекерный разъем USB 3.1 Type-C в устройство с разъемом USB-C.

Примечание. Вставлять разъем следует до полного крепления фиксатора к устройству или до щелчка.

- 2 Соедините HDMI-порт с монитором, телевизором или проектором через HDMI-кабель (например, Tripp Lite серии P569) (продается отдельно).
- 3 Подключите источник или блок питания своего устройства с разъемом USB-C к свободному порту USB-C PD 3.0.
- 4 Подключите гарнитуру или микрофон к аудиопорту 3,5 мм.
- 5 Вставьте карту памяти SD или Micro SD в соответствующий разъем для подключения к внешнему накопителю.
Примечание. Оба разъема для подключения карт памяти могут использоваться одновременно.
- 6 Передавайте данные со скоростью до 480 Мбит/с через порт USB 2.0 Type-A.

Технические характеристики:

Входной разъем	
USB-C	USB 3.1 Type-C (штекерный) — 1 шт.
Выходные разъемы	
USB-A	USB 2.0 — 1 шт.
USB-C	USB-C PD Charging (только для зарядки) — 1 шт.
HDMI	HDMI
Аудио	3,5 мм
Карты памяти	SD — 1 шт; Micro SD — 1 шт.
Условия эксплуатации	
Диапазон рабочих температур	От 0 до 50°C
Рабочий диапазон влажности	Относительная влажность от 10 до 90% (без образования конденсата)
Диапазон температур хранения	От -20 до 70°C
Диапазон влажности при хранении	Отн. влажность от 0 до 95%, без образования конденсата
Механические характеристики	
Габаритные размеры	33 x 99 x 12,7 мм
Масса изделия	0,05 кг
Технические характеристики	
Технические требования к изделиям стандарта HDMI	1.4
Технические требования к изделиям стандарта HDCP	1.4
Макс. поддерживаемое(-ые) видеоразрешение(-я)	HDMI: 3840 x 2160 при 30 Гц
Поддерживаемая разрядность цвета (HDMI)	36 бит (12 бит на канал)
Цветовая субдискретизация (HDMI)	YCбCr: 4:4:4, 4:2:2, 4:2:0
Звуковые характеристики	Стереозвук и входной разъем для микрофона
Параметры PD Charging	PD 3.0 (60 Вт)

Гарантийные обязательства

Ограниченная гарантия сроком 3 года

Компания TRIPP LITE гарантирует отсутствие дефектов материалов и изготовления в течение трех (3) лет с момента первоначальной покупки. Обязательства компании TRIPP LITE по настоящей гарантии ограничиваются ремонтом или заменой (по ее единоличному усмотрению) любых таких дефектных изделий. Для получения услуг по данной гарантии необходимо получить номер Returned Material Authorization (RMA — разрешение на возврат материалов) от компании TRIPP LITE или ее авторизованного сервисного центра. Изделия должны быть возвращены в компанию TRIPP LITE или авторизованный сервисный центр TRIPP LITE с предоплатой транспортных расходов и сопровождаться кратким описанием возникшей проблемы и документом, подтверждающим дату и место его приобретения. Действие настоящей гарантии не распространяется на оборудование, поврежденное в результате аварии, небрежного обращения или неправильного использования, а также видоизмененное каким бы то ни было образом.

ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗДЕСЬ СЛУЧАЕВ КОМПАНИЯ TRIPP LITE НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ КАКИХ-ЛИБО ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ, ВКЛЮЧАЯ ГАРАНТИИ КОММЕРЧЕСКОЙ ПРИГОДНОСТИ И ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КАКОЙ-ЛИБО КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ. В некоторых штатах/государствах ограничение или исключение подразумеваемых гарантий не допускается; следовательно, вышеуказанное(-ые) ограничение(-я) или исключение(-я) могут не распространяться на покупателя.

ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ВЫШЕ СЛУЧАЕВ КОМПАНИЯ TRIPP LITE НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЯМЫЕ, КОСВЕННЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ ИЛИ ПОБОЧНЫЕ УБЫТКИ ЛИБО УБЫТКИ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ ОСОБЫМИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В СВЯЗИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО ИЗДЕЛИЯ, ДАЖЕ В СЛУЧАЕ ЕЕ ИНФОРМИРОВАНИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ НАСТУПЛЕНИЯ ТАКИХ УБЫТКОВ. В частности, компания TRIPP LITE не несет ответственности за какие-либо издержки, такие как упущенные прибыли или доходы, потеря оборудования, потеря возможности использования оборудования, потеря программного обеспечения, потеря данных, расходы на заменители, урегулирование претензий третьих лиц и пр.

Гарантийные обязательства

Информация по выполнению требований Директивы WEEE для покупателей и переработчиков продукции компании Tripp Lite (являющихся резидентами Европейского союза)



Согласно положениям Директивы об утилизации отходов электрического и электронного оборудования (WEEE) и исполнительных распоряжений по ее применению, при покупке потребителями нового электрического или электронного оборудования производства компании Tripp Lite они получают право на:

- Продажу старого оборудования по принципу "один за один" и/или на эквивалентной основе (в зависимости от конкретной страны)
- Отpravку нового оборудования на переработку после окончательной выработки его ресурса

Не рекомендуется использование данного оборудования в системах жизнеобеспечения, где его выход из строя предположительно может привести к перебоям в работе оборудования жизнеобеспечения или в значительной мере снизить его безопасность или эффективность.

Компания Tripp Lite постоянно совершенствует свою продукцию. В связи с этим возможно изменение технических характеристик без предварительного уведомления. Внешний вид реальных изделий может несколько отличаться от представленного на фотографиях и иллюстрациях.



Продукция высшего качества.

1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 • tripplite.com/support

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Tripp Lite:](#)

[U442-DOCK15-S](#)