









NOTES : LES NOTES LOCALES SONT ENTRE <->
SPECIFICATIONS DE REFERENCE :
2 SPECIFICATION TE : 108-15299
4 PLAN D'INTERFACE TE : 1379779
NOTES COMPLEMENTAIRES :
12 CAHIER DE PRECONISATION : 411-15672
13 REFERENCE REPRESENTEE : 1379671-1
14 VERROU SECONDAIRE PREVERROUILLE (POSITION PREFERENTIELLE DE LIVRAISON). SI LE VERROU N'EST PAS DANS CETTE POSITION, SUIVRE LES INSTRUCTIONS DE LA NOTICE TECHNIQUE TYCO 411-15672 §8.2
15 LES DIFFERENTES VERSIONS SONT LIVREES DE FACON ALEATOIRE POUR INFORMATION

LOCALE NOTES ARE BETWEEN <->
APPLICABLE SPECIFICATION :
TE SPECIFICATION : (SEE BEFORE)
TE INTERFACE DRAWING : (SEE BEFORE)
ADDITIONAL NOTES :
INSTRUCTION SHEET : (SEE BEFORE)
PART NUMBER SHOWN : (SEE BEFORE)
SECONDARY LOCK IN PRELOCKED POSITION (PREFERRED DELIVERY POSITION). IF SECONDARY LOCKING IS NOT IN THIS POSITION, FOLLOW INSTRUCTIONS OF TYCO SPECIFICATION 411-15672 §8.2
THE DIFFERENT VERSIONS ARE DEVILERED SO RANDOM FOR REFERENCE ONLY



CONTACTS ASSOCIES LISTE NON EXHAUSTIVE (APPLIED CONTACTS NON EXHAUSTIVE LIST)		
REF TE (TE PN)	FINITION (FINISH)	DESIGNATION (DESIGNATION)
1123343-2	DORE (0.38µm) / GOLDÉ (0.38µm)	CLIP .635 (.635 CONTACT) 0.35 A 0.5 MM² (SOMM)
1801069-2	DORE (0.8µm) / GOLDÉ (0.8µm)	CLIP .635 (.635 CONTACT) 0.35 A 0.5 MM² (SOMM)
1674298-1	ETAME (TINNED)	CLIP .635 (.635 CONTACT) 0.35 A 0.5 MM² (SOMM)

1379671-5	CONNECTEUR 40 VOIES / 40 WAY CONNECTOR	NEUTRE / NEUTRAL	PBT-PBT / PBT-PBT	NATUREL-NATUREL / NATURAL-NATURAL	B
1379671-4	CONNECTEUR 40 VOIES / 40 WAY CONNECTOR	4 / 4	PBT-PBT / PBT-PBT	VERT-NATUREL / GREEN-NATURAL	B
1379671-3	CONNECTEUR 40 VOIES / 40 WAY CONNECTOR	3 / 3	PBT-PBT / PBT-PBT	BLEU-NATUREL / BLUE-NATURAL	B
1379671-2	CONNECTEUR 40 VOIES / 40 WAY CONNECTOR	2 / 2	PBT-PBT / PBT-PBT	GRIS-NATUREL / GREY-NATURAL	B
1379671-1	CONNECTEUR 40 VOIES / 40 WAY CONNECTOR	1 / 1	PBT-PBT / PBT-PBT	NOIR-NATUREL / BLACK-NATURAL	B
REF TE / TE PN	DESCRIPTION / DESCRIPTION	CODAGE / KEYING	MATIERE BOITIER - MATIERE VERROU SECONDAIRE / HOUSING MATERIAL - RETAINER MATERIAL	COULEUR BOITIER - COULEUR VERROU SECONDAIRE / HOUSING COLOR - RETAINER COLOR	REVISION ASSEMBLAGE / ASSEMBLY REVISION CODE

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.
CE PLAN EST UN DOCUMENT CONTRÔLÉ PAR TYCO ELECTRONICS - IL EST
SUSCEPTIBLE D'ÊTRE RÉVISÉ. CONTACTER LE SERVICE TECHNIQUE
DE TYCO ELECTRONICS POUR OBTENIR LA DERNIÈRE RÉVISION.

CHN / DRESSINE
G. ROUZE
B. DUPONT

25NOV2002
29NOV2002

APVD / APPROVE
JP. PICAUD

PRODUCT SPEC.
SPEC. PRODUIT
SEE TABLE

APPLICATION SPEC.
SPEC. APPLICATION
SEE TABLE

WEIGHT /
MASSE APPROX. : 5.6g

Customer Drawing

TE Connectivity

025 TH 40 POS
PLUG HOUSING
-

SIZE
FORMAT
A1

CAGE CODE
DRAWING NO
N° PLAN
00779

©=1379671

RESTRICTED TO
RESERVE A
-

UNIDIRECTION
POUR REFERENCE











SCALE
ECHELLE 4:1

SHEET
FEUILLE 1

OF
DE 2

REV
E

LOC		DIST		REVISIONS				
P	LYR REV	DESCRIPTION MODIFICATIONS			DATE	OWN DESS.	APVD APP.	
	-	SEE SHEET 1			-	-	-	

PN 1379671-1	PN 1379671-2	PN 1379671-3	PN 1379671-4	PN 1379671-5
CODAGE 1 (NOIR) KEYING 1 (BLACK)	CODAGE 2 (GRIS) KEYING 2 (GRAY)	CODAGE 3 (BLEU) KEYING 3 (BLUE)	CODAGE 4 (VERT) KEYING 4 (GREEN)	CODAGE NEUTRE (NATUREL) NEUTRAL KEYING (NATURAL)
 ECHELLE 2:1 (SCALE)	 ECHELLE 2:1 (SCALE)	 ECHELLE 2:1 (SCALE)	 ECHELLE 2:1 (SCALE)	 ECHELLE 2:1 (SCALE)
				

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[1379671-1](#)