


断面 A-A



断面 B-B

注

△ 海外何製品

△ OBSOLETE PARTS

型番	嵌合相手型番	仕上	φD	L1	L2	通用工具型番	製品規格番号	分類
170020-1	170021-1	電気錫めっき	3.5	17.0	7.3	2088544-1	108-5004	φ4
170020-2	170021-2	電気錫めっき	4.0	18.0	8.7	2088544-1	108-5003	φ5
170020-3	170021-3	—	4.0	18.0	8.7	2088544-1	108-5003	φ5
△ 170020-4	—	—	3.5	17.0	7.3	2088544-1	108-5004 準拠	φ4 △

単位: 耗 DIMENSIONS IN MM DO NOT SCALE PRINT

参考図面
(CUSTOMER COPY
REFERENCE ONLY)

材料 (MATERIAL)
黄銅 板厚 0.5

仕上 (FINISH)
表参照

抱合電線断面積 (WIRE RANGE)
0.50 ~ 2.27 mm² (AWG #20 ~ #14)

被覆外径 (INSULATION DIA)
2.2 ~ 3.1 mm (— 4 — IN)

一般公差
(TOLERANCE EXCEPT AS NOTED)
±0.4
±1°

尺度 (SCALE)

4-1

TE

TE Connectivity

分類 (CLASS)
表参照

型式 (TYPE)
— 4 —

A2 REVISED PER ECR-19-012286 PC TD 20SEP19

A1 REVISED PER ECO-11-005030 RK HMR 25MAR11

LTR 変更 (REVISION RECORD) DR. CHK. DATE

DR Y. Tanaka 1/22/14

DE

CHK T. Suguchi 1/22/14

APP. Y. Sato 1/25/14

名称 (NAME)
φ4 及び φ5 シュア プラグ
(shur plug)

LOC SIZE 番号 (NO)

J A4 C-170020

REV

A2

PRINT DIST

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[170020-1](#)