




NOTE (NOTES)

1. MATERIALE (MATL.): BRONZO FOSFOROSO (PHOSPHOR BRONZE).
2. FINITURA (FINISH): DORATO 0.4μm NELL'AREA DI CONTATTO E FLASH DI ORO SUL RESTO ECCETTO LE ZONE TRANCIAE, SU 1.3μm DI NI. (GOLD PLATED 0.4μm IN CONTACT AREA AND GOLD FLASH ON REMAINDER EXCEPT FOR CUTTING EDGES, OVER 1.3μm NICKEL).
3. FINITURA (FINISH): DORATO 0.4μm NELL'AREA DI CONTATTO E FLASH DI ORO SUL RESTO, SU 1.3μm DI NI. (GOLD PLATED 0.4μm IN CONTACT AREA AND GOLD FLASH ON REMAINDER, OVER 1.3μm NICKEL).
4. FINITURA (FINISH): DORATO 0.4μm NELL'AREA DI CONTATTO, SU 1.3μm DI NI. (GOLD PLATED 0.4 μm IN CONTACT AREA, OVER 1.3μm NICKEL).
5. FINITURA (FINISH): DORATO 0.8μm NELL'AREA DI CONTATTO E FLASH DI ORO SUL RESTO ECCETTO LE ZONE TRANCIAE, SU 1.3μm DI NI. (GOLD PLATED 0.8μm IN CONTACT AREA AND GOLD FLASH ON REMAINDER EXCEPT FOR CUTTING EDGES, OVER 1.3μm NICKEL).
6. FINITURA (FINISH): DORATO 0.8μm NELL'AREA DI CONTATTO E FLASH DI ORO SUL RESTO, SU 1.3μm DI NI. (GOLD PLATED 0.8μm IN CONTACT AREA AND GOLD FLASH ON REMAINDER, OVER 1.3μm NICKEL).
7. FINITURA (FINISH): STAGNATO 0.8μm ECCETTO LE ZONE TRANCIAE. (TIN PLATED 0.8μm ALL OVER EXCEPT FOR CUTTING EDGES).
8. PER MINI-APPLICATORE (FOR MINI-APPLICATOR) P/N 781119-2.
9. PER APPLICATORE STD. (FOR STD. APPLICATOR).
10. PER UTENSILE MANUALE (FOR HANDTOOL) P/N 784044-1.

* OBSOLETO

NOTE (NOTES) 1 & 7	* 181270-6	REV 0	-	280530-6	REV AN
NOTE (NOTES) 1 & 6	-		-	280530-5	REV AN
NOTE (NOTES) 1 & 5	181270-4	REV AN	1-280530-4	280530-4	REV AN
NOTE (NOTES) 1 & 4	181270-3	REV AN	1-280530-3	280530-3	REV AN
NOTE (NOTES) 1 & 3	181270-2	REV AN	1-280530-2	280530-2	REV AN
NOTE (NOTES) 1 & 2	181270-1	REV AN	1-280530-1	280530-1	REV AN
MATERIALE E FINITURA: (MATL. & FINISH)	LOOSE-PIECE PART NUMBER: NOTA (NOTE) 10		STRIP PART NUMBER: (R. TO L.) NOTA (NOTE) 9	STRIP PART NUMBER: (L. TO R.) NOTA (NOTE) 8	

CUSTOMER DWG. FOR REFERENCE ONLY
DISEGNO PER CLIENTE SOLO PER RIFERIMENTO

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED		RELEASE FOR PUBLICATION		19
TOLLERANZE, SE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO (TOLERANCES, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED)	DIAH. ISOLANTE (INS. DIA. RANGED)	RANGO FILO (WIRE RANGED)	SCALA (SCALE)	
± 0.3	1.0-1.55MM	0.13-0.32 MM (26-22 AWG)	-	
DIS. G. CAMPIA 30 JUNE 89	DESCRIZIONE (DESCRIPTION)		AMP MODU II REC. CONTACT, STD PRESSURE, C.O.S.I.	
REV. 1	REVISED PER ECO-11-005140	RK	APP. 1	FOGLIO (SHEET) 1 DI (OF) 1
REV. 1	REVISIONI (REVISION RECORD)	DIS. DATA (DATE)	DATA (DATE)	
I A3 C - 280530		REV. 1		

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[181270-1](#)