





1 • ROW


NM, NK

9 thru 51 Contacts

NM-122-009-261-JCAC
(METAL)




NK-1A2-009-125-TH00
(METAL)




PLUG

RECEPTACLE



PIN CONTACT
3 TINE SPRING MEMBER, CRIMP

DIMENSIONS					
SIZE	A	B	C		D
			PLUG	RCPT	
9	.500	.395	.284	.285	.287
15	.650	.545	.434	.435	.437
21	.800	.695	.584	.585	.587
25	.900	.795	.684	.685	.687
31	1.050	.945	.834	.835	.837
37	1.200	1.095	.984	.985	.987
51	1.550	1.445	1.334	1.335	1.337



SOCKET CONTACT
DRAWN TUBE, CRIMP

* = DIMENSION CHANGES TO .040" FOR
"010" OPTION. SEE PAGE N-20.
** = HEX MEASUREMENT TAKEN ACROSS FLATS.

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

AirBorn:

[NK-1A2-021-128-TH00](#) [NK-2D2-102-225-TH00-191](#) [NK-2A2-065-125-TH00](#) [NK-2C2-025-125-TH00](#) [NK-2C2-069-125-TH00](#) [NK-2E2-051-325-JC00](#) [NK-2F2-085-435-TH00](#) [NK-2F2-085-445-TH00](#) [NK-1A2-009-125-TH00](#) [NK-2F2-021-435-TH00-727](#) [NK-2G2-031-135-JC00](#) [NK-2G2-051-135-JC00](#) [NK-2G2-065-135-JC00](#) [NK-2G2-085-135-JC00](#) [NK-2H2-015-238-TH00](#) [NK-2H2-015-245-TH00](#) [NK-2H2-021-238-TH00](#) [NK-2H2-021-245-TH00](#) [NK-2H2-037-238-TH00](#) [NK-2H2-037-245-TH00](#) [NK-2H2-051-235-TH00](#) [NK-2H2-065-235-TH00](#) [NK-2H2-065-238-TH00](#) [NK-2H2-085-235-0000](#) [NK-2H2-091-235-0000](#) [NK-2H2-091-235-JC00](#) [NK-2H2-091-235-TH00](#) [NK-2M2-037-135-JC00](#) [NK-2M2-051-135-JC00](#) [NK-2H2-085-235-TH00](#) [NK-1H2-021-245-TH00](#) [NK-1H2-031-235-TH00](#) [NK-2A2-015-128-TH00](#) [NK-2A2-025-128-TH00](#) [NK-2A2-031-125-0000](#) [NK-2A2-051-125-0000](#) [NK-2A2-085-125-0000](#) [NK-2A2-085-125-TH00](#) [NK-2E2-025-335-TH00](#) [NK-2E2-031-325-TH00](#) [NK-2E2-031-335-TH00](#) [NK-2E2-051-335-0000](#) [NK-2E2-051-335-TH00](#) [NK-2E2-065-325-JC00](#) [NK-2E2-065-325-TH00](#) [NK-2E2-085-325-JC00](#) [NK-1A2-025-125-TH00](#) [NK-1B2-037-225-TH00](#) [NK-1B3-031-225-TH00](#) [NK-1C2-009-128-TH00](#) [NK-1C2-031-125-TH00](#) [NK-2H2-037-255-TH00](#) [NK-2E2-085-335-TH00](#) [NK-2A2-091-125-TH00](#) [NK-2A3-015-125-TH00](#) [NK-2A4-091-125-TH00-550](#) [NK-2C2-021-125-TH00](#) [NK-2C2-031-125-TH00](#) [NK-2C2-037-125-JC00](#) [NK-2C2-065-125-JC00](#) [NK-2C2-085-125-JC00](#) [NK-2D2-025-228-TH00](#) [NK-2D2-031-228-TH00](#) [NK-2D2-037-228-TH00](#) [NK-2D3-051-225-TH00](#) [NK-2E2-009-335-JC00](#) [NK-2E2-015-348-TH00](#) [NK-2F2-009-445-TH00](#) [NK-2F2-025-445-TH00](#) [NK-2F2-031-445-TH00](#) [NK-2F2-037-445-TH00](#) [NK-2F2-037-458-TH00](#) [NK-2F2-051-438-TH00](#) [NK-2F2-065-435-TH00](#) [NK-2F2-069-435-TH00](#) [NK-2F2-069-445-TH00](#) [NK-2F2-091-435-TH00](#) [NK-2G2-009-138-TH00](#) [NK-2G2-015-135-JC00](#) [NK-2G2-021-135-JC00](#) [NK-2G2-025-135-JC00](#) [NK-1C2-031-128-TH00](#) [NK-1D2-025-228-TH00](#) [NK-1D2-037-225-TH00](#) [NK-1D3-031-225-TH00](#) [NK-1E2-051-325-TH00](#) [NK-1F2-009-435-TH00](#) [NK-1F2-015-435-TH00](#) [NK-1G2-031-135-TH00](#) [NK-1H2-009-235-TH00](#) [NK-1H2-015-235-0000](#) [NK-1A2-015-125-TH00](#) [NK-1F2-009-445-TH00](#) [NK-1F2-051-445-TH00](#) [NK-1H2-009-245-TH00](#) [NK-1H2-015-245-TH00](#) [NK-1H2-025-245-TH00](#) [NK-2G2-069-145-TH00](#) [NK-2G2-085-145-TH00](#) [NK-2G2-091-145-TH00](#)