



Cable to Cable

.050"


9 thru 100 Contacts

Rugged Metal

MM

Rugged Plastic

MN




MM-223-025-2A3-2200
(METAL)

MN-221-025-2A3-2200
(PLASTIC)

MM-212-025-161-41WA
(METAL)

MN-211-025-161-41WA
(PLASTIC)



DIMENSIONS									
SIZE	CONTACT ROWS	A	B		C	D	E	H	HARDWARE
			PLUG MAX	RCPT MAX					
9	2	.775	.334	.400	.390	.565	.270	.298	#2-56 UNC THD (.092 DIA THRU)
15		.925	.484	.550	.540	.715			
21		1.075	.634	.700	.690	.865			
25		1.175	.734	.800	.790	.965			
31		1.325	.884	.950	.940	1.115			
37		1.475	1.034	1.100	1.090	1.265			
51**		1.825	1.384	1.450	1.440	1.615			
51	3	1.425	.984	1.050	1.040	1.215	.310	.341	
69		1.725	1.284	1.350	1.340	1.515			
100	4	2.160	1.384	1.508	1.432	1.800	.360	.384	#4-40 UNC THD (.147 DIA THRU)

* = 69 POSITION CONNECTORS ARE AVAILABLE IN METAL ONLY.

** = 2 ROW, 51 POSITION CONNECTORS ARE AVAILABLE IN METAL ONLY,
(NON MIL-SPEC INTERFACE).

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

AirBorn:

[MM-322-069-261-41WD](#) [MM-312-069-161-41LH](#) [M83513/13-F01NW](#) [MMHT22402126141WD](#) [M83513/03-G07N](#)
[MTHT2E2021433000S](#) [M83513/04-D05N](#) [M83513/14-G01CP](#) [M83513/03-B07N](#) [MM-2A2-037-161-00NA](#) [MM-2C2-](#)
[037-261-26Y3](#) [MM-212-021-161-41Y4](#) [MF2220152452200CF3](#) [M83513/10-B01NW](#) [M83513/13-E01NP](#) [M83513/29-](#)
[G01NN](#) [M83513/25-D02NN](#) [M83513/28-A01NW](#) [MM-2C2-037-261-26Y4](#) [MM-3C2-051-261-26Y4](#) [MM-212-037-161-](#)
[44Y4](#) [MP-221-009-261-435C](#) [MM-222-021-261-00WQ](#) [MK-2C2-037-225-2900](#) [MTHT21202516141WR](#)
[MTHT2E2025433000S](#) [MK272009327220R0B7](#) [MQHT22202526122WD](#) [MM-3P2-069-113-4100](#) [M83513/03-B04N](#)
[M83513/04-E14C](#) [MM-312-051-161-22WD](#) [MM2230092134500900](#) [MK2C20092252600EMI](#) [MK2C20152252600EMI](#)
[MK3C20512252600EMI](#) [MM-222-051-261-22WD](#) [M83513/03-F02N](#) [M83513/13-B01PW](#) [MKHT362051453220S](#)
[M83513/31-B01NT](#) [M83513/04-B12N](#) [MK2A20091252600EMI](#) [MK453100325620S94P](#) [M83513/13-C02PT](#) [MS-252-](#)
[037-333-220S](#) [M83513/28-F03CW](#) [MQ-322-051-261-41WQ](#) [M83513/10-C01CP](#) [NKRP2B4037225TH00](#) [MM-2P2-](#)
[015-113-4500](#) [MM-2P2-025-113-4500](#) [MM-2P2-025-161-455C](#) [MM-2Q2-015-213-4500](#) [MM-212-051-161-00WR](#)
[M83513/03-F07C](#) [MM-222-015-261-41LH](#) [MM-2P2-009-161-45WD](#) [MM-2P2-037-161-45WD](#) [MM-2P3-009-113-0000](#)
[M83513/25-A02NN](#) [MMHT21200916122LD](#) [M83513/22-A02NP](#) [MQHT21201516141WD](#) [MQHT21203116141WD](#)
[MM-322-069-261-41LH](#) [MK23501512522000B7](#) [M83513/03-H14N](#) [MMHT21201516141CM](#) [M83513/28-B01CP](#)
[M83513/22-D02NP](#) [M83513/04-H12N](#) [M83513/04-C12P](#) [M83513/13-F01NN](#) [MM-215-009-113-4500](#) [MQ-213-025-](#)
[161-45WD](#) [MM2220092132200900](#) [M83513/04-G09C](#) [M83513/28-A03NP](#) [M83513/28-B01NP](#) [M83513/13-C02NP](#)
[M83513/03-E12N](#) [M83513/03-G12N](#) [M83513/04-C16C](#) [M83513/04-E16C](#) [M83513/04-G12C](#) [M83513/03-B16C](#)
[M83513/03-C12C](#) [M83513/03-C16C](#) [M83513/22-E01NN](#) [MK255009335220S0B7](#) [M83513/13-E03NP](#) [M83513/03-](#)
[E16C](#) [M83513/04-B12C](#) [M83513/04-C12C](#) [MQHT21200916141WQ](#) [M83513/02-CP](#) [M83513/01-CP](#) [M83513/28-](#)
[D01NN](#) [M83513/28-A02NP](#)