

## M12 A-cod 3-pol st/- m/- PUR PP 5.0m



L'image est fournie à titre d'illustration uniquement.  
Veuillez vous référer à la description du produit.

Référence	21 40 200 0332 050
Spécification	M12 A-cod 3-pol st/- m/- PUR PP 5.0m
HARTING eCatalogue	<a href="https://harting.com/21402000332050">https://harting.com/21402000332050</a>

### Identification

Catégorie	Câbles assemblés
Série	Connecteurs circulaires M12
Élément	Cordons
Spécification	Pré-équipé d'un côté
Connecteur 1	M12 Codage A Mâle Droit
Type de câble	Câble cuivre (rond)

### Version

Longueur de câble	5 m
Nombre de fils	3
Structure du conducteur	3x 0,34 mm <sup>2</sup>
Blindage	Blindé
Nombre de contacts	3
Codage	Codage A
Type de verrouillage	PushPull

### Données techniques

Tension nominale	48 V AC 60 V DC
Limite de température	-50 ... +80 °C enlevé -30 ... +80 °C indifférent
Indice de protection selon IEC 60529	IP65 / IP67 condition de couplage
Diamètre de câble	4.1 mm ± 0,2 mm



Pushing Performance  
Since 1945

## Données techniques

Rayon de courbure minimal	5 x diamètre de câble (courbure simple) 10 x diamètre de câble (courbures multiples)
---------------------------	---

## Propriétés du matériau

Matériau (câble)	PUR (polyuréthane)
Couleur (câble)	Noir
RoHS	normes
État ELV	normes
China RoHS	e
Substances REACH ANNEXE XVII	Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV	Non contenu
Substances REACH SVHC	Non contenu
Proposition Californie 65 substances	Non contenu

## Informations commerciales

Dimensions du produit conditionné	1
Poids net	178.067 g
Pays d'origine	Roumanie
Numéro de tarif douanier européen	85444290
GTIN	5713140491403
eCl@ss	27060311 Capteur assemblé Ligne d'actionnement
UNSPSC 24.0	26121604