

M12 D-cod 4-pol an/- m/- RAIL PP 1.0m



L'image est fournie à titre d'illustration uniquement.
Veuillez vous référer à la description du produit.

Référence	21 40 420 0447 010
Spécification	M12 D-cod 4-pol an/- m/- RAIL PP 1.0m
HARTING eCatalogue	https://harting.com/21404200447010

Identification

Catégorie	Câbles assemblés
Série	Connecteurs circulaires M12
Élément	Cordons
Spécification	Pré-équipé d'un côté
Connecteur 1	M12 Codage D Mâle soudé

Version

Longueur de câble	1 m
Nombre de fils	4
Structure du conducteur	4x AWG 22/7
Blindage	Blindé
Nombre de contacts	4
Codage	Codage D
Type de verrouillage	PushPull

Données techniques

Tension nominale	48 V AC 60 V DC
Caractéristiques de transmission	Cat. 5 Classe D jusqu'à 100 MHz
Limite de température	-25 ... +70 °C enlevé -40 ... +85 °C indifférent
Indice de protection selon IEC 60529	IP65 / IP67 condition de couplage
Diamètre de câble	6.6 mm ± 0,2 mm



Pushing Performance
Since 1945

Données techniques

Rayon de courbure minimal	5 x diamètre de câble (courbure simple)
	6 x diamètre de câble (courbures multiples)

Propriétés du matériau

Matériau (câble)	Copolymère de polyoléfine
Couleur (câble)	Noir
RoHS	normes
État ELV	normes
China RoHS	e
Substances REACH ANNEXE XVII	Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV	Non contenu
Substances REACH SVHC	Non contenu
Proposition Californie 65 substances	Non contenu

Spécifications et homologations

Spécifications	UN/ECE-R 118
	EN 45545

Informations commerciales

Dimensions du produit conditionné	1
Poids net	1 g
Pays d'origine	Roumanie
Numéro de tarif douanier européen	85444290
GTIN	5713140491083
eCl@ss	27060390 Câble de transmission de données (non classé)
ETIM	EC002599
UNSPSC 24.0	26121600