




LOC	DIST	REVISIONS					
A1	-	P	LTR	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DATE	DWN	APVD
		PROJECT NR.:	M1	PINCH RING SEAL-INMOLDED, ASSYCHANGED TO GEN.4	06DEC2012	V.P	T.J




-3 PREASSEMBLED AS SHOWN
-3 VORASSEMBLIERT WIE GEZEICHNET



SCALE 2:1 / M 2:1

SECTION A-A
SCHNITT A-A



-3 AS SHOWN
-3 WIE GEZEICHNET

																						ORDER-NO. BESTELL-NR.				
7-1394461-5	7-1394461-4	7-1394461-3	7-1394461-2	7-1394461-1	7-1394461-0	6-1394461-6	6-1394461-5	6-1394461-4	6-1394461-3	6-1394461-2	6-1394461-1	4-1394461-9	4-1394461-8	4-1394461-7	1394461-8	1394461-7	1394461-4	1394461-3	1394461-2	1394461-1						
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14					
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13					
3	1	1	3	1	1	1	1	3	3	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12					
1	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11					
1	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10					
1	1	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9					
-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	1	1	-	-	-	8					
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	1	-	-	1	1	7	7					
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6					
-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	5					
1	1	1	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	4					
1	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3					
-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	-	2					
-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	1	1					
QUANTITY STÜCK												ITEM-NO. POS.	DESCRIPTION BENENNUNG										SURFACE OBERFLÄCHE COLOUR/FARBE		MATERIAL	

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN E.WERNER	25-JAN-02	TE Connectivity		
DIMENSIONS: MASSEINHEITEN: [mm]		CHK H.SCHERER	25-JAN-02			
		APVD G.FELDMAYER	25-JAN-02	NAME PHOTOVOLTAIK CONNECTOR 1 POS. PHOTOVOLTAIK STECKVERBINDER 1 POL.		
		PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ.	108-18701			
MATERIAL		APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ.	114-18488-1	SIZE A2	CAGE CODE 00779	DRAWING NO. ZEICHNUNGS-NR. C=1394461
		WEIGHT GEWICHT	-	RESTRICTED TO NUR FÜR		
		Customer Drawing			SCALE MASSSTAB	2:1
		/KUNDENZEICHNUNG			SHEET BLATT	1
					OF VON	3
					REV	M1

4

3

2

1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED
VERTRÄULICHE UNVERÖFFENTLICHTE ZEICHNUNG

RELEASED FOR PUBLICATION
FREI FÜR VERÖFFENTLICHUNG

16-MAR- - 06

MATED WITH:
PASSEND ZU:

1394462

LOC
A1

DIST
-

REVISIONS
ÄNDERUNGEN
DESCRIPTION
BESCHREIBUNG

DATE

DWN

APVD

PROJEKT NR.:
EGLPC00034

-

SEE SHEET 1

-

-

-

1

PACKAGING INSTRUCTION:

100 PIECES PIN HOUSINGS (ITEM NO. 1, 2 OR 3) AND PINCH RING SEAL, ASSY (ITEM NO. 4)
OR PINCH RING SEAL INMOLDED ASSY (ITEM NO. 5) PREASSEMBLED WITH
CABLE SCREW JOINT (ITEM NO. 6).
PREASSEMBLED PARTS PACKAGED IN ESD PLASTIC BAG (ITEM NO. 13).
ESD PLASTIC BAG (ITEM NO. 13) PROVIDED WITH LABEL AND LABEL MARKED WITH
PART NUMBER, QUANTITY AND DESCRIPTION.

2

PIN CONTACT ASSY'S (ITEM NO. 7, 8 OR 9) PACKAGED ACCORDING TO 2.

2

PACKAGING INSTRUCTION:

100 PIECES OF EACH PART PACKAGED IN ZIP LOCK BAG (ITEM NO. 12).
ZIP LOCK BAG (ITEM NO. 12) PROVIDED WITH LABEL AND LABEL MARKED WITH
PART NUMBER, QUANTITY AND DESCRIPTION.

3

PACKAGING UNIT:

ALL COMPONENTS OF EACH DASH-NUMBER PACKAGED ACCORDING TO 1 OR 2
PACKAGED IN CORRUGATED SHIPPING BOX.
PUT INSIDE ON TOP CORRUGATED SHIPPING BOX INSTRUCTION SHEET (ITEM NO. 14).
CORRUGATED SHIPPING BOX PROVIDED WITH LABEL AND LABEL MARKED WITH
PART NUMBER, QUANTITY AND DESCRIPTION.

4

FOR CABLE DIAMETER 4.5mm TO 6.9mm

5

FOR CABLE DIAMETER 5.5mm TO 7.8mm

6

TIGHTENING TORQUE SEE APPLICATION SPECIFICATION 114-18488-1

7

USE ONLY SOLAR CABLE TYPE: OKONITE USE-2

8

LABELS (ITEM NO. 10 AND 11), ZIP LOCK BAG (ITEM NO. 12), ESD PLASTIC BAG (ITEM NO. 13),
AND INSTRUCTION SHEET (ITEM NO. 14) NOT SHOWN

9

IN THIS AREA A MOULD INJECTION POINT UP TO MAXIMUM HEIGHT OF 2mm IS ACCEPTACLE

1

VERPACKUNGSANWEISUNG:

100 STUECK STIFTGEHAEUSE (POS. 1, 2 ODER 3) UND KLEMMKORB DICHTUNG, ASSY (POS. 4)
BZW. KLEMMKORB DICHTUNG UMSPRITZT, ASSY (POS. 5) VORASSEMBLIERT MIT
KABELVERSCHRAUBUNG (POS. 6).
VORASSEMBLIERTE TEILE VERPACKT IN ESD KUNSTSTOFF-BEUTEL (POS. 13).
ESD KUNSTSTOFF-BEUTEL (POS. 13) MIT ETIKETT VERSEHEN UND ETIKETT MIT
TEILENUMMER, STUECKZAHL UND BEZEICHNUNG BESCHRIFTET.

2

STIFTKONTAKT ASSY'S (POS. 7, 8, ODER 9) VERPACKT GEMAESS 2.

2

VERPACKUNGSANWEISUNG:

100 STUECK VON JEDEM TEIL IM MINIGRIP-BEUTEL (POS. 12) VERPACKT.
MINIGRIP-BEUTEL (POS. 12) MIT ETIKETT VERSEHEN UND ETIKETT MIT
TEILENUMMER, STUECKZAHL UND BEZEICHNUNG BESCHRIFTET.

3

VERPACKUNGSEINHEIT:

ALLE KOMPONENTEN EINER STRICHVARIANTE VERPACKT GEMAESS 1 UND 2
IN VERSANDKARTON VERPACKT.
VERSANDKARTON VERARBEITUNGSANWEISUNG (POS. 14) OBENAUF GELEGT.
VERSANDKARTON MIT ETIKETT VERSEHEN UND ETIKETT MIT
TEILENUMMER, STUECKZAHL UND BEZEICHNUNG BESCHRIFTET.

4

FUER LEITUNGSDURCHMESSER 4.5mm BIS 6.9mm

5

FUER LEITUNGSDURCHMESSER 5.5mm BIS 7.8mm

6

ANZUGSDREHMOMENT SIEHE VERARBEITUNGSSPEZIFIKATION 114-18488-1

7

NUR SOLARKABEL TYP: OKONITE USE-2 VERWENDEN

8

ETIKETTEN (POS. 10 UND 11), MINIGRIP-BEUTEL (POS. 12), ESD KUNSTSTOFF-BEUTEL (POS.13)
UND VERARBEITUNGSANWEISUNG (POS. 14) NICHT DARGESTELLT

9

IN DIESEM BEREICH EIN ANSPRITZPUNKT BIS ZU EINER MAXIMALEN HÖHE VON 2mm ZULÄSSIG

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DWN
E.WERNER
25-JAN-02

CHK
H.SCHERER
25-JAN-02

APVD
G.FELDMEIER
25-JAN-02

DIMENSIONS:
MASSE IN EINHEITEN:
(MM)

TOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:
ALLGEMEIN TOLERANZEN

PRODUCT SPEC
PRODUKTSPEZ.
108-18701

APPLICATION SPEC
VERARBEITUNGSSPEZ.
114-18488-1

MATERIAL

WEIGHT
GEWICHT

Customer Drawing

NAME
PHOTOVOLTAIK CONNECTOR 1 POS.
PHOTOVOLTAIK STECKVERBINDER 1 POL.
-

SIZE
A2

CAGE CODE
00779

DRAWING NO.
ZEICHNUNGS-NR.
1394461

RESTRICTED TO
NUR FÜR

SCALE
MASSSTAB
2:1

SHEET
BLATT
2


OF
VON
3

REV.
M1


1471-9 (3/11)

LOC A1	DIST -	REVISIONS ÄNDERUNGEN					
		P	LTR	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DATE	DWN	APVD
PROJEKT NR.: EGLPC00034			-	SEE SHEET 1	-	-	-


D




SECTION A-A
SCHNITT A-A



SCALE 1:1 / M 1:1



7- -0 PREASSEMBLED AS SHOWN
7- -0 VORASSEMBLIERT WIE GEZEICHNET




7- -0 AS SHOWN
7- -0 WIE GEZEICHNET

C


C

B


B




SECTION A-A
SCHNITT A-A



SCALE 1:1 / M 1:1




7- -1 PREASSEMBLED AS SHOWN
7- -1 VORASSEMBLIERT WIE GEZEICHNET



7- -1 AS SHOWN
7- -1 WIE GEZEICHNET

A

A

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN E. WERNER	25-JAN-02	 TE Connectivity		
DIMENSIONS: MASSEINHEITEN: (MM)		CHK H. SCHERER	25-JAN-02			
		APVD G. FELDMEIER	25-JAN-02	NAME		
		PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ.	108-18701	PHOTOVOLTAIK CONNECTOR 1 POS. PHOTOVOLTAIK STECKVERBINDER 1 POL.		
MATERIAL		APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ.	114-18488-1	SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO. ZEICHNUNGS-NR.
		WEIGHT GEWICHT	-	A2	00779	G-1394461
		Customer Drawing	/KUNDENZEICHNUNG	SCALE MASSSTAB	2:1	SHEET BLATT
					3	OF VON
						REV
						M1

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[6-1394461-4](#)