


版 数 VER.	年月日 DATE	CN NO.	変 更 内 容 DESCRIPTION	製 図 DR.	担 当 CHK.	査 閲 APPD.	承 認 APPD.
2	28.Apr.2005	057127	CHANGE DESIGNATION	T.URANO	N.UCHIYAMA	Y.YAHIRO	K.HISATOMI
3	2.Jul.2009	068186	ADDED ITEM	————	N.UCHIYAMA	————	Y.MIZUSAWA
4	22.Jul.2016	018176	DELETION OF ITEM	————	K.NAKAZAWA	————	T.KUDOU

TABLE 1 FINISH (AFTER PLATING)

CONTACT コンタクト	FINISH 仕上記号	1	2	3	5
CONTACT AREA 接触部		GOLD PLATING OVER NICKEL (GOLD:0.1μmMIN) Ni上Au0.1μm以上	GOLD PLATING OVER NICKEL (GOLD:0.3μmMIN) Ni上Au0.3μm以上	GOLD PLATING OVER NICKEL (GOLD:0.76μmMIN) Ni上Au0.76μm以上	(LEAD FREE)TIN/TIN ALLOY 錫または錫合金(無鉛)メッキ
TERMINAL AREA 結線部		(LEAD FREE)TIN/TIN ALLOY 錫または錫合金(無鉛)メッキ			





TABLE 2 NO. OF CONTACTS AND DIMENSIONS

DIMENSIONS NO. OF CONTACTS 芯数 寸法	A	B	C	D	E
4	2	—	—	4.6	5.6
6	4	—	—	6.6	7.6
8	6	—	1.4	8.6	9.6
10	8	—	3.4	10.6	11.6
12	10	2	5.4	12.6	13.6
14	12	4	7.4	14.6	15.6
16	14	6	9.4	16.6	17.6
18	16	8	11.4	18.6	19.6
20	18	10	13.4	20.6	21.6
22	20	12	15.4	22.6	23.6
24	22	14	17.4	24.6	25.6
26	24	16	19.4	26.6	27.6
28	26	18	21.4	28.6	29.6
30	28	20	23.4	30.6	31.6
32	30	22	25.4	32.6	33.6
34	32	24	27.4	34.6	35.6
36	34	26	29.4	36.6	37.6
38	36	28	31.4	38.6	39.6
40	38	30	33.4	40.6	41.6
42	40	32	35.4	42.6	43.6
44	42	34	37.4	44.6	45.6

2	INSULATOR	1	GLASS FILLED 6-6NY			
1	POST	TABLE2	COPPER ALLOY	TABLE 1		
符号 NO.	名称 DESCRIPTION	個数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH	備考 REMARKS	
仕様書 (SPECIFICATION)		第1版 (ORIGINAL DATE)		尺度 (SCALE)	シリーズ (SERIES)	日本航空電子工業株式会社 JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD. 
△ JACS-1337-500		27. Jan. 2005		2: 1	LY	
一般公差 (GENERAL TOLERANCE)		製図 DR.		名称 (TITLE)		
寸法 (DIMENSION)		担当 CHK.		△ LY20-※※P-DT1-P※E-※		図面番号 (DRAWING NO.) SJ103130
角度 (ANGLES)		査閲 APPD.		STRAIGHT PIN HEADER		
. ± 0. 8		承認 APPD.		質量 (MASS)		
. × ± 0. 4		単位 (UNIT) : mm				
. × × ± 0. 1						
. × × × ±						

LEAD FREE この製品は鉛フリー品です

JAE CONNECTOR DIV. PROPRIETARY.
COPYRIGHT (C) 2005, JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.



DESIGNATION

命名法

LY20-*P-DT1-P*E-*

SERIES
241-7

NO. OF CONTACT
芯数PIN SIDE
トコ側

2ROWS

COLOR OF INSULATOR	色相
N:LIGHT GRAY	淡灰
B:BLACK	黑
BU:BLUE	青
BR:BROWN	茶

(LEAD FREE)TIN/TIN ALLOY
錫または錫合金(無鉛)

FINISH(TABLE1)
仕上記号(表1)

POST FORM(PRESS)
ポスト形状(プレス)

TERMINAL LENGTH

```

TERMINATION STYLE
      T:STRAIGHT THROUGH HOLE
      LT:ANGLE THROUGH HOLE

```

結線部形状
T : ストレートスルーホール
LT : アングルスルーホール

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

JAE Electronics:

[LY20-12P-DT1-P1-1E-BR](#) [LY20-14P-DT1-P5E-BR](#) [LY20-16P-DT1-P5E-BR](#) [LY20-18P-DT1-P5E-BR](#) [LY20-22P-DT1-P1E-BR](#) [LY20-22P-DT1-P5E-BR](#) [LY20-24P-DT1-P5E-BR](#) [LY20-26P-DT1-P1E-BR](#) [LY20-26P-DT1-P5E-BR](#) [LY20-28P-DT1-P1E-BR](#) [LY20-28P-DT1-P5E-BR](#) [LY20-30P-DT1-P5E-BR](#) [LY20-32P-DT1-P1E-BR](#) [LY20-32P-DT1-P5E-BR](#) [LY20-34P-DT1-P1E-BR](#) [LY20-34P-DT1-P5E-BR](#) [LY20-36P-DT1-P1E-BR](#) [LY20-36P-DT1-P5E-BR](#) [LY20-38P-DT1-P1E-BR](#) [LY20-38P-DT1-P5E-BR](#) [LY20-40P-DT1-P5E-BR](#) [LY20-42P-DT1-P1E-BR](#) [LY20-42P-DT1-P5E-BR](#) [LY20-44P-DT1-P1E-BR](#) [LY20-6P-DT1-P5E-BR](#) [LY20-8P-DT1-P1E-BR](#)