










NOTA	SPECIFICATIONS
1	LE CONNECTEUR DOIT ETRE CONFORME AU CDC: 96 238 404 99 <i>FEMALE CONNECTOR ACCORDING TO SPECIFICATION PSA : 96 238 404 99</i>
2	CAHIER DE MISE EN OEUVRE CONNECTIQUE <i>USER'S MANUAL</i> : REF DELPHI : PU 071 / <i>DELPHI REFERENCE: PU071</i> REF PSA : 96 326 975 99 / <i>PSA'S REFERENCE: 96 556 975 99</i>
3	CONFORME AU PLAN D'ALVEOLE: STE 96 288 230 99 <i>CAVITY ACCORDING TO: STE 96 288 230 99</i>
4	CONNECTEUR ET POSITION ALVEOLE CONFORMES AU PLAN D'INTERFACE: <i>FEMALE CONNECTOR AND CAVITY'S POSITION ACCORDING INTERFACE DRAWING: STE 96 339 622 99</i>
5	CONDUCTEUR ELECTRIQUE SUIVANT / <i>ELECTRICAL WIRE ACCORDING TO: B25 1110 Rev A</i>
6	CONDITIONNEMENT SUIVANT NORME E 7303 150 G <i>PACKAGING ACCORDING TO STANDARD: E 7303 150 G</i>
7	DIAMETRE DE FILS / <i>WIRE INSULATION DIAMETER :</i> MINI=1.40 MAXI=2.80
8	MASSE DU PRODUIT LIVRABLE = 8g <i>DELIVERY CONNECTOR WEIGHT : 8g</i>
9	CLASSE DE TEMPERATURE T3 SELON B217050 REV A <i>TEMPERATURE CLASS T3 ACCORDING TO B21 7050 REV A</i> CLASSE DE VIBRATION V2 (CONNECTEUR SUR MOTEUR) SELON B217050 REV A <i>VIBRATIONS CLASS V2 (CONNECTOR ON ENGINE) ACCORDING TO B21 7050 REV A</i> CLASSE ETANCHEITE 2 SELON B217050 REV A <i>SEALING CLASS 2 ACCORDING TO B21 7050 REV A</i>
10	CHARNIERE DE PLAQUETTE ARRIERE ABSENTE OU CASSEE ADMISE <i>NO REAR PLATE HINGE OR REAR PLATE HINGE BROKEN ALLOWED</i>



ISOLANT / HOUSING	211 I 0 022	PBT 0% FV / PBT 0% GF	NOIR / BLACK
GRILLE TPA	211 M 8 052	PBT 15% FV PBT 15% GF	GRIS / GREY
	211 M 6 052		BLEU / BLUE
	211 M 4 052		JAUNE / YELLOW
JOINT INTERFACIAL INTERFACIAL SEAL	211 M 6 116	SILICONE	BLEU / BLUE
GROMMET MATE SEAL	211 M 134	SILICONE 4% D'HUILE / 4% OF OIL DURETE / HARDNESS: 20±5 SHORE A	VERT / GREEN
DESIGNATION	REF.MVL / MVL REF.	MATIERE / MATERIAL	COULEUR / COLOR
			VUE DE DESSOUS BOTTOM VIEW ±0.05
codage:NOIR couleur grille: JAUNE Coding: BLACK TPA color: YELLOW	codage:BLEU couleur grille: BLEU Coding: BLUE TPA color: BLUE	codage:GRIS couleur grille: GRIS Coding: GREY TPA color: GREY	CODAGE COULEUR CODING COLOR
211 PC 04 2 S 4 021	211 PC 04 2 S 6 021	211 PC 04 2 S 8 021	MVL REF
C	C	C	PART LEVEL
10763691	10811785	10763659	REF DELPHI
01	01	01	REVISION

[illegible]

CONNECTIQUE SICMA