



NOTES
1 SCHEMATIC VIEWS, CODING NOT DISPLAYED
2 DIMENSIONS FOR WIRE LENGTH MEANS STRAIGHT LENGTH
3 FOR MISSING INFORMATIONS SEE DRAWING-NUMBER APTIV 35734057
4 SINGLE WIRE ACCORDING TO SPECIFICATION ISO 6722
5 100% ELECTRICAL TEST [CC]

3						2				1				
DWG STATUS					ZONE	REVISION HISTORY				AUTH		DR	APVD 1	APVD 2
DATE	STG	REV	N/P	CHG										
16AP23	R	01	-	-		INITIAL RELEASE: OPP-23341650				H.ZHA		L.LU	G.GUAN	



A LINE DRAWN THROUGH A PART NUMBER INDICATES THAT PHYSICAL PARTS ARE NOT AVAILABLE FOR ORDERING.

PART NUMBERS THAT DO NOT HAVE A LINE PRESENT INDICATE THAT PHYSICAL PARTS ARE AVAILABLE FOR ORDERING.

CONTACT APTIV SALES TO ASSURE AVAILABILITY OF PARTS.

MIT EINER LINE DURCHGESTRICHENE PART-NR. GEKENNZEICHNET, DASS DIESE PART-NR. NICHT BESTELLT WERDEN KANN.

PART-NR. DIE KEINE LINE ZEIGEN, KENNZEICHNEN, DAS TEILE ZUR BESTELLUNG VERFUEGBAR SIND.

FUER VERFUEGBARKEIT DER PARTS DEN EINKAUF VON APTIV KONTAKTIEREN.

PART DRAWING	
WEIGHT (GR)	D
VOLUME (CM³)	
ROUTING	


UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

GENERAL TOLERANCES
ACCORDING TO:

GD&T
ACCORDING TO:
ISO 1101

REFERENCE
PE556381

FIRST ANGLE PROJECTION



DIM TO CHECK
PRUEFMASSE
() DIM FOR HELP
HILFSMASSE
THEORETIC DIM
THEORE. MASSE

DO NOT
SCALE
USE MATH
DATA



ITEM	QTY PER ASS.	ASS. No.	DESCRIPTION	APTIV PART NUMBER	MATERIAL	BASIS COLOR/STRIP COLOR CAVITY "1"	BASIS COLOR/STRIP COLOR CAVITY "2"	INITIATOR CONNECTOR CODING	L	APTIV ASSEMBLY NUMBER	APTIV PE ASSEMBLY NUMBER	PART REVISION	APPLICATION
③	1		CABLE FLRY-A T3 0.5mm²	M6298114	SEE NOTE 4	-	YELLOW	-	316±5	35770856	PE556381	01	SEATBELT PLP HARNESS
②	1	1	CABLE FLRY-A T3 0.5mm²	M6298109	SEE NOTE 4	ORANGE	-						
①	1		INITIATOR CONNECTOR	33230882	SEE NOTE 3	-	-						

• APTIV •

CONNECTION SYSTEMS
Anting, China

COPYRIGHT 2023 APTIV. ALL RIGHTS RESERVED.
REVISÉ 2015

THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF APTIV AND CONTAINS APTIV
CONFIDENTIAL INFORMATION. THE REPRODUCTION, DISTRIBUTION AND
UTILIZATION OF THIS DOCUMENT OR ITS RELATED CAD MATH DATA, AS WELL
AS COMMUNICATION OF ANY CONTENT TO OTHERS, WITHOUT EXPRESS
AUTHORIZATION, IS PROHIBITED.

DIESE ZEICHNUNG IST EIGENTUM DER FIRMA APTIV UND ENTHAELT APTIV
VERTRAULICHE INFORMATIONEN. DIE REPRODUKTION, VERTEILUNG UND
NUTZUNG DIESER DOKUMENTES ODER DEREN ZUGEHÖRIGEN CAD DATEN, ODER
AUCH ALS KOMMUNIKATION VON BELIEBIGEN INHALT ZU ANDEREN, IST OHNE
BERECHTIGUNGSPRUEFUNG DURCH DIE APTIV UNZULAESSIG.

DR	HF.ZHANG	DATE	16AP23
APVD1	L.LU		14MY23
APVD2	G.GUAN		14MY23
APVD3			
APVD4			
APVD5			

SUBSTANCES OF CONCERN AND RECYCLED CONTENT PER APTIV 10949001
POTENTIELL GEFÄHRLICHE STOFFE UND REZYKLATANTEIL
GEMAESS APTIV 10949001

MATERIAL
SEE CHART

DRAWING NAME
SRS PIGTAIL FUW90-5
ZF STELLANTIS JT&JL

DRAWING NUMBER
35770856

SIZE	SCALE	FRAME NO	SHEET NO	STG	REV	N/P
A1	NONE	1 OF 1	1 OF 1	R	01	-