








NOTA NOTE	SPECIFICATIONS
1	CONNECTEUR DOIT ETRE CONFORME AU CDC PSA : FEMALE CONNECTOR ACCORDING TO PSA SPECIFICATION : REF. 96 238 404 99
2	CONNECTEUR SELON NORME PSA : FEMALE CONNECTOR ACCORDING TO PSA STANDARD : REF. T 111 B2 B217050
3	PRECONISATION D'UTILISATION / USER'S MANUAL : REF FCI : PU 071
4	ALVEOLE SUIVANT STE PSA : CAVITY ACCORDING TO PSA SPECIFICATION : REF. 96 288 230 99
5	POSITION ALVEOLE SUIVANT STE PSA : CAVITY POSITION ACCORDING TO PSA SPECIFICATION : REF. 96 339 622 99
6	CONDUCTEUR SUIVANT STE PSA : WIRE ACCORDING TO PSA SPECIFICATION : REF. 96 418 794 99
7	CONDITIONNEMENT SUIVANT NORME : PACKAGING ACCORDING TO STANDARD : REF. E73 03 1506
8	DIAMETRE DE FIL / WIRE DIAMETER MINI=1.40 MAXI=2.80
9	MASSE DU PRODUIT LIVRABLE / DELIVERY CONNECTOR WEIGHT : 5 GRAMMES
10	CHARNIERE DE PLAQUETTE ARRIERE ABSENTE OU CASSEE ADMISE NO WAFER HINGE OR WAFER HINGE BROKEN ALLOWED
11	DEFAUTS D'ASPECT SUR ZONES NON FONCTIONNELLES ADMIS VISUAL DEFECTS ON NO FUNCTIONNAL AREAS ALLOWED



ISOLANT FEMALE HOUSING	211 I 0 073	PBT 0%FV / 0% GF	NOIR
GRILLE TPA	211 M 0 100	PBT 15% FV 15% GF	NOIR / BLACK
	211 M 1 100		MARRON / BROWN
	211 M 2 100		ROUGE / RED
	211 M 3 100		ORANGE / ORANGE
	211 M 4 100		JAUNE / YELLOW
	211 M 5 100		VERT / GREEN
	211 M 6 100		BLEU / BLUE
	211 M 8 100		GRIS / GREY
	211 M 9 100		BLANC / WHITE
GROMMET MAT SEAL	211 M 108	SILICONE	VERT / GREEN
JOINT INTERFACIAL INTERFACIAL SEAL	211 M 075	SILICONE	BLEU / BLUE
DESIGNATION	REF. FCI	MATIERE MATERIAL	COULEUR COLOUR



ECHELLE / SCALE 1:1

CODAGE NOIR REPRESENTA
BLACK CODING DRAWN

									VUE F F VIEW TOLERANCES : ±0.05
NOIR /BLACK	MARRON /BROWN	ROUGE /RED	ORANGE /ORANGE	JAUNE /YELLOW	VERTI /GREEN	BLEU /BLUE	GRIS /GREY	BLANC /WHITE	COULEUR / COLOUR
211 PC 02 25 0 349	211 PC 02 25 1 349	211 PC 02 25 2 349	211 PC 02 25 3 349	211 PC 02 25 4 349	211 PC 02 25 5 349	211 PC 02 25 6 349	211 PC 02 25 8 349	211 PC 02 25 9 349	REF. FCI

A01		DE MATOS		U. ALBERT		A. GONZALEZ	
Replace PU001 by PU071		CHANGE DESCRIPTION		DRAWN BY		CHECKED BY	
DATE: 22/10/83		REVISION: 1		DATE: 22/10/83		DATE: 22/10/83	
PROJ. SPEC. SPEC. PRODUIT		PACKAGING SPEC. SPEC. EMBALLAGE		APPLICATION SPEC. SPEC. APPLICATION		THIS DRAWING AND ALL OTHER INFORMATION CONTAINED THEREIN IS PROPRIETARY AND THE PROPERTY OF FCI. THIS DRAWING MAY NOT BE COPIED, REPRODUCED OR RELEASED IN ANY MANNER WITHOUT THE EXPRESSED WRITTEN PERMISSION OF FCI.	
TOLERANCES TOLERANCES		MATERIE: SEE TABLE		SURFACE FINISH ETAT DE SURFACE		CAD SYSTEM	
COULEUR: SEE TABLE		COULEUR: SEE TABLE		COULEUR: SEE TABLE		COULEUR: SEE TABLE	
DATE: 22/10/83		NAME: SCHMITT		DESIGNATION: MINI SEALED 'NM' FEMALE CONNECTOR 2-WAY 15x0.8 FEMALE CONNECTOR		DRAWING NUMBER 211 FT 0478	
EKS NO. 211PC0225X149		EKS NO. 211PC0225X149		EKS NO. 211PC0225X149		EKS NO. 211PC0225X149	
EKS NO. 211PC0225X149		EKS NO. 211PC0225X149		EKS NO. 211PC0225X149		EKS NO. 211PC0225X149	