








SCALE 1:1







DETAIL A
SCALE 10:1



SECTION A-A



SCALE 3:1 FLAP CLOSED



NOMENCLATURE / PARTS LIST					
B	I	JOINT INTERFACIAL INTERFACE SEAL	SILICON	VERT GREEN	211 M 018
A	I	PORTE CLIPS FEMALE HOUSING	PBT	CRISTAL WHITE	211 I 9 056
				MARRON BROWN	211 I 1 002
				GRIS GREY	211 I 8 002
				NOIR BLACK	211 I 0 002
REP	QUANTITE QUANTITY	DESIGNATION	MATIERE MATERIAL	COULEUR COLOUR	REF FCI FCI P/N

REP	MARQUAGES / MARKING
1	SIGLE SIGMA / LOGO SIGMA
2	SIGLE RENAULT / LOGO RENAULT
3	INDICE ENSEMBLE MONTE OU INDICE CORPS: INDICE MAJEUR DU PLAN REVISION LEVEL: MAJOR INDEX OF THE PLAN
4	REPERE D'EMPREINTE / CAVITY MOLD POSITION
5	REPERE D'ALVEOLE / CAVITY POSITION
6	DATEUR (XX: ANNEE) / DATE INDICATOR (XX: YEAR)
7	CODE MATIERE PC / MATERIAL FOR HOUSING

DETROMPAGE PORTE CLIPS
LOCATING DEVICE FEMALE HOUSING

ALVEOLES 2A ET 2B BOUCHEES
CAVITY 2A AND 2B CLOSED

CODAGE SUIVANT VUE F CODING ACCORDING TO VIEW F		ALVEOLES 2A ET 2B BOUCHEES CAVITY 2A AND 2B CLOSED	
ECHELLE: 3/2 SCALE: 3/2			
	8.00	8.00	8.00
	211 PC 06 3 S 0 003	211 PC 06 3 S 8 003	211 PC 06 3 S 1 003
	NOIR / BLACK	GRIS / GREY	MARRON / BROWN
COULEUR CORPS / COLOR BODY		CRISTAL / WHITE	
CODAGE / CODING		NOIR / BLACK	

Archivé le 10/09/07

A 07 037		10/09/07	D02	AIS	UPDATE P/N FCI WHIT CODING BLACK AND GREY.	TECHNE	ANONYME
				UPDATE			
				CHANGE CAD SYSTEM: TOPCAD-->PROTE			
				DM 07-021 (06/09/07)			
FCI NO. NUMERO FCI	DATE DATE	DOU NN / IT DATE	REVISION POSITION INDEX POSITION	CHANGE DESCRIPTION MODIFICATION		DRAWN BY DESINTE PAR	CHECKED BY VERIFIE PAR
PRODUCT SPEC. SPECIF. PRODUIT	PACKAGING SPEC. SPECIF. EMBALLAGE	APPLICATION SPEC. SPECIF. APPLICATION	THIS DRAWING AND ALL OTHER INFORMATION CONTAINED THEREIN IS PROPRIETARY AND THE PROPERTY OF FCI. This drawing may not be copied, reproduced or disclosed to any third party without the expressed written permission of FCI.		CE PLAN ET LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CE PLAN SONT PROPRIETAIRES ET LA PROPRIETE DE FCI. Ce plan ne peut être copié, reproduit ou transmis sans l'autorisation expresse et écrite de FCI.		
TOLERANCES TOLERANCES	±0.2 ±0.2	MATERIAL MATIERE	SEE TABLE	SURFACE FINISH ETAT DE SURFACE	FCI	ISO PROJECTION PROJECTION ISO	CAD SYSTEM SISTÈME CAD
QUANTITE QUANTITY	8.00	COLOUR COULEUR	SEE TABLE	TOOLING OUTILS		DIMENSIONS IN DIMENSIONS EN	SHEET FEUILLE
DO NOT SCALE DRAWING NE PAS PROPORTIONNER LES COTES	DATE DATE	NAME NOM	DESIGNATION	DATE DATE	DATE DATE	DATE DATE	DATE DATE
DRAWN BY DESINTE PAR	04/11/91	PB	6/4 WAY 28 x 08 FEMALE HOUSING WITH CAM	211 FT 0091			
CHECKED BY VERIFIE PAR							
APPROVED BY APPROBÉ PAR							
FCI NO. NUMERO FCI	FRA-0040	FCI NO. NUMERO FCI		FILE NAME NOM DE FICHER	211FT0091	SCALE ECH.	2:1