

SECTION A-A

SCALE 1:1

N°	DESCRIPTION	COLOR	MATERIAL
1	HOUSING	BLACK-BROWN BLUE- GREY NAUTRAL- GREEN- ORANGE	SEE SHEET 2/2
2	SEC. LOCK	YELLOW	PBT
3	GASKET	RED	SILICON
4	GROMMET	RED , GREEN or BLUE	SILICON
5	GROMMET STOP	BLACK	PBT
6	SLED	VIOLET or GREY	PA 6.6





SPC Statistical Process Control

	27-09-2017	D	A7	Added new pns (dark blue,red,light brown,light green,purple)	GB		GI
14-10942	28-11-2014	C	-	Deleted obsolete part numbers on the table	F.G.		M.C.
14-03142	05/03/14	B	A7	Added new pn33403921-33403922-33403923	GB	FG	MC
14-11	05/08/11	A	--	Added pn 21IPC249S8018	GB	FG	MC
38-07	02/05/07	11	C7	Added PN 21IPC249S8063, Deleted PN 21IPC249S8018 Reduced rib length	GB	FG	MC
29-2007	29-03-2007	10	--	Ass'y 21IPC249S8043, changed Hsg-mll. 11 was PA 6	EC		MC
21-06	13-03-06	09	--	Added new PN	E.Cini		M.C.
ECN 85/05	16/12/05	08		See ECN Documentation	E.C.		M.C.
ECN 17/04	28/05/04	07		See ECN Documentation	E.C.		M.C.
ECN 10/04	17/02/04	06		ADDED 3 CATALOG NUMBERS (SEE SHEET 3)	R.R.G.S.		
ECN 41/03	05/11/03	05		RELEASED FOR PRODUCTION	R.R.G.S.		
	28/10/03	04		UPDATED DRAWING	R.R.G.S.		
	01/09/03	03		MODIFIED MATERIAL FOR THE FOLLOWING P/N 21IPC249SX020 - 21IPC249SX023 - 121IPC249SX033 WAS PA6 GF IS PBT GF	R.R.G.S.		
	28/05/03	02		ADDED P/N 21IPC249SX043	R.R.G.S.		
	21/03/03	01		UPDATED DRAWING	R.R.G.S.		





ECN-NO. NUMERO - ECN	DATE DATA	DD/ MM / YY	REVISION REVISIONE	POSITION POSIZIONE	CHANGE DESCRIPTION DESCRIZIONE MODIFICA	DRAWN BY DISEGNATORE	CHK. BY CONTROLLATO	APPR. BY APPROVATO
-------------------------	--------------	-------------	-----------------------	-----------------------	--	-------------------------	------------------------	-----------------------

PRODUCT SPEC. SPEC. DI PRODOTTO	PACKAGING SPEC. SPEC. DI IMBALLAGGIO	APPLICATION SPEC. SPEC. DI APPLICAZIONE	COPYRIGHT DELPHI CORPORATION AND/OR ITS AFFILIATES. ALL RIGHTS RESERVED. REVISED THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF DELPHI CORPORATION. THE REPRODUCTION, DISTRIBUTION AND UTILIZATION OF THIS DOCUMENT OR ITS RELATED CAD DATA, AS WELL AS COMMUNICATION OF ANY CONTENT TO OTHERS, WITHOUT EXPRESS AUTHORIZATION IS PROHIBITED.					
------------------------------------	---	--	--	--	--	--	--	--


TOLERANCES TOLLERANZE	± 0.3 mm / ± 1°	MATERIAL : MATERIALE :	see table	SURFACE FINISH FINITURA SUPERFICIALE	-	DELPHI DELPHI PACKARD ELECTRICAL/ELECTRONIC ARCHITECTURE TORINO, ITALY	CAD SYSTEM pro / eng.
COUNTERPART Nr. CONTROPARTE Nr.		COLOR : COLORE :	-	TOOL NO.	-	ISO PROJECTION PROIEZIONE ISO	DWG SIZE FORMATO A3
DO NOT SCALE DRAWING DISEGNO FUORI SCALA		DATE DATA	NAME NOME	TITLE DESCRIZIONE	LOC. CODE NAZIONALITA' IT	DRAWING NUMBER NUMERO DISEGNO	SHEET FOGLIO
DRAWN BY DISEGNATORE	09/01/03 R. Rompone			24 WAYS SECTIONING ASSEMBLY FEMALE HOLDER		FSC 309602	1 of 1 di 2
CHECKED BY CONTROLLATO	09/01/03 G. Siello			ESR NO. NUMERO ESR	ITA2043	FILE NAME NOME FILE	fsc309602_conn.pf
APPROVED BY APPROVATO				CAT. NO. NUMERO CAT.	see table		SCALE SCALA 2:1

CODING TABLE
Tavola di codificaTOLERANCES ±0.2
TolleranzeFRONT VIEW
Vista frontale: FULL
Pieno

COLOR



8		7		6		5		4		3		2		1							
		COMPONENTS												DRAWING NUMBER NUMERO DISEGNO		REVISION REVISIONE		SHEET FOGLIO		APPROVAL LEVEL LIV. DI APPROVAZIONE	
														DRAWING DISEGNO							
MVL P/Ns DELPHI P/Ns		HOUSING	HOUSING MATERIAL	SEC. LOCK	GASKET	GROMMET "RED"	GROMMET "GREEN"	GROMMET "BLUE"	GROMMET STOP BLACK	GROMMET STOP 12 GREEN	SLED VIOLET "RENAULT"	SLED VIOLET "NEUTRAL" Position -A-	SLED VIOLET "NEUTRAL" Position -B-	SLED "GREY"							
2IIPC249S00I8 33504I00 RevOI		Block	PA 6	Yes	Yes	Yes			Yes			Yes									
2IIPC249S80I8 33504I03 RevOI		Grey	PA 6	Yes	Yes		Yes		Yes			Yes									
2IIPC249S003I 33503458 RevOI		Black	PA 6	Yes	Yes	Yes			Yes					Yes							
2IIPC249SI03I 33503459 RevOI		Brown	PA 6	Yes	Yes	Yes			Yes					Yes							
2IIPC249S0020 I375I295 RevOI		Black	PBT	Yes																	
2IIPC249SI020 I375I296 RevOI		Brown	PBT	Yes																	
2IIPC249S8020 I375I294 RevOI		Grey	PBT	Yes																	
2IIPC249S0023 I0776496 RevOI		Black	PBT	Yes	Yes	Yes			Yes												
2IIPC249S8023 I55355I9 RevOI		Grey	PBT	Yes	Yes	Yes			Yes												
2IIPC249S0033 I0820454 RevOI-B		Black	PBT	Yes	Yes		Yes		Yes												
2IIPC249SI033 I384I56I RevOI		Brown	PBT	Yes	Yes		Yes		Yes												
2IIPC249S6033 335003I5 RevOI		Blue	PBT	Yes	Yes		Yes		Yes												
2IIPC249S8033 I384I588 RevOI		Grey	PBT	Yes	Yes		Yes		Yes												
2IIPC249S0053 33504I15 RevOI		Black	PBT	Yes	Yes		Yes		Yes					Yes							
2IIPC249S8063 33503460 RevOI		Grey	PBT	Yes	Yes		Yes		Yes			Yes									
I 726 I2 05 I3593425 RevOI		Black	PBT	Yes	Yes		Yes			Yes											
3340392I RevOI		Natural	PBT	Yes	Yes		Yes		Yes												
33403922 RevOI		Green	PBT	Yes	Yes		Yes		Yes												
33403923 RevOI		Orange	PBT	Yes	Yes		Yes		Yes												
35I4I428		Dark blue	PBT	Yes	Yes		Yes		Yes												
35I4I595		Red	PBT	Yes	Yes		Yes		Yes												
35I4I598		Light brown	PBT	Yes	Yes		Yes		Yes												
35I4I599		Light green	PBT	Yes	Yes		Yes		Yes												
35I4I600		Purple	PBT	Yes	Yes		Yes		Yes												



I 726 I2 05
12 WAYS CLOSED VERSION
A2,A3,A4,A5,A6,A7
C2,C3,C4,C5,C6,C7

	27-09-2017	D	A7	Added new pas (dark blue,red,light brown,light green,purple)	GB		GI
14-10942	28-11-2014	C	-	Deleted obsolete part numbers on the table	F.G.		M.C.
14-03142	05/03/14	B	A7	Added new pn33403921-33403922-33403923	GB	FG	MC
14-11	05/08/11	A	--	Added pn 2IIPC249S80I8	GB	FG	MC
38-07	02/05/07	11	C7	Added PN 2IIPC249S8063, Deleted PN 2IIPC249S80I8 Reduced rib length	GB	FG	MC
29-2007	29-03-2007	10	--	Ass'y 2IIPC249S8043, changed Hsg-mtl. It was PA 6	EC		MC
21-06	13-03-06	09	--	Added new PN	I.Cini		M.C.
ECN 85/05	16/12/05	08		See ECN Documentation	E.C.		M.C.
ECN 17/04	28/05/04	07		See ECN Documentation	E.C.		M.C.
ECN 10/04	17/02/04	06		ADDED 3 CATALOG NUMBERS (SEE SHEET 3)	R.R.G.S.		
ECN 41/03	05/11/03	05		RELEASED FOR PRODUCTION	R.R.G.S.		
	28/10/03	04		UPDATED DRAWING	R.R.G.S.		
	01/09/03	03		MODIFIED MATERIAL FOR THE FOLLOWING P/N 2IIPC249S8020 - 2IIPC249S8023 - 12IIPC249S8033 HAS PAB GR 15 PAB GR	R.R.G.S.		
	28/05/03	02		ADDED P/N 2IIPC249SX043	R.R.G.S.		
	21/03/03	01		UPDATED DRAWING	R.R.G.S.		
ECN-NO. NUMERO -ECN	DATE DD/ MM / YY DATA	REVISION REVISIONE	POSITION POSIZIONE	CHANGE DESCRIPTION DESCRIZIONE MODIFICA	DRAWN BY DISEGNATORE	CHK. BY CONTROLLATO	APPR. BY APPROVATO
PRODUCT SPEC. SPEC. DI PRODOTTO	PACKAGING SPEC. SPEC. DI IMBALLAGGIO	APPLICATION SPEC. SPEC. DI APPLICAZIONE	COPYRIGHT DELPHI CORPORATION AND/OR ITS AFFILIATES. ALL RIGHTS RESERVED. REVISED THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF DELPHI CORPORATION. THE REPRODUCTION, DISTRIBUTION AND UTILIZATION OF THIS DOCUMENT OR ITS RELATED CAD DATA, AS WELL AS COMMUNICATION OF ANY CONTENT TO OTHERS, WITHOUT EXPRESS AUTHORIZATION IS PROHIBITED. QUESTO DISEGNO E' PROPRIETA' DI DELPHI CORPORATION E CONTIENE INFORMAZIONI CONFIDENZIALI. LA RIPRODUZIONE, DISTRIBUZIONE E UTILIZZAZIONE DI QUESTO DOCUMENTO O DELLE SUE RELATIVE MATEMATICHE CAD, NONCHE LA COMUNICAZIONE DI QUALSIASI CONTENUTO AD ALTRI, SENZA ESPLICITA AUTORIZZAZIONE, E' PROIBITA.				
TOLERANCES TOLLERANZE COUNTERPART Nr. CONTROPARTE Nr.	MATERIAL : MATERIALE : COLOUR : COLORE : TOOL NO.		SURFACE FINISH FINITURA SUPERFICIALE -		DELPHI DELPHI PACKARD ELECTRICAL/ELECTRONIC ARCHITECTURE TORINO, ITALY C ISO PROJECTION PROIEZIONE ISO DIMENSION IN MILLIMETERS DIMENSIONI IN MILLIMETRI DWG SIZE FORMATO A3 SHEET FOGLIO 2 of 1 di 2		
DO NOT SCALE DRAWING DISEGNO FUORI SCALA		LOC. CODE NAZIONALITA'		IT			
DRAWN BY DISEGNATORE CHECKED BY CONTROLLATO APPROVED BY APPROVATO		DATE DATA NAME NOME		TITLE DESCRIZIONE 24 WAYS SECTIONING ASSEMBLY FEMALE HOLDER		DRAWING NUMBER NUMERO DISEGNO FSC 309602	
		ESR NO. NUMERO ESR		CAT. NO. NUMERO CAT.		FILE NAME NOME FILE fsc309602.conn.pf	
				SCALE SCALA		2:1	