©THIS DRAWING IS THE EXCLUSIVE PROPERTY OF MARQUARDT GMBH. WITHOUT THEIR CONSENT IT MAY NOT BE REPRODUCED OR GIVEN TO THIRD PARTIES.

CONFIDENTIAL

VERTRAULICH

1	2	3	4
Empfohlener Ausschnitt fuer Rastbefestigung (Grat gegenueber Bestueckungsseite) recommended cut-out for snap-in fixing (edge opposite to snap-in direction)	Wanddicke wall thickness	Ausschnittlaenge length of cut-out	Ausschnittbreite width of cut-out
	0.75 to / bis 1.25	19.2 $_{-0.1}$	12.9 $^{+0.1}$
	1.25 to / bis 2	19.4 $_{-0.1}$	12.9 $^{+0.1}$





Achtung! Attention!
"o" -Stellung = "EIN"
"o" -position = "ON"





Aufschrift
Marking

194..
6(4)/250 ~ 5E4

Herstellort/ -jahr/-woche nach DIN EN 60062
code of manufacture: place/year/week acc. to DIN EN 60062

Auf Verpackung/ on box: 4314-430-0200-A

Ausschalter 1-polig
Fuer Geraete der Klasse II geeignet

SPST
suitable for appliances of class II

fuer Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.			Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS				
fuer Winkel FOR ANGLE ± 2°			PROJEKTION	Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES	Laenge LENGTH	Radien RADII	
				0-6	± 0.15	± 0.2	
				>6-15	± 0.2	± 0.3	
				>15-30	± 0.25	± 0.5	
				>30-70	±	± 10%	
				>70-120	±		
				>120-200	±		

Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY	Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY
b	58030	09.05.08 MUT			
a	53490	25.07.07 MUT			
	49557	14.06.07 MUT			

Pause COPY

Blatt SHEET 01

Original Din A4

Massstab SCALE 1:1

0 10 20 30mm

CAD: NX V4.0

gez./DRAWN BY 23.02.07 MUT
gepr./CHECKED BY

Ersatz fuer/REPLACEMENT OF V06025123

TYP	Zeichn./DRAWING NO.	Index
K	19411103	b

GERAETESCHALTER

appliance switch

MARQUARDT

©Alle Rechte bei Marquardt GmbH, auch fuer den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfuegungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.