

DRW. NO.
A114104-001

Sheet. No.
/

1

2

3

4

5

6

7

8

A

B

C

D

E

F

Pin No, 19

5.00

Pin No, 1

Ø3.00

Vacuum Area

4.00

0.40

(2.40)

4.90 max.

Note 4.

0.80 min.

Note 4.

3.30 max.

Note 4.

0.20 ±0.10

0.26 ±0.10

0.50 ±0.15

0.54 ±0.10

0.78 ±0.15

DETAIL B (S=20/1)

Pin No, 19

7.65 ±0.10

7.10 ±0.10

Pin No, 1

④

③

⑤

①

②

Pin No, 18

Pin No, 2

3.27 max.

Note 4.

2.85 ±0.15

(6.00)

5.80 ±0.15

1.20 ±0.10

2.90 ±0.10

0.65 ±0.15

Lot No.

19- 0.15 ±0.05

⊕ 0.1 A

0.40 (Pitch)

A

7.20

0.40 (Pitch)

19- 0.23 ±0.03

⊕ 0.10 D

7.20

コネクタ Connector

2- 3.00

2- 0.55 (スルーホール)

2- 1.25

1.00

4.60

6.75

D

基板端面 Edge of PCB

推奨基板寸法 (一般公差±0.05)
Recommended P.C.B. layout
(general tolerances ±0.05)

記事 Note

1. 性能は性能仕様書 (F113620-001) による。
また、梱包は梱包仕様書 (R114104-001) による。
Performance shall be referred to F113620-001.
Standard packaging method R114104-001.

2. 端子、及び固定金具の相互のばらつきは0.1以内とする。
Coplanarity between terminal and Reinforcement terminal should be 0.1max.

3. 本製品開口部寸法は、High-Definition Multimedia Interface Specification Version 1.4b による。
This product mating dimension consists of HDMI specification Version 1.4b.

4. ハッチング部は、コネクタ嵌合時にばね部が突出する範囲を示す。
A spring part is protrude in a hatching part at the time of connector insertion.

5. 名称構成
Composition of product name

ロットNo. 詳細
Detail of Lot No.
* * * *

製造日 1~31
day 1~31

製造月 1~9 10月:X 11月:Y 12月:Z
Month 1~9 Oct.:X Nov.:Y Dec.:Z

製造年 西暦下一桁
Year Last 1-Digit A.C.

5	耐熱テープ Heatproof Tape	1	PI Polyimide	
4	シェル Shell	1	ステンレス Stainless steel	Ni-Sn
3	コンタクトB Contact B	10	銅合金 Copper alloy	Ni-Au
2	コンタクトA Contact A	9	銅合金 Copper alloy	Ni-Au
1	インシュレータ Insulator	1	PA9T(GF)	黒 Black
部品番号 ITEM No.	部品名 DESCRIPTION	個数 QNT.	材質 MATERIAL	記事 CONTENT

指定外公差 ±0.3
Tolerances ±0.3 unless otherwise specified.
() 寸法は参考値 () Reference value.

尺度
SCALE

5/1

承認
APP.

承認
APP.

検図
CHK.

製図
DRW.

設計
DSGN.

単位
DIMENSION

mm

承認
APP.

承認
APP.

検図
CHK.

製図
DRW.

設計
DSGN.

三角図法
3RD. ANGLE PROJECTION

大家

金子

高平

下山

下山

山一電機株式会社
YAMAICHI ELECTRONICS Co.,Ltd.

分類 (CLASS)

名称 (TITLE)
PKS019-4010-0

図番 (DRW. NO.)
A114104-001

Sheet No.
/

REV.
A

A3-A1-SW006