








NOTA	SPECIFICATIONS
1	CONNECTEUR DOIT ETRE CONFORME AU CDC :96 238 404 99 FEMALE CONNECTOR ACCORDING TO SPECIFICATION PSA :96 238 404 99
2	CONNECTEUR SUIVANT: FEMALE CONNECTOR ACCORDING TO -CLASSE DE TEMPERATURE T3 SELON B217050 REV A TEMPERATURE CLASS T3 ACCORDING TO B217050 REV A -CLASSE DE VIBRATION MOTEUR SELON B217050 REV A ENGINE VIBRATOR CLASS ACCORDING TO B217050 REV A -CLASSE ETANCHEITE 2 SELON B217050 REV A SEALING CLASS 2 ACCORDING TO B217050 REV A
3	PRECONISATION D'UTILISATION /USER'S MANUAL REF DELPHI: PU 021/DELPHI'S REFERENCE: PU 027
4	ALVEOLE SUIVANT STE: 96 288 230 99 CAVITY ACCORDING TO: STE: 96 288 230 99
5	CONNECTEUR ET POSITION ALVEOLE CONFORMES AU PLAN D'INTERFACE 211FT0523 ET STE 96 339 622 99 FEMALE CONNECTOR AND CAVITY'S POSITION ACCORDING TO: DRAWING INTERFACE 211FT0523 ET STE 96 339 622 99
6	CONDUCTEUR SUIVANT STE :96 418 794 99 WIRE ACCORDING TO: STE :96 418 794 99
7	CONDITIONNEMENT SUIVANT NORME: E73 03 150G PACKAGING ACCORDING TO STANDARD: E73 03 150G
8	DIAMETRE DE L'ISOLANT DES FILS WIRE INSULATION DIAMETER :MINI=1.40 :MAXI=2.80
9	MASSE DU PRODUIT LIVRABLE :7g DELIVERY CONNECTOR WEIGHT : 7g
10	CHARNIERE DE PLAQUETTE ARRIERE ABSENTE OU CASSEE ADMISE NO REAR GRID HINGE OR REAR GRID HINGE BROKEN ALLOWED
11	DEFAUTS D'ASPECT SUR ZONES NON FONCTIONNELLES ADMIS VISUAL DEFECTS ON NO FUNCTIONNAL AREAS ALLOWED



PORTE-CLIPS <i>FEMALE HOUSING</i>	211 I 0058	PBT NON CHARGE <i>PBT: 0% GF</i>	NOIR <i>BLACK</i>
GRILLE <i>TPA</i>	211 M 0 101	PBT: 15% FV <i>PBT: 15% GF</i>	NOIR <i>BLACK</i>
	211 M 1 101		MARRON <i>BROWN</i>
	211 M 2 101		ROUGE <i>RED</i>
	211 M 4 101		JAUNE <i>YELLOW</i>
	211 M 5 101		VERT <i>GREEN</i>
	211 M 6 101		BLEU <i>BLUE</i>
	211 M 8 101		GRIS <i>GREY</i>
	211 M 9 101		BLANC <i>WHITE</i>
GROMMET <i>MAT SEAL</i>	211 M 109	SILICONE 30 SHORE A AUTOLUBRIFIE	VERT <i>GREEN</i>
JOINT INTERFACIAL <i>INTERFACIAL SEAL</i>	211 M 096	SILICONE 50 SHORE A AUTOLUBRIFIE	VERT <i>GREEN</i>
DESIGNATION <i>DESCRIPTION</i>	REF. COMPOSANT <i>COMPONENT'S REFERENCE</i>	MATIERE <i>MATERIAL</i>	COULEUR <i>COLOR</i>



ECHELLE: 1:1
SCALE 1:1
CODAGE NOIR REPRESENTE
BLACK CODING DRAW

[illegible]