




NOTE 1 :

- The connector is designed for the male contacts: *Sicma 2/3 1.5 x 0.8 mm.*

NOTE 2 :


Sicma 2 2.8 x 0.8 mm.

- The configuration 2.3.4.5.6 of this connector can be supplied with different grommet shapes. (View "X" shows the alternative shape).
- Same dimensions valid for all version.
- Completed by the contacts it can be mated with the relative female holder 34 ways : *DTBFHPE34BXXXXX*
- For use and mating operation : see spec. *IPS 160*

RELEASED FOR PRODUCTION

14-07742		30/10/14		A	-	DELPHI P/N ADDED				S.N	F.G	M.C					
ECN-NO. NUMERO -ECN		DATE DD/ MM / YY DATA		REVISION REVISIONE	POSITION POSIZIONE	CHANGE DESCRIPTION DESCRIZIONE MODIFICA				DRAWN BY DISEGNATORE	CHK. BY CONTROLLATO	APPR. BY APPROVATO					
PRODUCT SPEC. SPEC. DI PRODOTTO		PACKAGING SPEC. SPEC. DI IMBALLAGGIO		APPLICATION SPEC. SPEC. DI APPLICAZIONE		COPYRIGHT DELPHI CORPORATION AND/OR ITS AFFILIATES. ALL RIGHTS RESERVED. REVISED THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF DELPHI CORPORATION. THE REPRODUCTION, DISTRIBUTION AND UTILIZATION OF THIS DOCUMENT OR ITS RELATED CAD MATH DATA, AS WELL AS COMMUNICATION OF ANY CONTENT TO OTHERS, WITHOUT EXPRESS AUTHORIZATION IS PROHIBITED. QUESTO DISEGNO E' PROPRIETA' DI DELPHI CORPORATION E CONTIENE INFORMAZIONI CONFIDENZIALI. LA RIPRODUZIONE, DISTRIBUZIONE E UTILIZZAZIONE DI QUESTO DOCUMENTO O DELLE SUE RELATIVE MATEMATICHE CAD, NONCHE LA COMUNICAZIONE DI QUALSIASI CONTENUTO AD ALTRI, SENZA ESPlicita AUTORIZZAZIONE, E' PROIBITA											
TOLERANCES TOLLERANZE		MATERIAL : MATERIALE :		SURFACE FINISH FINITURA SUPERFICIALE		DELPHI DELPHI PACKARD ELECTRICAL/ELECTRONIC ARCHITECTURE TORINO, ITALY				CAD SYSTEM pro / eng.							
COUNTERPART Nr. CONTROPARTE Nr.		COLOUR : COLORE :		TOOL NO.		LOC. CODE NAZIONALITA' IT		C		ISO PROJECTION PROIEZIONE ISO		DIMENSION IN MILLIMETERS DIMENSIONI IN MILLIMETRI		DWG SIZE FORMATO A4			
DO NOT SCALE DRAWING DISEGNO FUORI SCALA		DATE DATA		NAME NOME		TITLE DESCRIZIONE				DRAWING NUMBER NUMERO DISEGNO				SHEET FOGLIO			
DRAWN BY DISEGNATORE		10/11/03				DOOR TO BODY -- WAYS ASSY MALE HOLDER				FSA309025				1 of 1 di 3			
CHECKED BY CONTROLLATO						ESR NO. NUMERO ESR				CAT. NO. NUMERO CAT.		See sheet 2 of 3 and 3 of 3		FILE NAME NOME FILE		SCALE SCALA	
APPROVED BY APPROVATO																	

9+2 WAYS



DELPHI P/N

10776508


MVL P/N

DTBMHPE34BK092A

OPEN CAVITIES

1-2-4-5-6-7-8-9-13-14-21

17+2 WAYS



DELPHI P/N

10776507


MVL P/N

DTBMHPE34BK172A

OPEN CAVITIES

1-2-4-5-6-7-8-9-12-13-14-15
20-21-22-28-29-33-34

22+2 WAYS



DELPHI P/N

13593616


MVL P/N

DTBMHPE34BK222A

OPEN CAVITIES

1-2-3-4-5-6-7-8-9-12-13-14-15-20
21-22-23-27-28-29-30-32-33-34

34 WAYS



DELPHI P/N

15368860

MVL P/N

DTBMHPE34BK

OPEN CAVITIES

ALL

NOTE 3 :

The above products are different because of the different grommets stop (See table below)

A DTBMHPE11GRCD

B DTBMHPE19GYCD


C DTBMHPE24BLCD

D DTBMHPE34BKCD

RELEASED FOR
PRODUCTION


14-07742		30/10/14		A		-		DELPHI P/N ADDED			S.N F.G M.C						
ECN-NO. NUMERO -ECN		DATE DD/ MM / YY DATA		REVISION REVISIONE		POSITION POSIZIONE		CHANGE DESCRIPTION DESCRIZIONE MODIFICA			DRAWN BY DISEGNATORE		CHK. BY CONTROLLATO		APPR. BY APPROVATO		
PRODUCT SPEC. SPEC. DI PRODOTTO		PACKAGING SPEC. SPEC. DI IMBALLAGGIO		APPLICATION SPEC. SPEC. DI APPLICAZIONE		COPYRIGHT DELPHI CORPORATION AND/OR ITS AFFILIATES. ALL RIGHTS RESERVED. REVISED THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF DELPHI CORPORATION. THE REPRODUCTION, DISTRIBUTION AND UTILIZATION OF THIS DOCUMENT OR ITS RELATED CAD MATH DOCUMENTO O DELLE SUE RELATIVE MATEMATICHE CAD, NONCHE LA COMUNICAZIONE DI QUALSIASI CONTENUTO AD ALTRI, SENZA ESPLICITA AUTORIZZAZIONE, E PROIBITA											
TOLERANCES TOLLERANZE		MATERIAL : MATERIALE :		COLOUR : COLORE :		TOOL NO.		LOC. CODE NAZIONALITA'		IT		SURFACE FINISH FINITURA SUPERFICIALE		DELPHI DELPHI PACKARD ELECTRICAL/ELECTRONIC ARCHITECTURE TORINO, ITALY		CAD SYSTEM pro / eng.	
DO NOT SCALE DRAWING DISEGNO FUORI SCALA		DATE DATA		NAME NOME		TITLE DESCRIZIONE		DRAWING NUMBER NUMERO DISEGNO		FSA309025		DIMENSION IN MILLIMETERS DIMENSIONI IN MILLIMETRI		DWG SIZE FORMATO		A4	
DRAWN BY DISEGNATORE		10/11/03										ISO PROJECTION PROIEZIONE ISO		SHEET FOGLIO		2	
CHECKED BY CONTROLLATO														of 1 di		3	
APPROVED BY APPROVATO														SCALE SCALA		---	
				ESR NO. NUMERO ESR		-		CAT. NO. NUMERO CAT.		See table		FILE NAME NOME FILE		-		---	

10+4 WAYS




DELPHI P/N	13541041
MVL P/N	DTBMHPE34BK104A
OPEN CAVITIES	3-4-5-8-9-10-17-18-25 26-27-30-31-32

18+4 WAYS



DELPHI P/N	13541040
MVL P/N	DTBMHPE34BK184A
OPEN CAVITIES	1-2-3-4-5-8-9-10-11-16-17-18-19 24-25-26-27-30-31-32-33-34

34 WAYS
UNSEALED

DELPHI P/N	13830915
MVL P/N	DTBMHPE34BKUS
OPEN CAVITIES	ALL UNSEALED VERSION

NOTE 4:

- The above products are different because of the different grommets stop (See table below)

E	211PLPE1040RCDB
F	211PLPE184BNCDB
G	WITHOUT

RELEASED FOR
PRODUCTION

14-07742		30/10/14		A		-		DELPHI P/N ADDED			S.N F.G M.C		
ECN-NO. NUMERO -ECN		DATE DD/ MM / YY DATA		REVISION REVISIONE		POSITION POSIZIONE		CHANGE DESCRIPTION DESCRIZIONE MODIFICA			DRAWN BY DISEGNATORE		
PRODUCT SPEC. SPEC. DI PRODOTTO		PACKAGING SPEC. SPEC. DI IMBALLAGGIO		APPLICATION SPEC. SPEC. DI APPLICAZIONE		COPYRIGHT THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF DELPHI CORPORATION. THE REPRODUCTION, DISTRIBUTION AND UTILIZATION OF THIS DOCUMENT OR ITS RELATED CAD MATH DATA, AS WELL AS COMMUNICATION OF ANY CONTENT TO OTHERS, WITHOUT EXPRESS AUTHORIZATION IS PROHIBITED.			DELPHI CORPORATION AND/OR ITS AFFILIATES. ALL RIGHTS RESERVED. REVISED QUESTO DISEGNO E' PROPRIETA' DI DELPHI CORPORATION E CONTIENE INFORMAZIONI CONFIDENZIALI. LA RIPRODUZIONE, DISTRIBUZIONE E UTILIZZAZIONE DI QUESTO DOCUMENTO O DELLE SUE RELATIVE MATEMATICHE CAD, NONCHE LA COMUNICAZIONE DI QUALSIASI CONTENUTO AD ALTRI, SENZA ESPLICITA AUTORIZZAZIONE, E' PROIBITA			DRAWN BY DISEGNATORE	
TOLERANCES TOLLERANZE		MATERIAL : MATERIALE :		SURFACE FINISH FINITURA SUPERFICIALE		DELPHI DELPHI PACKARD ELECTRICAL/ELECTRONIC ARCHITECTURE TORINO, ITALY			CAD SYSTEM pro / eng.				
COUNTERPART Nr. CONTROPARTE Nr.		COLOUR : COLORE :		TOOL NO.		LOC. CODE NAZIONALITA' IT			ISO PROJECTION PROIEZIONE ISO				
DO NOT SCALE DRAWING DISEGNO FUORI SCALA		DATE DATA		NAME NOME		TITLE DESCRIZIONE			DRAWING NUMBER NUMERO DISEGNO				
DRAWN BY DISEGNATORE		10/11/03				DOOR TO BODY -- WAYS ASSY MALE HOLDER			FSA 309025				
CHECKED BY CONTROLLATO						ESR NO. NUMERO ESR			CAT. NO. NUMERO CAT.				
APPROVED BY APPROVATO						EU -			See table				
						FILE NAME NOME FILE			SCALE SCALA				