






STRICTLY
CONFIDENTIAL



CAVITY SUITABLE FOR TERMINAL SICMA - 1.5mm
(CAVITA' ADATTE PER TERMINALI SICMA - 1.5mm)

SICMA-2
P/N 21ICC2S1120 FOR SECTION WIRE 0.5 - 0.75mm²
(PER SEZ. CAVO 0.5 - 0.75mm²)

P/N 21ICC2S2120 FOR SECTION WIRE 1.0 - 1.5mm²
(PER SEZ. CAVO 1.0 - 1.5mm²)





SICMA-3
P/N 21ICC2S1150/60 FOR SECTION WIRE 0.5 - 0.75mm²
(PER SEZ. CAVO 0.5 - 0.75mm²)

P/N 21ICC2S2150/60 FOR SECTION WIRE 1.0 - 1.5mm²
(PER SEZ. CAVO 1.0 - 1.5mm²)

SICMA-3 PLUS
P/N 21ICC2S1150P/60P FOR SECTION WIRE 0.5 - 0.75mm²
(PER SEZ. CAVO 0.5 - 0.75mm²)

P/N 21ICC2S2150P/60P FOR SECTION WIRE 1.0 - 1.5mm²
(PER SEZ. CAVO 1.0 - 1.5mm²)

5	PREMI GROMMET	PBT-BLACK	5	PREMI GROMMET	PBT-BLACK	5	PREMI GROMMET	PBT-BLACK	5	PREMI GROMMET	PBT-BLACK
4	GROMMET	RES. SILICONICA NATURAL	4	GROMMET	RES. SILICONICA NATURAL	4	GROMMET	RES. SILICONICA NATURAL	4	GROMMET	RES. SILICONICA NATURAL
3	PERIMETRALE GASKET	RES. SILICONICA NATURAL	3	PERIMETRALE GASKET	RES. SILICONICA NATURAL	3	PERIMETRALE GASKET	RES. SILICONICA NATURAL	3	PERIMETRALE GASKET	RES. SILICONICA NATURAL
2	SECONDARY LOCK	PBT-RED	2	SECONDARY LOCK	PBT-RED	2	SECONDARY LOCK	PBT-RED	2	SECONDARY LOCK	PBT-RED
1	CONNETTORE PORTA FEMMINE	PBT-BLACK	1	CONNETTORE PORTA FEMMINE	PBT-NATURAL	1	CONNETTORE PORTA FEMMINE	PBT-BLUE	1	CONNETTORE PORTA FEMMINE	PBT-BROWN
POS.	DENOMINAZIONE	MATERIAL/COLOUR	POS.	DENOMINAZIONE	MATERIAL/COLOUR	POS.	DENOMINAZIONE	MATERIAL/COLOUR	POS.	DENOMINAZIONE	MATERIAL/COLOUR



DTB50GMFH (BLACK)

DTB50GMFH-01 (NATURAL)

DTB50GMFH-02 (BLUE similar RAL 5012)

DTB50GMFH-03 (BROWN similar RAL 8011)

- KEYS TABLE - (CATALOG Nbr.-KEY- COLOUR)

24-09	07/07/2009	04	G10	Added cavity number in view No mold revision necessary	FB	PD
65/07	18/09/07	03		Updated perimetral gasket material and title box	FP	TC
36/05	29/06/05	02		Updated drawing and added notes	FP	TC
-	9.12.'04	01		Changed format. Added P/Nbrs ...-01; ...-02; ...-03	E.Cini	M.C.
ECN-NO. NUMERO -ECN	DATE DATA	DD / MM / YY	REVISION REVISIONE	POSITION POSIZIONE	CHANGE DESCRIPTION DESCRIZIONE MODIFICA	DRAWN BY DISEGNATORE
PRODUCT SPEC. SPEC. DI PRODOTTO	PACKAGING SPEC. SPEC. DI IMBALLAGGIO	APPLICATION SPEC. SPEC. DI APPLICAZIONE	THIS DRAWING AND ALL OTHER INFORMATION CONTAINED THEREIN IS PROPRIETARY AND THE PROPERTY OF FCI. This drawing may not be copied, reproduced or disclosed to any third party without the expressed written permission of FCI. QUESTO DISEGNO ED OGNI ALTRA INFORMAZIONE IN ESSO CONTENUTA SONO ESCLUSIVI E DI PROPRIETA' DELLA FCI. Questo disegno non puo' essere copiato, riprodotto o divulgato a terzi senza l'espresso consenso scritto della FCI. © FCI April 1999			
TOLERANCES TOLLERANZE	±0.3mm / ±1.0°	MATERIAL : MATERIALE :	SURFACE FINISH FINITURA SUPERFICIALE			
COUNTERPART N°. CONTROPARTE N°.	DTB50GMFH-(XX)	COLOUR : COLORE :	SEE TABLE			
DO NOT SCALE DRAWING DISEGNO FUORI SCALA	DATE DATA	NAME NOME	TITLE DESCRIZIONE	LOC. CODE NAZIONALITA' IT		
DRAWN BY DISEGNATORE	09.12.04	E.CINI	CONN. PORTAFEMMINE PASSAPARETE 50 VIE SEALED	DRAWING NUMBER NUMERO DISEGNO		
CHECKED BY CONTROLLATO				FSD 307717		
APPROVED BY APPROVATO	09.12.04	M.COLOMBO	ESR NO NUMERO ESR	EU-050033		FILE NAME NOME FILE
			ESR NO NUMERO ESR	EU-050033		See table
			FILE NAME NOME FILE	fsd307717-1.1-03		
			SCALE SCALA	2:1		

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Aptiv:](#)

[DTB50GMFH-B](#)