


SDL-II コネクタ




SDL-IIコネクタとは、
SDLコネクタの自動化に適したタイプでMターミナルタブ幅
0.070インチの小型多極非防水コネクタです。

【特 徴】

□ターミナルの自動挿入を考慮し、ヒンジ式リヤホルダから独立したリヤホルダとしました。

構造と名称



仕様

材質	ハウジング	PBT
	Mターミナル	黄銅(Snメッキ)
	Fターミナル	銅合金(Snメッキ)
※許容電流(参考値)		9A
低電圧低電流抵抗		3mΩ以下(初期値)
絶縁抵抗		DC500V 100MΩ以上
耐電圧		AC1000V(1分間)

※許容電流:使用極数・電線サイズ・通電時間及び使用温度等により数値は異なります。


部品品番一覧

部品名称	M	F
ターミナル	7114-1470	7116-1486-02
	7114-1470-08	7116-1486-08
	7114-1475	7116-1487-02
	7114-1475-08	7116-1487-08

部品名称	極数	M		F	
		ハウジング	リヤホルダ	ハウジング	リヤホルダ
ハウジング	2	7182-4020	7157-4580-80	7183-4020	7157-4580-80
	3	7182-4030	7157-4581-90	7183-4030	7157-4581-90
	4	7182-4040	7157-4582-10	7183-4040	7157-4582-10
	6	7182-4060	7157-4583-70	7183-4060	7157-4584-80
	8	7182-4080	7157-4585-50	7183-4080	7157-4586-90
	10	7182-4000	7157-4587-60	7183-4000	7157-4588-10
	14	7182-4041	7157-4589-20	7183-4041	7157-4590-30
	18	7182-4081	7157-4591-60	7183-4081	7157-4592-10
	20	7182-4001	7157-4593-70	7183-4001	7157-4594-80
	22	7182-4021	7157-4595-20	7183-4021	7157-4596-30
	22	7182-4022	7157-4595-20	7183-4022	7157-4596-30

ターミナル

単位:mm



仕様













部品名称	品 番	材 質	表面処理	板厚(mm)
Mターミナル	7114-1470	黄 銅	Snメッキ	0.3
	7114-1470-08		Auメッキ	
	7114-1475		Snメッキ	
	7114-1475-08		Auメッキ	
Fターミナル	7116-1486-02	銅合金	Snメッキ	0.25
	7116-1486-08		Auメッキ	
	7116-1487-02		Snメッキ	
	7116-1487-08		Auメッキ	

●適用電線一覧











部品名称	適用電線サイズ(mm ²)	電線品種	端子品番
Mターミナル	0.3	CAVS, AVS	7114-1470 7114-1470-08
	0.5		
	0.85		
	1.25	CAVS, AVS	7114-1475 7114-1475-08
	2f	AVSS	
Fターミナル	0.3	CAVS, AVS	7116-1486-02 7116-1486-08
	0.5		
	0.85		
	1.25	CAVS, AVS	7116-1487-02 7116-1487-08
	2f	AVSS	

ハウジング 材質:PBT

単位:mm

極数	Mハウジング	Fハウジング
2	 7182-4020(7157-4580-80)	 7183-4020(7157-4580-80)
3	 7182-4030(7157-4581-90)	 7183-4030(7157-4581-90)
4	 7182-4040(7157-4582-10)	 7183-4040(7157-4582-10)
6	 7182-4060(7157-4583-70)	 7183-4060(7157-4584-80)
8	 7182-4080(7157-4585-50)	 7183-4080(7157-4586-90)
10	 7182-4000(7157-4587-60)	 7183-4000(7157-4588-30)

()は、リヤホルダ品番

極数	Mハウジング	Fハウジング
14	 7182-4041 (7157-4589-20)	 7183-4041 (7157-4590-30)
18	 7182-4081 (7157-4591-60)	 7183-4081 (7157-4592-10)
20	 7182-4001 (7157-4593-70)	 7183-4001 (7157-4594-80)
22	 7182-4021 (7157-4595-20)	 7183-4021 (7157-4596-30)
22	 7182-4022 (7157-4595-20)	 7183-4022 (7157-4596-30)

()は、リヤホルダ品番

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

Yazaki:

[7157458190](#) [7157458480](#) [7157458690](#) [7157458920](#) [7157459030](#) [7182402230](#)