








NOTA	SPECIFICATIONS
1	CONNECTEUR T III B2 B2I 7050 <i>MALE CONNECTOR T III B2 B2I 7050</i>
2	ALVEOLE SUIVANT STE 96 288 230 99 <i>CAVITY IN ACCORDANCE STE 96 339 230 99</i>
3	POSITION ALVEOLE SUIVANT STE 96 339 622 99 <i>CAVITY'S POSITION IN ACCORDANCE WITH STE 96 339 622 99</i>
4	ACCROCHAGE SELON STE N° 96 153 261 99 <i>HANGING IN ACCORDANCE WITH STE 96 153 261 99</i>
5	CONDITIONNEMENT SUIVANT NORME E 7703 150G <i>PACKAGING IN ACCORDANCE WITH E 7703 150G</i>
6	MASSE DU PRODUIT = 15 g (ISOLANT + GRILLE + GROMMET) <i>WEIGHT OF PRODUCT = 15 g (HOUSING + TPA + MATE SEAL)</i>
7	CHARNIERE DE PLAQUETTE ARRIERE ABSENTE OU CASSEE ADMISE <i>NO REAR GRID OR REAR GRID HINGE BROKEN ALLOWED</i>
8	PARTICULES DE SILICONE DANS LE GROMMET, BOUCHANT PARTIELLEMENT UN ORIFICE, ADMISES <i>SILICONE PARTICLES IN MATE SEAL, BLOCKING PARTIALLY AN ORIFICE, ADMITTED</i>

Ø DE L'ISOLANT DES FILS	MINI	1.40
WIRE INSULATION Ø	MAXI	2.80

BOUCHON <i>PLUG</i>	210 A 01 5 019	PBT NON CHARGE <i>PBT 0%</i>	VERT <i>GREEN</i>
PORTE- LANGUETTES <i>MALE HOUSING</i>	211 I I 035	PBT NON CHARGE <i>PBT 0%</i>	MARRON <i>BROWN</i>
	211 I I 5 035		VERT <i>GREEN</i>
	211 I I 4 035		JAUNE <i>YELLOW</i>
	211 I I 8 035		GRIS <i>GREY</i>
	211 I I 6 035		BLEU <i>BLUE</i>
	211 I I 0 035		NOIR <i>BLACK</i>
GRILLE <i>TPA</i>	211 M 4 033	PBT 15% FV	JAUNE <i>YELLOW</i>
GROMMET <i>MATE SEAL</i>	211 M 109	SILICONE AUTOLUBRIFIE	VERT <i>GREEN</i>
DESIGNATION	REF. MVL	MATIERE <i>MATERIAL</i>	COULEUR <i>COLOUR</i>

						VUE F F VIEW ±0.1	
NOIR BLACK	BLEU BLUE	GRIS GREY	JAUNE YELLOW	VERT GREEN	MARRON BROWN	COULEUR COLOUR	
211 PL 03 2 S 0 049	211 PL 03 2 S 6 049	211 PL 03 2 S 8 049	211 PL 03 2 S 4 049	211 PL 03 2 S 5 049	211 PL 03 2 S 1 049	REF.	MVL
A	A	A	A	A	A	IND.	
10788983	33500321	10863645	10864080	13548595	33500320	REF.	DELPHI
01	01	01	01	01	01	IND.	

[illegible]

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Aptiv:](#)

[211PL032S5049](#)