


Miniature Cylindrical MIL-C-26482, Series 2 MS3472

wall mounting receptacle with wide flange

Receptacle Shell, Wall Mount with Wide Flange,
Bayonet Coupling

Military No. MS3472
Amphenol/Matrix No. MB11



To complete order number see how to order, page 14.

Shell Size	A Max.	B ±.005	C Dia. ±.003	D Dia. Max.	E	F ±.016	H Thread Class 2A
8	1.065	.734	.471	.305	.493/.462	.062	.5000-20 UNF
10	1.141	.812	.588	.405	.493/.462	.062	.6250-24 UNEF
12	1.266	.938	.748	.531	.493/.462	.062	.7500-20 UNEF
14	1.360	1.031	.873	.665	.493/.462	.062	.8750-20 UNEF
16	1.453	1.125	.998	.790	.493/.462	.062	1.0000-20 UNEF
18	1.532	1.203	1.123	.869	.493/.462	.062	1.0625-18 UNEF
20	1.688	1.297	1.248	.994	.587/.556	.094	1.1875-18 UNEF
22	1.766	1.375	1.373	1.119	.587/.556	.094	1.3125-18 UNEF
24	1.891	1.500	1.498	1.244	.620/.589	.094	1.4375-18 UNEF

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

Amphenol:

[MS3472L10-6P](#) [MS3472L10-6S](#) [MS3472L12-10P](#) [MS3472L12-8S](#) [MS3472L14-12S](#) [MS3472L14-18S](#) [MS3472L14-19S](#) [MS3472L14-4P](#) [MS3472L16-26P](#) [MS3472L16-26PW](#) [MS3472L16-26S](#) [MS3472L16-8P](#) [MS3472L20-41P](#) [MS3472W10-6P](#) [MS3472W10-6S](#) [MS3472W14-15P](#) [MS3472W14-19P](#) [MS3472W14-19S](#) [MS3472W14-19SW](#) [MS3472W14-4P](#) [MS3472W14-5P](#) [MS3472W16-26P](#) [MS3472W20-16S](#) [MS3472W20-41P](#) [MS3472W22-21S](#) [MS3472W22-41P](#) [MS3472W22-41PW](#) [MS3472W22-41S](#) [MS3472W22-41SW](#) [MS3472W22-55P](#) [MS3472W22-55S](#) [MS3472W22-95S](#) [MS3472W24-61S](#) [MS3472W24-61SW](#) [MS3472W8-33P](#) [MS3472W12-10P](#) [MS3472W16-26S](#) [MS3472L12-3PY](#) [MS3472W12-8P](#) [MS3472W12-8S](#) [MS3472W10-6P-LC](#) [MS3472W12-10S](#) [MS3472W14-12S](#) [MS3472W14-19PW](#) [MS3472W14-5S](#) [MS3472W20-39S](#) [MS3472W20-41S](#) [MS3472L22-55P](#) [MS3472L22-55S](#) [MS3472W22-32S](#) [MS3472W16-8S](#) [MS3472L12-10PW](#) [MS3472L14-18PW](#) [MS3472L14-18PX](#) [MS3472L14-18PY](#) [MS3472L22-55SX](#) [MS3472L20-16P](#) [MS3472W20-16P](#) [MS3472W18-11S](#) [MS3472L16-8S](#) [MS3472L18-32S](#) [MS3472W8-98S](#) [MS3472L14-5S](#) [MS3472W14-15PZ](#) [MS3472W16-26PW](#) [MS3472L14-19P](#) [MS3472W24-61PW](#) [MS3472W24-61PX](#) [MS3472W22-55SY](#) [MS3472L12-10SX](#) [MS3472L14-18SY](#) [MS3472L12-10S](#) [MS3472L12-8P](#) [MS3472L14-12SW](#) [MS3472L14-18P](#) [MS3472L14-4S](#) [MS3472L18-8P](#) [MS3472L20-41P-LC](#) [MS3472W24-61P](#) [MS3472W24-61SX](#) [MS3472W8-33S](#) [MS3472L20-41PW](#) [MS3472W14-12P](#) [MS3472W14-15S](#) [MS3472W14-4S](#) [MS3472W18-32P](#) [MS3472W18-8P](#) [MS3472W18-8S](#) [MS3472W20-16SX](#) [MS3472W20-39P](#) [MS3472W20-39PX](#) [MS3472W24-31P](#) [MS3472L22-55PX](#) [MS3472L22-55PY](#) [MS3472A20-16S](#) [MS3472A20-41S](#) [MS3472L20-24S](#) [MS3472L22-19S](#) [MS3472W14-9P](#) [MS3472W20-24S](#)